

GRM31CR60J107ME39#

“#”处为包装规格代号。

推荐

目前生产

一般用


85℃

RoHS

无铅

< 品名（附包装代号）一览 >
GRM31CR60J107ME39L

形状



L尺寸	3.2 ±0.3mm
W尺寸	1.6 ±0.3mm
T尺寸	1.6 ±0.3mm
外部电极宽度e	0.3 to 0.8mm
外部电极间距离g	1.5mm min.
尺寸代号 inch(mm)	1206 (3216)

参考信息

包装	规格	最小订购单位
L	φ180mm压纹带	2000

质量 (标准值)	
1个	64mg
φ180mm卷装	169g


规格

静电容量	100μF ±20%
额定电压	6.3Vdc
温度特性 (标准规格)	X5R(EIA)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性的温度范围	-55 to 85°C
工作温度范围	-55 to 85°C


⚠ 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


■ 频率特性 (ESR、阻抗)




■ S参数(史密斯圆图S11)




■ DC偏压特性



■ AC电压特性



■ 静电容量-温度特性



■ 纹波发热特性

