

无线干扰抑制滤波器，单相 HFE 156-230/10



优势

适用一般需求
单级过滤方案
抵抗经线路传导的干扰源有效滤波效应
连接负载抗干扰能力的提升
支撑轨固定装置

应用

无线干扰抑制滤波器适用电源端电源供给和电气设备的干扰抑制

标准

无线干扰抑制滤波器符合 DIN EN 60939-2

许可



无线干扰抑制滤波器，单相 HFE 156-230/10

型号	HFE 156-230/10
运营数据	
测量电压	250 Vac
电压范围	0 - 250 Vac
测量电流	10 A
放电电流 (50 Hz)	8 mA
测量频率	50 - 60 Hz
损耗功率	4.0 W
抗过载性	150 %, 短时间
标准	
分级	无线干扰抑制滤波器
环保	
气候等级	25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致]
环境温度 最大	45 °C
安全性和防护等级	
类型	金属壳体
防护等级	IP 20
防护等级 (预备)	I
检测电压	1700 Vdc 相/N, 2700 Vdc 相/PE
订货号	HFE 156-230/10

型号	HFE 156-230/10
接口 和 安装	
相 接口	弹性端子, 2,5 mm ²
PE 接口	扁插头, 6,3 x 0,8 mm
固定方式	支撑轨安装
尺寸 和 重量	
重量	0.34 kg

