

## Classic ECO Ball

CLECO BAL 230V 28W E14 SV1

0023744



### Produkteigenschaften

- 1:1 replacement of Incandescent Ball lamp
- More efficient - more savings
- Excellent colour rendering (CRI = 100)
- Instant illumination
- Sparkling light output
- Less heat generation than incandescent lamp
- Less CO2 emissions
- Identical shape as standard incandescent lamp
- Commercial and domestic application
- 100% dimmable
- Average rated life 2000 hrs - up to two times more average life compared to incandescent lamps



### PRODUKTÜBERSICHT

Lichtfarbe	828 Homelight
Technologie	Halogenlampen
Bestellnummer	0023744
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	2000
Energieklasse	D
Lampenform	Tropfen
Lampenoberfläche	Löschen
Dimmbar	YES
Verschluss/Socket	E14
Typ	Ball ECO
EAN-Code	5410288237442
Ra	100
Farbtemperatur (K)	2800
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	370
Watt (Nennleistung) (W)	28
Watt äquivalent (W)	37
Spannung (V)	230

# Classic ECO Ball

CLECO BAL 230V 28W E14 SV1

0023744

## DATENTABELLE

### Allgemeine daten

<b>Bestellnummer</b>	0023744
<b>Technologie</b>	Halogenlampen
<b>Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)</b>	2000
<b>Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)</b>	2000
<b>Energieklasse</b>	D
<b>Energiesparlampe</b>	Nein
<b>Lampenform</b>	Tropfen
<b>Lampenoberfläche</b>	Löschen
<b>Dimmbar</b>	YES
<b>Verschluss/Socket</b>	E14
<b>Typ</b>	Ball ECO
<b>EAN-Code</b>	5410288237442
<b>E-Nummer SE</b>	8355994
<b>Lange Bezeichnung</b>	1:1 replacement of Incandescent Ball lamp. More efficient - more savings. Excellent colour rendering (CRI = 100). Instant illumination. Sparkling light output. Less heat generation than incandescent lamp. Less CO2 emissions. Identical shape as standard incandescent lamp. Commercial and domestic application. 100% dimmable. Average rated life 2000 hrs - up to two times more average life compared to incandescent lamps
<b>Produktname</b>	CLECO BAL 230V 28W E14 SV1
<b>Quecksilbergehalt der Lampe (mg)</b>	0
<b>Startzeit (max) (s)</b>	0.01
<b>Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)</b>	Instant full light
<b>Betriebsgerät erforderlich</b>	Nein
<b>Leuchtennennwert</b>	Open
<b>IEC-Referenz</b>	IEC 60357
<b>IEC-Referenz 2</b>	IEC 60432-2
<b>Einsatzzweck</b>	General lighting
<b>Anzahl Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall (Minimum)</b>	> 8000
<b>Lampen für spezielle Einsatzbereiche</b>	Nein
<b>Transformator erforderlich</b>	Nein
<b>Menge/Verpackungseinheit</b>	10
<b>Optimale Betriebstemperatur (°C)</b>	25

# Classic ECO Ball

CLECO BAL 230V 28W E14 SV1

**0023744**

## Lichttechnische daten

Lichtfarbe	828 Homelight
Ra	100
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Farbtemperatur (K)	2800
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	370
Lumen zum Ende der Lebensdauer (lm)	80
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	370

## Elektrische daten

kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	28
Watt (Nennwert) (W)	28
Watt (Nennleistung) (W)	28
Watt äquivalent (W)	37
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	1

## Physikalische daten


Gewicht (kg)	0.02
Lampenlänge (mm) – C/L	83
Lampendurchmesser (mm) – D	46
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	7.60 x 4.55 x 4.55
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	23.50 x 10.00 x 8.50
Inner package net weight (kg)	0.16
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	52.00 x 25.50 x 19.00

## Classic ECO Ball

CLECO BAL 230V 28W E14 SV1

0023744

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



### ENERGIEETIKETT

