



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

【 1. 適用範囲 SCOPE 】

本仕様書は、 _____ 殿に納入する

2.5 mmピッチ プリント基板用 コネクタ について規定する。

This specification covers the 2.5 mm P.C. BOARD CONNECTOR series.

【 2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER 】

製品名称 Product Name	製品型番 Part Number
ターミナル Terminal	5263PBT,PBTL
ハウジング Housing	5264 - N
ウェハー アッセンブリ ST. Wafer Assembly ST.	5267 - NA
ウェハー アッセンブリ ST. (コイン付き) Wafer Assembly ST. (with COIN)	5267 - NA - X
ウェハー アッセンブリ R.A. Wafer Assembly R.A.	5268 - NA
ウェハー アッセンブリ R.A. Wafer Assembly R.A.	5268 B *

N, * : 図面参照 Refer to the drawing.

【 3. 定格及び適用電線 RATINGS AND APPLICABLE WIRES 】

項目 Item	規格 Standard	
最大許容電圧 Rated Voltage(MAX.)	250 V	
最大許容電流 及び適用電線 Rated Current (MAX.) and Applicable wires	AWG # 22	3.0 A
	AWG # 24	2.5 A
	AWG # 26	2.0 A
	AWG # 28	1.5 A
使用温度範囲 Ambient temperature Range	- 40 °C ~ + 105 °C *	

[AC (実効値 rms) / DC]
被覆外径 : DIA.1.15 ~ DIA.1.9mm
Insulation O.D.

*1 : 通電による温度上昇分も含む。 Including terminal temperature rise.

REV.	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D											
SHEET	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
REVISE ON PC ONLY											TITLE:										
D	JC00278 REVISED T.YASUI '00/01/19										2.5 mm PITCH LOW PROFILE CONNECTOR 製品仕様書										
	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION																				
REV.	DESCRIPTION										WRITTEN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	DATE:	YR/MO/DAY						
	DESIGN CONTROL					STATUS					T.YASUI	M.FUKUSHIMA	M.FUKUSHIMA	2000/01/19							
DOCUMENT NUMBER											FILENAME							SHEET			
PS-5264-001											PS000033.LWP							1 OF 10			
ES-4000-3996 REV. A SHEET 3 95/MAR/10 EC U5-0926 DCBRD03.LWP																W to B 1					
																EN-37(019)					



【 4. 性 能 PERFORMANCE 】

4 - 1. 電氣的性能 Electrical Performance

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-1-1	接 触 抵 抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV 以下、 短絡電流 10mA にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate connectors,measure by dry circuit, 20mV MAX., 10mA. (JIS C5402 5.4)	20 milliohms MAX.
4-1-2	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間 及びターミナル、アース間に、DC 500V を 印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate connectors, apply 500V DC between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	1000 Megohms MIN.
4-1-3	耐 電 圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間 及びターミナル、アース間に、AC(rms) 1000V (実効値) を 1 分間 印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate connectors, apply 1000V AC(rms) for 1 minute between adjacent terminal or ground.(JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異状なきこと No Breakdown
4-1-4	圧着部接触抵抗 Contact Resistance on Crimped Portion	ターミナルに適合電線を圧着し、開放電圧 20mV 以下、短絡電流 10mA にて測定する。 Crimp the applicable wire on to the terminal, measure by dry circuit, 20mV MAX., 10mA.	5 milliohms MAX.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
D	REVISED	2.5 mm PITCH LOW PROFILE CONNECTOR 製品仕様書	
	REV. DESCRIPTION		
DOCUMENT NUMBER PS-5264-001		FILENAME PS000033.LWP	SHEET 2 OF 11
ES-4000-3996 REV. A SHEET 4 95/MAR/10 EC U5-0926 DCBRD03.LWP			W to B 1 EN-37-1(019)



4 - 2. 機械的性能 Mechanical Performance

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement
4-2-1	挿入力及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force	毎分 25±3mm の速さで挿入、抜去を行なう。 Insert and withdraw connectors at the speed rate of 25±3mm/minute.	第 6 項 参 照 Refer to paragraph 6.
4-2-2	圧着部引張り強度 Crimping Pull Out Force	圧着されたターミナルを治具に固定し、電線を軸方向に毎分 25±3mm の速さで引張る。 (JIS C5402 6.8) Fix the crimped terminal, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of 25±3mm/minute. (JIS C5402 6.8)	AWG.#22 39.2 N { 4.0 kgf } MIN.
			AWG.#24 29.4 N { 3.0 kgf } MIN.
			AWG.#26 19.6 N { 2.0 kgf } MIN.
			AWG.#28 9.8 N { 1.0 kgf } MIN.
4-2-3	ターミナル挿入力 Terminal Insertion Force	圧着されたターミナルをハウジングに挿入する。 Insert the crimped terminal into the housing.	14.7 N { 1.5 kgf } MAX.
4-2-4	ターミナル保持力 Terminal/Housing Retention Force	圧着されたターミナルをハウジングに装着し、電線を軸方向に毎分 25±3mm の速さで引張る。 Apply axial pull out force at the speed rate of 25±3 mm/minute on the terminal assembled in the housing.	14.7 N { 1.5 kgf } MIN.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: 2.5 mm PITCH LOW PROFILE CONNECTOR 製品仕様書
D	REVISED	
REV.	DESCRIPTION	
DOCUMENT NUMBER PS-5264-001		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO INC. AND MUST NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
		FILENAME PS000033.LWP
		SHEET 3 OF 11
ES-4000-3996 REV. A SHEET 4 95/MAR/10 EC U5-0926 DCBRD03.LWP		W to B 1
		EN-37-1(019)



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item	条件 Test Condition	規格 Requirement
4-2-5 ピン保持力 Pin Retention Force	毎分 25±3mm の速さでピンを軸方向に押す。 Apply axial push force at the speed rate of 25±3mm /minute.	9.8 N { 1.0 kgf } MIN.

4 - 3. その他 Environmental Performance and Others

項目 Item	条件 Test Condition	規格 Requirement
4-3-1 繰返し挿抜 Repeated Insertion/ Withdrawal	1分間 10回 以下の速さで挿入、 抜去を 30回 繰返す。 When mated up to 30 cycles repeatedly by the rate of 10 cycles per minute.	接触抵抗 Contact Resis- tance 40 milliohms MAX.
4-3-2 温度上昇 Temperature Rise	コネクタを嵌合させ、最大許容電流 を通電し、コネクタの温度上昇分を 測定する。(UL 498) Carrying rated current load. (UL 498)	温度上昇 Tempera- ture rise 30 °C MAX.
4-3-3 耐振動性 Vibration	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む 互いに垂直な 3方向 に掃引割合 10~55~10 Hz/分 全振幅 1.5mm の振動を各 2時間 加える。 (MIL-STD-202 試験法 201) Amplitude: 1.5mm P-P Sweep time: 10~55~10 Hz in 1 minute Duration: 2 hours in each X.Y.Z. axes (MIL-STD-202 Method 201)	外 観 Appearance 異状なきこと No Damage
		接触抵抗 Contact Resistance 40 milliohms MAX.
		瞬 断 Dis- continuity 1 microsecond MAX.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
D	REVISED	2.5 mm PITCH LOW PROFILE CONNECTOR 製品仕様書	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO INC. AND MUST NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-5264-001		FILENAME PS000033.LWP	SHEET 4 OF 11
ES-4000-3996 REV. A SHEET 4 95/MAR/10 EC U5-0926 DCBRD03.LWP			W to B 1 EN-37-1(019)



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-4	耐衝撃性 Shock	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 6方向に 490m/s ² {50G} の衝撃を各 3回 加える。 (JIS C0041/MIL-STD-202 試験法213) 490m/s ² {50G}, 3 strokes in each X.Y.Z. axes. (JIS C0041MIL-STD-202 Method 213)	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.
			瞬断 Dis-continuity	1 microsecond MAX.
4-3-5	耐熱性 Heat Resistance	コネクタを嵌合させ、105±2 °C の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1 ~ 2 時間 室温に放置する。 (JIS C0021/MIL-STD-202 試験法108) 105±2 °C, 96 hours (JIS C0021/MIL-STD-202 Method 108)	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.
4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	コネクタを嵌合させ、- 40±3 °C の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1 ~ 2時間 室温に放置する。 (JIS C0020) - 40±3 °C, 96 hours (JIS C0020)	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: 2.5 mm PITCH LOW PROFILE CONNECTOR 製品仕様書	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO INC. AND MUST NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
D	REVISED			
REV.	DESCRIPTION			
DOCUMENT NUMBER PS-5264-001		FILENAME PS000033.LWP	SHEET 5 OF 11	
ES-4000-3996 REV. A SHEET 4 95/MAR/10 EC U5-0926 DCBRD03.LWP			W to B 1 EN-37-1(019)	



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-7	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合させ、60±2 °C、 相対湿度 90 ~ 95% の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、 1 ~ 2時間 室温に放置する。 (JIS C0022/MIL-STD-202 試験法103) Temperature: 60±2 °C Relative Humidity: 90 ~ 95% Duration: 96 hours (JIS C0022/MIL-STD-202 Method 103)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 Megohms MIN.
4-3-8	温度サイクル Temperature Cycling	コネクタを嵌合させ、-55 °C に 30分、+105 °C に 30分 これを 1サイクル とし、5サイクル 繰返す。 但し、温度移行時間は 5分 以内とする。 試験後 1 ~ 2時間 室温に放置する。 (JIS C0025) 5 cycles of: a) -55 °C 30 minutes b) +105 °C 30 minutes (JIS C0025)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
D	REVISED	2.5 mm PITCH LOW PROFILE CONNECTOR 製品仕様書	
	REV.		
DOCUMENT NUMBER		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO INC. AND MUST NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
PS-5264-001		FILENAME	SHEET
		PS000033.LWP	6 OF 11
ES-4000-3996 REV. A SHEET 4 95/MAR/10 EC U5-0926 DCBRD03.LWP			W to B 1
			EN-37-1(019)



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-9	塩水噴霧 Salt Spray	コネクタを嵌合させ、35±2 °Cにて 5±1% 重量比の塩水を 48±4時間 噴霧し、試験後常温で水洗いした後、 室温で乾燥させる。 (JIS C0023/MIL-STD-202 試験法101) 48±4 hours exposure to a saltspray from the 5±1% solution at 35±2 °C (JIS C0023/ MIL-STD-202 Method 101)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.
4-3-10	亜硫酸ガス SO ₂ Gas	コネクタを嵌合させ、40±2°Cにて 50±5ppm の亜硫酸ガス中に 24時間 放置する。 24 hours exposure to 50±5ppm. SO ₂ gas at 40±2 °C.	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.
4-3-11	耐アンモニア性 NH ₃ Gas	コネクタを嵌合させ、濃度 28% の アンモニア水を入れた容器中に 40分間 放置する。 (1L に対して 25mL の割合) 40 minutes exposure to NH ₃ gas evaporating from 28 % Ammonia solution.	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohms MAX.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: 2.5 mm PITCH LOW PROFILE CONNECTOR 製品仕様書	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO INC. AND MUST NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
D	REVISED		
REV.	DESCRIPTION		
DOCUMENT NUMBER PS-5264-001		FILENAME PS000033.LWP	SHEET 7 OF 11



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-12	半田付け性 Solder-ability	ターミナルまたはピンをフラックスに浸し、本体の取付け基準面より1.2mm 迄、230±5 °C の半田に3±0.5秒 浸す。 Soldering Time: 3±0.5 second Solder Temperature: 230±5 °C	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の95% 以上 95% of immersed area must show no voids, pin holes
4-3-13	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	ディップの場合 <u>Soldering bath method</u> ターミナルまたはピンを本体の取付け基準面より 1.2mm 迄、260± 5°C の半田に 5±0.5秒 浸す。 Soldering Time: 5±0.5 second Solder Temperature: 260±5 °C	外 観 Appearance	端子ガタ、割れ等 異状なきこと No Damage
		手半田の場合 <u>Soldering iron method</u> 350±5 °C の半田ゴテにて 3 ⁺¹ 秒 加熱する。但し、端ピンに異常な加圧のないこと。 Soldering Time: 3 ⁺¹ second Solder Temperature: 350±5 °C However, without too much pressure to the terminal pin.		

() : 参考規格 Reference Standard

{ } : 参考単位 Reference Unit

【 5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS 】

図面参照 Refer to the drawing.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
D	REVISED	2.5 mm PITCH LOW PROFILE CONNECTOR 製品仕様書	
	REV.		
DOCUMENT NUMBER		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO INC. AND MUST NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
PS-5264-001		FILENAME	SHEET
ES-4000-3996 REV. A SHEET 4 95/MAR/10 EC U5-0926 DCBRD03.LWP		PS000033.LWP	8 OF 11
			W to B 1 EN-37-1(019)



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

【 6. 挿入力及び抜去力 INSERTION/WITHDRAWAL FORCE 】

極数 No. of CKT	単位 UNIT	挿入力 (最大値) Insertion (MAX.)			抜去力 (最小値) Withdrawal (MIN.)		
		初回 1st	6回目 6th	30回目 30th	初回 1st	6回目 6th	30回目 30th
2	N {kgf}	35.2 {3.6}	35.2 {3.6}	39.2 {4.0}	6.4 {0.65}	5.4 {0.55}	5.4 {0.55}
3	N {kgf}	43.1 {4.4}	43.1 {4.4}	47.0 {4.8}	6.9 {0.70}	5.9 {0.60}	5.9 {0.60}
4	N {kgf}	50.9 {5.2}	50.9 {5.2}	55.8 {5.7}	7.4 {0.75}	6.4 {0.65}	6.4 {0.65}
5	N {kgf}	58.8 {6.0}	58.8 {6.0}	63.7 {6.5}	7.9 {0.80}	6.9 {0.70}	6.9 {0.70}
6	N {kgf}	64.6 {6.6}	64.6 {6.6}	71.5 {7.3}	8.9 {0.90}	7.9 {0.80}	7.9 {0.80}
7	N {kgf}	70.5 {7.2}	70.5 {7.2}	78.4 {8.0}	9.8 {1.00}	8.9 {0.90}	8.9 {0.90}
8	N {kgf}	76.4 {7.8}	76.4 {7.8}	87.2 {8.9}	11.3 {1.15}	9.8 {1.00}	9.8 {1.00}
9	N {kgf}	62.7 {6.4}	62.7 {6.4}	72.5 {7.4}	10.6 {1.08}	8.9 {0.90}	8.9 {0.90}
10	N {kgf}	68.6 {7.0}	68.6 {7.0}	78.4 {8.0}	11.8 {1.20}	9.8 {1.00}	9.8 {1.00}
11	N {kgf}	74.4 {7.6}	74.4 {7.6}	84.2 {8.6}	13.0 {1.32}	10.8 {1.10}	10.8 {1.10}
12	N {kgf}	80.3 {8.2}	80.3 {8.2}	92.1 {9.4}	14.2 {1.44}	11.8 {1.20}	11.8 {1.20}
13	N {kgf}	86.2 {8.8}	86.2 {8.8}	98.9 {10.1}	15.3 {1.56}	12.8 {1.30}	12.8 {1.30}
14	N {kgf}	92.1 {9.4}	92.1 {9.4}	105.8 {10.8}	16.5 {1.68}	13.8 {1.40}	13.8 {1.40}
15	N {kgf}	98.0 {10.0}	98.0 {10.0}	112.7 {11.5}	17.7 {1.80}	14.7 {1.50}	14.7 {1.50}

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
D	REVISED	2.5 mm PITCH LOW PROFILE CONNECTOR 製品仕様書	
	DESCRIPTION		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO INC. AND MUST NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-5264-001		FILENAME PS000033.LWP	SHEET 9 OF 11
ES-4000-3996 REV. A SHEET 4 95/MAR/10 EC U5-0926 DCBRD03.LWP			W to B 1 EN-37-1(019)

