



Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zwischenhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Patente der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesen Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our prior written consent. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.



inkl. 4x Mignon AA Akkus Ni-MH 800mAh /
incl. 4x Mignon AA rechargeable batteries Ni-MH 800mAh



- Isolation/insulation : 4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
- Schutzart/protection : IP20
- Betriebstemperatur/operating temperature : 0°C.....+25°C
- Lagertemperatur/storage temperature : -25°C.....+50°C
- Approbation/approval : CE
- Gehäuse/case : Steckerladegerät schwarz ABS / plug-in charger black ABS
- Gewicht/weight : 240g inkl. Akkus / 240g incl. rechargeable batteries
- Verpackung/package : Einzelverpackung, Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung / individual package, blister package incl. multilingual manual

- Technische Daten Ladegerät / technical data charger
- Eingangsdaten / input data : 230V AC ±6% 4.5W
- Ausgangsdaten / output data : 2 x 2,4V = Rundzellen / cylindrical batteries
Mignon (AA) 4 x 250mA ±25%
Micro (AAA) 4 x 120mA ±25%
- Ausgangsschutz / Output protection : Verpolschutz / reverse-connect protection mechanisch / mechanical
- Ladeanzeige für Rundzellen / charging indicator for round cells
eine LED für jeweils 2 Akkus / one LED for each 2 cells
- Ladung / charging : LED rot leuchtet / LED red lights

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN0112				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight					
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.							
				2008		Datum/Date		Name		Zeichnungsname/Drawing name Smart Eco Set					
				Erstellt/ Drawn by		09.05.		SP							
V1		date code changed and adress added		13.12.13		CF		 Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 1101-0004 Blatt/ Sheet 1							
V0		technical data changed		20.03.12		ML									
V0		printing changed		05.03.12		ML									
V0		---		11.01.12		ML									
Version		Änderung/Change		Datum/Date		Name		Ursprung/Origin		Proj. 01/02/08		Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replacement through:	