


NUMBER C-917727



METRIC




表1

TABLE 1

| 部品番号<br>PART NO. | 名称<br>PART NAME             | 材質、表面処理<br>MATERIAL & FINISH                                               |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ①                | ヘッダーハウジング<br>HEADER HOUSING | 66ナイロンガラス強化(UL94V-0)<br>66 NYLON GLASS FILLED<br>CTI : UL LEVEL2, 250~399V |
| ②                | ポスト コンタクト<br>POST CONTACT   | 錫めっき銅合金<br>PRE TIN COPPER ALLOY                                            |

注 記:

- 製品規格: 108-5459
- 適用基板厚: 1.6mm
- 嵌合相手製品型番  
プラグハウジング: 917691  
リセコンタクト: 917683  
917684
- キンク位置は表2参照
- 適用基板寸法: FIG. 1 参照
- 適用基板穴径  
パンチ加工穴: 0.9<sup>+0.1</sup><sub>-0</sub>  
ドリル加工穴: 1.1±0.05
- 表3参照

NOTES:

- PRODUCT SPEC. : 108-5459
- APPLICABLE P.C.B THK. : 1.6mm
- MATING CONN. P/N  
PLUG HOUSING : 917691  
REC. CONTACT : 917683  
917684
- KINKING POSITION (SEE TABLE2)
- APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
- APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.  
PUNCHED HOLE: 0.9<sup>+0.1</sup><sub>-0</sub>  
DRILLED HOLE: 1.1±0.05
- SEE TABLE3

表3 (TABLE 3)


| トレードマーク<br>TRADE MARK | 生産場所<br>MANUFACTURING PLACE |
|-----------------------|-----------------------------|
| -AMP 又は -<br>OR AMP   | 日本<br>JAPAN                 |
| ++AMP 又は ++<br>OR AMP | 中国<br>CHINA(PRC)            |
| =AMP 又は =<br>OR AMP   | 韓国<br>KOREA                 |

表 2  
TABLE 2

| キンク形状<br>TYPE OF KINK FORM | 回路番号<br>CIRCUIT NO. |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|----------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|                            | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A                          | A                   | B | A | B | A | B | A | - | - | -  | -  | -  | -  |

| D1  | 変更                   | ECR-05-010807  | J.S | N.Y  | 28SEP<br>2005 |
|-----|----------------------|----------------|-----|------|---------------|
| D   | 変更                   | (FJD0-0094-03) | N.Y | M.S  | 15APR<br>03   |
| C   | 変更                   | (FJ00-0840-97) | N.N | Y.K  | 10.JUL<br>07  |
| B   | 変更                   | (FJ00-5112-96) | N.N | Y.K  | 20.JUL<br>08  |
| A   | 変更                   | (FJ00-4220-96) | A.O | Y.K  | 14.MAY<br>08  |
| O   | 作成                   | (FJ00-3036-95) | A.O | Y.K  | 31.JUL<br>95  |
| LTR | 変更 (REVISION RECORD) | DR             | CHK | DATE | CHK.          |

取付基板寸法 FIG. 1



|               |                    |                |            |                |
|---------------|--------------------|----------------|------------|----------------|
| WITH<br>有り    | WITH<br>有り         | RED<br>赤色      | 7          | 917727-2       |
| WITHOUT<br>無し | WITH<br>有り         | NATURAL<br>自然色 | 7          | 2-917727-1     |
| WITH<br>有り    | WITH<br>有り         | NATURAL<br>自然色 | 7          | 917727-1       |
| BOSS<br>ボス    | KINK FORM<br>キンク加工 | COLLOR<br>色 黒  | Pos.<br>極数 | PART NO.<br>型番 |

tyco  
Electronics

Tyco Electronics AMP K.K.  
Kawasaki, Japan

| 適合電線範囲 (WIRE RANGE)                  | 被覆外径 (INSULATION DIA.)             | 名称 (NAME)                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| --- mm <sup>2</sup> (AWG ---)        | --- mmφ                            | 2.5mm シグナルダブルロック 7極 ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ)                                                |
| 材料 (MATERIAL)<br>SEE TABLE 1<br>表1参照 | 仕上 (FINISH)<br>SEE TABLE 1<br>表1参照 | 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 7P POST HEADER ASS'Y                                               |
| DR. 31.JUL.'95<br>A.OISHI            | DE. 31.JUL.'95<br>Y.NOGUUCHI       | (GENERAL TOLERANCE)<br>10MM : ±0.2<br>10MM 30MM : ±0.25<br>30MM 100MM : ±0.3<br>角度 : ±3° |
| CHK. 31.JUL.'95<br>Y.NOGUUCHI        | APP. 31.JUL.'95<br>Y.KASHIWA       | 図面 (SCALE)<br>3-1                                                                        |
|                                      |                                    | REV. D1                                                                                  |
|                                      |                                    | SHEET 1 OF 1                                                                             |

(CUSTOMER DRAWING)

参 考 図 面

PRINT DIST

AMP-J010-2C  
REV.3/93