

PCB端子 - PT 1,5/ 5-PVH-3,5 - 1984044

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)


插拔式连接器，标称工作电流: 8 A，额定电压(III/2): 200 V，位数: 5，针距: 3.5 mm，接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡



图为10位穿墙式连接器

优势

- ✓ 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- ✓ 最大接触力，升温较低
- ✓ 方形连接器，接线容量大
- ✓ 允许连接两条绞线
- ✓ 水平式和垂直式连接选项，优化导线布线
- ✓ 通过侧面的锁扣可以组合不同位数



关键商业数据

包装单位	100 STK
最小订货量	200 STK
GTIN	 4 017918 946043
GTIN	4017918946043
海关税则号	8536909000
Sales Key	AACFAA

技术数据

尺寸

长度 [l]	11 mm
宽度 [w]	17.5 mm
高度 [h]	11 mm
间距	3.5 mm
尺寸a	14 mm

概述

PCB端子 - PT 1,5/ 5-PVH-3,5 - 1984044

技术数据

概述

产品范围	PT 1,5/...-PVH
位数	5
连接方式	带导线保护装置的螺钉连接
绝缘材料组	I
额定电涌电压(III/3)	2.5 kV
额定电涌电压(III/2)	2.5 kV
额定电涌电压(II/2)	2.5 kV
额定电压(III/3)	160 V
额定电压(III/2)	200 V
额定电压(II/2)	400 V
连接符合标准	EN-VDE
额定电流I _N	8 A
额定横截面	1.5 mm ²
最大负载电流	8 A
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
剥线长度	5 mm
螺纹	M2
最小紧固扭矩	0.22 Nm
最大紧固扭矩	0.25 Nm

连接数据

刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	1.5 mm ²
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	1.5 mm ²
柔性导线横截面，带绝缘套管的最小冷压头	0.25 mm ²
柔性导线横截面，带绝缘套管的最大冷压头	0.75 mm ²
最小导线横截面AWG	26
最大导线横截面AWG	16
具有相同横截面的2根实心导线，最小	0.2 mm ²
具有相同横截面的2根实心线，最大	0.34 mm ²
具有相同横截面的2根导线，最小柔性导线	0.2 mm ²
具有相同横截面的2根导线，最大柔性导线	0.5 mm ²
最小AWG，符合UL/CUL	26
最大AWG，符合UL/CUL	16

标准和规范

连接符合标准	EN-VDE
	CUL
阻燃等级，符合UL 94	V0



PCB端子 - PT 1,5/ 5-PVH-3,5 - 1984044

技术数据

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图



分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	34131203
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121409

认证

认证

PCB端子 - PT 1,5/ 5-PVH-3,5 - 1984044

认证

认证

SEV / EAC / cULus Recognized

防爆认证

认证详情

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3558-M2
额定电压 UN		160 V	
额定电流 IN		6 A	
mm²/AWG/kcmil		1.5	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20030211
		D	B
额定电压 UN		300 V	300 V
额定电流 IN		10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		26-16	26-16

附件

附件

已标记的端子标识

标记卡 - SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804073



标记卡，卡，白色，标识，水平: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 99，安装方式: 背胶固定，适用的模块宽度：3.5 mm，标识区域大小: 3,5 x 2,8 mm

编码元件

PCB端子 - PT 1,5/ 5-PVH-3,5 - 1984044

附件

附件 - CP-PT 1,5 - 1985564

编码条，插入到插头上的孔中，采用红色绝缘材料制成，直径：1.35 mm



螺丝刀工具

螺丝刀 - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



螺丝刀，一字型，VDE绝缘，尺寸：0.4 x 2.5 x 80 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

针式连接器

排针 - PST 1,0/ 5-3,5 - 1945122



针式连接器，标称工作电流: 8 A，额定电压(III/2): 250 V，位数: 5，针距: 3.5 mm，颜色: 黑色，触点表面: 锡，安装: THR 焊接，最大电流取决于所用插头。取插头和排针中较小的电流值。排针由耐高温材料制成，适用于回流焊工艺。

其他产品

排针 - PST 1,0/ 5-3,5 R56 - 1720259



针式连接器，标称工作电流: 8 A，额定电压(III/2): 250 V，位数: 5，针距: 3.5 mm，颜色: 黑色，触点表面: 锡，安装: THR 焊接，最大电流取决于所用插头。取插头和排针中较小的电流值。排针由耐高温材料制成，适用于回流焊工艺。

排针 - PST 1,0/ 5-3,5 - 1945122



针式连接器，标称工作电流: 8 A，额定电压(III/2): 250 V，位数: 5，针距: 3.5 mm，颜色: 黑色，触点表面: 锡，安装: THR 焊接，最大电流取决于所用插头。取插头和排针中较小的电流值。排针由耐高温材料制成，适用于回流焊工艺。

