

博世电锤

80

始于1932年



博世专业电动工具产品目录 2012/2013年



BOSCH

博世 科技成就生活之美

符号及其含义。



博世快装系统
快速免工具更换应用工具。



四坑夹头
高质量的动力传递。用于2-4公斤级别
旋转锤钻。



五坑夹头
高质量的动力传递。用于 5 kg 以上级
别的旋转锤钻和电镐。



电子无级调速
用于调整以适应任何应用情形。



恒速电子控制
即使在重负荷之下，机器也能在助力器
的控制下，保持恒速输出。



扭矩控制
预选扭矩，用于一致地拧紧大量螺钉。



高扭矩



过载离合器



正反转功能
用于拧入和拆下螺钉。



振动控制
获得专利的减振系统。



锂电技术
无自放电。无记忆效应。



抗畸变防护罩
坚固稳定，即使在盘片断裂时。



制动系统
制动系统可将盘片的跳动时间减少
80%。



反弹停止
更多保护：当主轴意外卡滞时，立即自
动关闭工具。



再启动保护
在电源切断后防止工具自动启动。



吸尘
直接吸入机器上的集成式集尘袋和/或
使用通用的吸尘器。



直接冷却和附加进气口帮助实现高负
载。




启动电流限制
用于安全启动。



锯片摆动
可调 3 级或 4 级锯片摆动。



不锈钢
用于在不锈钢上进行镜面抛光。



精细深度调节
刻度准确到 1/10 毫米，用于精确的刨
削工作。



涡轮吹风机
通过吹风机，可最方便地察看切割线。




手柄



附件盒



细长把手



主轴锁



自锁
用于单手尽可能最快地
更换工具。



涡轮动力
提供更多动力用于更快
速工作。



Woodrazor
非常锋利的刀片和精确
的安装。



激光级别 2
测量工具的激光级别。



可叠加便携箱
智能系统便于仓储和运输

博世蓝色系列专业电动工具

源自专业 服务专业



1886 年，Robert Bosch 先生在德国斯图加特创立了“精密机械和电气工程车间”。从此诞生了今天活跃于全球的博世公司。从建立伊始，公司的历史就被赋予了专注创新和社会承诺的特征。

博世电锤引领了最具代表性的 80 年，为一流的高效率开辟了道路

博世提供最创新、最全面的电锤产品范围

刀具更换快速便捷、“振动控制”技术、最高的去除率和高冲击能量、高效锂电池技术、无尘以及紧凑型电锤、广泛的附件范围和最全面的工地电锤产品范围，博世不断创新，为您提供最高效、最可靠的钻/凿解决方案。

80 年来博世电锤不断突破创新，为世界范围内的凿、钻作业树立了标杆。自从 1932 年第一款博世电锤投放市场以来，我们的电锤便一直致力于以更快速、更安全的方式在世界范围内建立和革新主要结构。博世电锤被设计用于帮助专业人士尽可能达到最高效率。

80 年的电锤专业知识和突破创新

自从 1932 年首款机械结构紧凑型电镐面世后，博世不断研发新的解决方案，提高工地作业效率：从使用 GBH 2-23 REA Professional 专业型进行无尘钻孔的最紧凑的解决方案，到博世锂电池充电式便利性或带“振动控制”的更强劲 2 公斤电锤 GBH 2-28 DFV Professional 专业型，再到世界上最强劲的电镐 GSH 27 VC Professional 专业型，博世为您提供最创新的、最全面的电锤产品，确保您的每一项工作达到专业效果！

博世提供最创新、最全面的电锤产品范围

刀具更换快速便捷、“振动控制”技术、最高的去除率和高冲击能量、高效锂电池技术、无尘以及紧凑型电锤、广泛的附件范围和最全面的工地电锤产品范围，博世不断创新，为您提供最高效、最可靠的钻/凿解决方案。



目录

1



2



3



6 新工具

12 充电式工具 – 锂电技术

- 14 充电式工具 – 锂电技术
- 16 螺丝起子机 - 袖珍系列
- 17 充电式电钻/起子机 - 紧凑系列
- 18 充电式电钻/起子机 - 轻质系列
- 20 充电式冲击钻 - 轻质系列
- 21 充电式冲击钻 - 强劲系列
- 22 充电式冲击起子机/扳手机
- 26 充电式锤钻
- 28 其它充电式系统工具

- 32 充电式工具 – 镍技术
- 34 充电式电钻/起子机 - 基本机型
- 36 充电式冲击钻 - 基本机型

38 冲击钻、手电钻、起子机

- 40 冲击钻 - 10 mm
- 41 冲击钻 - 13 mm
- 43 冲击钻 - 16 mm
- 44 冲击钻 - 两档
- 45 手电钻 - 6 mm
- 46 手电钻 - 10 mm
- 49 手电钻 - 13 mm
- 50 手电钻 - 两档
- 51 深度控制起子机
- 52 冲击扳手机

54 锤钻和电镐

- 56 四坑锤钻
- 64 五坑锤钻
- 66 六角锤钻
- 66 五坑电镐
- 68 六角电镐
- 69 电镐

74 金刚石技术

- 76 金刚石钻孔机
- 76 云石机

78 金属加工

- 80 角磨机 500 瓦 – 1500 瓦
- 90 抛光机
- 91 角磨机 2000 瓦 – 2600 瓦
- 93 直磨机、电剪、电冲剪

96 砂磨机、电刨和修边机

- 98 偏心砂磨机
- 99 平板砂磨机
- 100 修边机
- 100 电刨

4



5




6





102 锯

- 104 曲线锯
- 107 手持式圆锯
- 108 马刀锯



110 台式工具

- 112 斜切锯
- 113 型材切割机



114 喷胶枪, 热风枪

- 116 吹风机
- 116 热风枪

118 专业测量工具

- 120 旋转激光扫平仪
- 120 激光标线仪
- 121 激光投点仪
- 121 三脚架
- 122 激光测距仪
- 125 墙体探测仪
- 126 角度测量仪
- 127 数字倾角仪
- 127 附件



128 附录

- 128 工具索引

在技术和工程上领先一步 博世创新技术

博世承诺为专业人士在作业时创造全新、高效的解决方案。通过结合已有的经验和知识，不断创新和发展，博世始终能够为高技能专业人士提供最新的优质高效的电动工具，协助他们开展日常工作。

新！

充电式电钻/起子机
TSR 1080-LI Professional



为工匠设计的强劲而可靠的工具
► P. 18

新！

充电式电钻/起子机
TSR 1440-LI Professional



为工匠设计的强劲而可靠的工具
► P. 18

新！

充电式冲击钻/起子机
GSB 10,8-2-LI Professional



最短小的强劲冲击钻起子机
► P. 20

新！

充电式马刀锯
GSA 10,8 V-LI Professional



灵巧体积、快速切割
► P. 28

新！

充电式角磨机
GWS 18 V-LI Professional



同级别产品中最强劲的充电式角磨机
► P. 28

新！

充电式检修摄像机
GOS 10,8 V-LI Professional



助您打破视觉盲点
► P. 29

新！

充电式冲击钻
GSB 14,4 VE-2-LI Professional



小身材大功率
► P. 21

新！

充电式冲击钻
GSB 18 VE-2-LI Professional



小身材大功率
► P. 22

新！

充电式冲击起子机
TDR 1080-LI Professional



为工匠设计的强劲而可靠的工具
► P. 23

新！

冲击钻
GSB 500 RE Professional



强劲、紧凑并且适于多种作业的丰富套装
► P. 40

新！

旋转电钻
TBM 1000 Professional



强劲而可靠的工具专为工匠设计
► P. 46

新！

深度控制起子机
GSR 6-25 TE Professional



通用的高扭矩深度控制起子机
► P. 51

新！

充电式起子机
IXO 3 Professional



世界上最小的螺丝起子 - 多角度完美拧螺钉！
► P. 16

新！

充电式冲击起子机
TDR 1440-LI Professional



为工匠设计的强劲而可靠的工具
► P. 24

新！

充电式冲击扳手机
GDS 18 V-LI HT Professional



功率强大的 18 V 充电式冲击扳手机
► P. 26

新！

充电式锤钻
GBH 18V-LI Professional



动力与重量的最佳结合
► P. 26



新！

四坑锤钻
GBH 2-20 DRE Professional

功率和速度紧密结合
► P. 57

新！

四坑锤钻
GBH 2-22 Professional

用于在混凝土上连续钻孔的专业工具
► P. 57

新！

四坑锤钻
GBH 2-23 S Professional

高强度连续打孔首选
► P. 58

新！

角磨机
GWS 10-125 Professional

拥有更强保护功能的紧凑型工具
► P. 88

新！

角磨机
GWS 22-180 Professional

轻巧而强劲
► P. 91

新！

角磨机
GWS 22-230 Professional

轻巧而强劲
► P. 92

新！

四坑锤钻
GBH 2-23 E Professional

高强度连续打孔首选
► P. 58

新！

四坑锤钻
GBH 2-23 RE Professional

高强度连续打孔首选
► P. 59

新！

四坑锤钻
GBH 2-28 D Professional

同级别产品中最强劲的博世电锤
► P. 62

新！

直磨机
TGS 5000 L Professional

具有优秀操控性和耐用性的工具
► P. 94

新！

双斜角滑动式斜断锯
GCM 12 GDL Professional

无与伦比的切割平顺性和持久的精确性
► P. 112

新！

型材切割机
TCO 2000 Professional

牢固、强劲而且耐久的切割机为工匠而设计
► P. 113

新！

四坑锤钻
GBH 2-28 DFV Professional

同级别产品中最强劲的博世电锤：如今配备“振动控制”技术
► P. 62

新！

五坑电镐
GSH 5 CE Professional

采用博世“振动控制”技术的削凿专家
► P. 67

新！

角磨机
TWS 6000 Professional

为工匠设计的强劲而可靠的工具
► P. 81

新！

激光测距仪
GLM 50 Professional

精确而坚固 50 米激光测距仪，适合日常使用
► P. 124

新！

墙体探测仪
GMS 120 Professional

同级中最可靠的多排探测器
► P. 125

新！

墙体探测仪
GMS 100 M Professional

同级中最可靠的金属探测器
► P. 126




包罗万象 博世创新附件

博世提供的产品可谓包罗万象，超过 8,000 种产品涵盖了不同应用场合、不同客户群体、不同种类级别的电动工具。博世既是锯片、钻头、凿子、起子机批头的顶级供应商之一，也是圆锯片和开孔器的领先制造商。为了保证附件的品质以及客户的利益，博世自主生产大多数附件，进而得以为各种应用场合提供出色产品品质的合适附件。

全新登场！

锋利型系列云石片 切割更安全，性能更可靠。

- ▶ **用户操作方便。** 提供多种直径规格，有利于用户根据作业需要使用不同的盘片及工具。
- ▶ **金刚石焊接技术。** 先进的烧结工艺确保金刚石颗粒与金属基体的完美融合。
- ▶ **切割寿命和性能。** 利用博世金刚石刀片组合技术将优质原材料和锐利的金刚石结合在一起，金刚石切片被设计用于高效处理不同的建筑材料。



全新登场！

SDS-plus S3四坑锤钻钻头 以实价铸品质

- ▶ **博世 U 形排泄槽。** 优化设计槽面确保更快的钻孔速度和更少的阻塞；使用寿命更长
- ▶ **博世 SDS-plus 四坑柄。** 完美匹配所有 SDS-plus 四坑夹持电锤
- ▶ **锋利的刀头。** 更加强劲的穿透力



全新登场！

博世专业磨切片系列 博世品质，性能优异

全新的博世切割片与磨片总能带来卓越的作业效果。

- ▶ **竖磨片。** 整体均匀的研磨颗粒
- ▶ **铸铁片。** 特别为铸铁设计的磨片
- ▶ **不锈钢片。** 防止打磨表面生锈
- ▶ **延长寿命磨片。** 选用高硬度研磨颗粒提供超长使用寿命



全新登场！

新型铝制圆锯锯片 铝制锯片性能持久，寿命延长50%。

- ▶ **内部制造的硬质合金精细铝齿。** 清洁切割，长寿命
- ▶ **表面研磨。** 清洁切割，较少切屑阻塞以及长寿命锯片
- ▶ **改进的齿槽设计。** 较少切屑阻塞
- ▶ **优化的锯齿几何尺寸设计。** 较少切屑阻塞和清洁切割
- ▶ **薄切口。** 轻松切割，节省材料
- ▶ **博世质量控制Q100。** 始终如一的产品质量和产品安全



充电式工具 – 锂电技术



覆盖各个电压级别的专业充电式工具

采用博世锂电技术的充电式工具在功率与可靠性方面都树立了全新标杆。超长的电池使用时间、优化的重量、极高的耐用性成为这些电动工具的突出特点。博世也是第一家提供采用锂电技术、覆盖各个电压级别的全系列产品制造商。

博世锂电充电式类别：

- ▶ **3.6 V 迷你系列：**
比同级别专业充电式工具更为小巧。采用博世创新锂电池技术的3.6V迷你系列工具是您狭窄区域作业的最佳选择！
- ▶ **10.8 V 紧凑系列：**
身形紧凑却动力强劲！采用博世创新锂电池技术的10.8V紧凑系列是安装工作的最佳选择，尤其是在狭小的区域或是头顶工作。
- ▶ **14.4/18 V 轻载系列：**
小尺寸，大功率！采用博世创新锂电技术的 14.4V和 18V轻载系列充电式电钻/起子机不仅设计紧凑，而且性能卓越、速度高、使用时间长。
- ▶ **14.4/18 V 标准系列：**
电池使用时间长。采用博世创新锂电技术的14.4V和18V标准系列充电式电钻/起子机由于结构紧凑、轻质设计和无与伦比的电池使用时间而有卓越的表现。它们适合展会和店面安装等应用。
- ▶ **14.4/18 V 强劲系列：**
极其强劲的充电式工具。采用博世创新锂电技术的14.4V和18V博世强劲系列充电式电钻/起子机堪称坚不可摧：专为最苛刻的工地作业而研发，在这种应用场合，高性能和坚固耐用尤为重要。
- ▶ **36 V 重载系列：**
动力强劲，堪比有线工具。采用博世创新锂电技术的36V充电式电钻/起子机为行业提供全新的功率基准



令您如虎添翼 利用博世高级锂电技术

博世锂离子技术具有长电池使用寿命和运行时间、充电速度快以及轻质等优点，据此博世为您提供精心打造的充电式电动工具，助您提高生产率，赢得成功。



智能工作

博世电池以最低的成本实现了比竞争产品延长 4 倍的使用寿命。



博世 ECP (电池保护装置)
防止电池深度放电、过热和过载。

博世 HCH (导热外壳)

保持电池低温

- 防止使用期间电池过热
- 减少再充电前的冷却时间


平衡电池之间的热阶

- 延长电池使用寿命




轻松工作

电池质量减轻了 40%，令您工作起来更轻松、更省心。




随时工作

博世快速充电技术可实现更快充电和最少电池放电，方便您随时进行工作。



强劲工作

从首个螺钉或 (钻孔) 直至最后一个螺钉 (钻孔) 的全电池功率。



灵活工作

每个电压级有最少两款高性能电池可供选择，这一独特特性可确保为您的每项工作提供最佳的电池组：

“至尊型”电池运行时间长，“紧凑型”电池质量轻，工作舒适。

博世充电式系统可根据您的确切需要为您提供明智的选择。



**至尊型
电池组**
更强劲的工作，
更长的电池使用时间

**FLEXIBLE
POWER SYSTEM**

博世让您亲自选择！

**紧凑型
电池组**
质量更轻，操控更完美，
工作更舒适

充电式起子机

IXO 3 Professional

世界上最小的螺丝起子 - 多角度完美拧螺钉！

- ▶ 是狭窄空间作业的理想选择
- ▶ 可选倾角螺钉及扭矩设定适配器：适用于更多应用

- 其它特性
- ▶ 磁性钻头夹头
 - ▶ 配 LED 灯，即使在黑暗处仍可正常作业
 - ▶ 软握把



技术数据	
订单号	0 601 960 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	4 Nm
空载转速	0 - 180 rpm
最大螺钉直径	5 mm
供应范围	... 280
六角钻头	✓
加长杆	✓
批头套件	✓
充电器 (零件号 2 607 225 415)	✓


充电式起子机

GSR 3,6 V-LI Professional


体积小巧的专业型充电式起子机

- ▶ 外形极小、便携性极高 – 可轻松装入裤子口袋。
- ▶ 性能出众：电池每充电一次可拧入110个螺钉 (3.5 x 30毫米，在软木中)
- ▶ 由于电池可替换和快速充电，因此可连续工作

- 其它特性
- ▶ 采用独一无二的博世高级锂电技术，使用寿命延长400%，并拥有无与伦比的电池使用时间
 - ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
 - ▶ 拧紧成排螺钉时，马达制动使操作更精确



技术数据	
订单号	0 601 9A2 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	7 Nm
空载转速	0 - 250 rpm
最大螺钉直径	5 mm
供应范围	... 081
便携套	✓
六角钻头	✓
加长杆	✓
批头套件	✓
软袋	✓
充电器 AL 1115 CV (零件号 2 607 225 529)	✓
1 块 1.3 安时锂电池	✓




充电式电钻/起子机

GSR 10,8-2-LI Professional


轻巧体积，强劲动力

- ▶ 短头长度只有 179 毫米 - 工具的平衡性和控制性更佳，适用于在狭窄区域内工作
- ▶ 轻质 0.95 公斤，低疲劳程度，作业更方便
- ▶ 高低两档齿轮箱，可优化螺钉驱动扭矩和钻孔速度

- 其它特性
- ▶ 采用独一无二的博世高级锂电技术，使用寿命延长 400%，并拥有无与伦比的电池使用时间
 - ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
 - ▶ 10mm 自锁夹头，适用于不带适配器的多种类型的附件



技术数据	
订单号	0 601 868 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	30 Nm
空载转速 (1档/2档)	0 - 350 / 1300 rpm
最大螺钉直径	7 mm
在木材中的最大钻孔直径	19 mm
在钢材中的最大钻孔直径	10 mm
扭矩设置	20+1
夹头直径	1 - 10 mm
供应范围	... 180
附件盒	✓
充电器 AL 1130 CV	✓
1 个起子头	✓
2 块 1.3 安时锂电池 (2 607 336 014)	✓




充电式起子机

GWl 10,8 V-LI Professional


紧凑的锂电充电式多角度起子机

- ▶ 拥有5种头部角度设置：0°/22.5°/45°/67.5°/90°，因而具备极高的多用途性，尤其是在狭窄空间和难以操作的区域
- ▶ 外形非常紧凑：采用市面上最小的9.5厘米可调夹头
- ▶ 7档扭矩设置 + 平钻功能

- 其它特性
- ▶ 采用独一无二的博世高级锂电技术，使用寿命延长400%，并拥有无与伦比的电池使用时间
 - ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
 - ▶ 拧紧成排螺钉时，马达制动使操作更精确



技术数据	
订单号	0 601 360 ...
空载转速	0 - 585 rpm
最大螺钉直径	5 mm
在木材中的最大钻孔直径	10 mm
在钢材中的最大钻孔直径	8 mm
夹头	1/4"内六角
供应范围	... U80
手提袋	✓
充电器 AL 1130 CV (零件号 2 607 225 303)	✓
2 块 1.3 安时锂电池 (2 607 336 014)	✓



充电式电钻/起子机

TSR 1080-LI Professional

为工匠设计的强劲而可靠的工具

- ▶ 配备博世电池保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
- ▶ 无记忆效应：无论电池充电状态如何，可随时对电池充电而不会损坏电池

其它特性

- ▶ 10.8 V 和 14.4 V 电池组可互换

技术数据	
订单号	0 601 9A8 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	27 Nm
空载转速 (1档/2档)	0 - 400 / 1200 rpm
最大螺钉直径	6 mm
在木材中的最大钻孔直径	23 mm
在钢材中的最大钻孔直径	10 mm
扭矩设置	25+1
夹头直径	1 - 10 mm
供应范围	... 980
附件盒	✓
充电器AL1814 CV	✓
1 个起子头	✓
2 块 1.3 安时锂电池 (2 607 336 600)	✓



充电式电钻/起子机

TSR 1440-LI Professional

为工匠设计的强劲而可靠的工具

- ▶ 配备博世电池保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
- ▶ 无记忆效应：无论电池充电状态如何，可随时对电池充电而不会损坏电池

其它特性

- ▶ 10.8 V 和 14.4 V 电池组可互换

技术数据	
订单号	0 601 9A8 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	30 Nm
空载转速 (1档/2档)	0 - 420 / 1400 rpm
最大螺钉直径	7 mm
在木材中的最大钻孔直径	25 mm
在钢材中的最大钻孔直径	10 mm
扭矩设置	25+1
夹头直径	1 - 10 mm
供应范围	... 480
附件盒	✓
充电器AL1814 CV	✓
1 个起子头	✓
2 块 1.3 安时锂电池	✓



充电式电钻/起子机

GSR 14,4-2-LI Professional

尺寸小巧，动力无穷

- ▶ 126毫米的最细握把，带有软橡胶，有利于减轻作业疲劳
- ▶ 结构紧凑 - 196毫米的工具头长度允许在狭窄空间内作业
- ▶ 重量轻 - 重量只有1.3公斤，使仰头钻孔毫不费力

其它特性

- ▶ 得益于锂电技术，电池没有记忆效应且自放电量极低
- ▶ 电量供给稳定，直至松紧最后一个螺钉
- ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
- ▶ 集成发光二极管用于照亮工作区域
- ▶ 软握把可为操作者提供绝佳的抓握感和工作舒适性
- ▶ 正反转功能

技术数据	
订单号	0 601 9A4 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	38 Nm
空载转速 (1档/2档)	0 - 400 / 1250 rpm
最大螺钉直径	7 mm
在木材中的最大钻孔直径	25 mm
在钢材中的最大钻孔直径	10 mm
扭矩设置	15+1
夹头直径	1.5 - 10 mm
供应范围	... 480
充电器 AL 1820CV (2 607 225 439)	✓
附件盒 (2 605 438 667)	✓
无匙夹头 (2 608 572 257)	✓
2 块 1.3 安时锂电池 (2 607 336 002)	✓



充电式电钻/起子机

GSR 18-2-LI Professional

尺寸小巧，动力无穷

- ▶ 126毫米的最细把手圆周，带有软橡胶，有利于减轻作业疲劳
- ▶ 结构紧凑 - 196毫米的工具头长度允许在狭窄空间内工作
- ▶ 重量轻 - 重量只有1.4公斤，使仰头钻孔毫不费力

其它特性

- ▶ 得益于锂电技术，电池没有记忆效应且自放电量极低
- ▶ 电量供给稳定，直至松紧最后一个螺钉
- ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
- ▶ LED灯照亮工作区域
- ▶ 软握把可为操作者提供绝佳的抓握感和工作舒适性
- ▶ 正反转功能

技术数据	
订单号	0 601 9A4 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	45 Nm
空载转速 (1档/2档)	0 - 400 / 1300 rpm
最大螺钉直径	8 mm
在木材中的最大钻孔直径	29 mm
在钢材中的最大钻孔直径	10 mm
扭矩设置	15+1
夹头直径	1.5 - 10 mm
供应范围	... 380
充电器 AL 1820CV (2 607 225 439)	✓
附件盒 (2 605 438 667)	✓
无匙夹头 (2 608 572 257)	✓
2 块 1.3 安时锂电池 (2 607 336 002)	✓



充电式冲击钻/起子机

GSB 10,8-2-LI Professional

最短小的强劲冲击钻起子机

- ▶ 单个工具应用范围极广 - 冲击钻功能
- ▶ 操作简易 - 同级别产品中工具头长度最短 (187 毫米)
- ▶ 减轻作业疲劳 - 重量轻, 仅 1.0 公斤

- 其它特性
- ▶ 博世电池保护装置 (ECP) 可防止电池过载、过热及深度放电
 - ▶ 配 LED 灯, 即使在黑暗处仍可正常作业

技术数据	
订单号	0 601 9B6 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	30 Nm
最大螺钉直径	7 mm
在木材中的最大钻孔直径	19 mm
在钢材中的最大钻孔直径	10 mm
在石材中的最大钻孔直径	10 mm
扭矩设置	20
夹头直径	10 mm
供应范围	... 980
附件盒	✓
充电器 AL 1130 CV (零件号 2 607 225 303)	✓
1 个起子头	✓



充电式冲击钻

GSB 14,4-2-LI Professional

紧凑型钻孔功率 - 同级别产品中最轻的冲电钻

- ▶ 比同级别产品更轻质的工具, 长时间钻孔不易疲劳
- ▶ 由于紧凑型设计, 操控性达到极佳水平
- ▶ 应用范围更广, 包括砖墙冲击钻孔

- 其它特性
- ▶ 得益于锂电技术, 电池没有记忆效应且自放电量极低
 - ▶ 在电池用尽前, 电量供给稳定, 直至松紧最后一个螺钉
 - ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP): 防止电池过载、过热及深度放电
 - ▶ LED灯照亮工作区域
 - ▶ 软握把可为操作者提供极佳的抓握感和工作舒适性
 - ▶ 正反转功能

技术数据	
订单号	0 601 9A5 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	38 Nm
最大螺钉直径	7 mm
在木材中的最大钻孔直径	25 mm
在钢材中的最大钻孔直径	10 mm
在石材中的最大钻孔直径	10 mm
扭矩设置	15+1
夹头直径	1.5 - 10 mm
供应范围	... 480
充电器 AL 1820CV (2 607 225 439)	✓
附件盒 (2 605 438 667)	✓
无匙夹头 (2 608 572 257)	✓
2 块 1.3 安时锂电池 (2 607 336 002)	✓



充电式冲击钻

GSB 18-2-LI Professional

紧凑型钻孔功率 - 同级别产品中最轻的冲击钻起子机

- ▶ 比同级别产品更轻质的工具, 长时间钻孔不易疲劳
- ▶ 由于紧凑型设计, 操控性达到极佳水平
- ▶ 应用范围更广, 包括砖墙冲击钻孔

- 其它特性
- ▶ 得益于锂电技术, 电池没有记忆效应且自放电量极低
 - ▶ 电量供给稳定, 直至松紧最后一个螺钉
 - ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP): 防止电池过载、过热及深度放电
 - ▶ LED灯照亮工作区域

技术数据	
订单号	0 601 9A5 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	45 Nm
最大螺钉直径	8 mm
在木材中的最大钻孔直径	29 mm
在钢材中的最大钻孔直径	10 mm
在石材中的最大钻孔直径	10 mm
扭矩设置	15+1
夹头直径	1.5 - 10 mm
供应范围	... 380
充电器 AL 1820CV (2 607 225 439)	✓
附件盒 (2 605 438 667)	✓
无匙夹头 (2 608 572 257)	✓
2 块 1.3 安时锂电池 (2 607 336 002)	✓



充电式冲击钻

GSB 14,4 VE-2-LI Professional

小身材大功率

- ▶ 极为强劲, 高达80 Nm的扭矩适用于最恶劣的拧螺钉和钻孔应用场合
- ▶ 极为坚固, 即使从2 m的高度跌落到混凝土地面上, 仍可完全正常地作业
- ▶ 极为紧凑, 同级中工具头长度最短

- 其它特性
- ▶ 符合人机工程学设计的细长手柄可减少作业疲劳
 - ▶ 电子马达保护 (EMP) 可防止马达过载并确保长使用寿命
 - ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP): 防止电池过载、过热及深度放电
 - ▶ LED灯可用于黑暗区域照明

技术数据	
订单号	0 601 862 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	80 Nm
空载转速 (1档/2档)	0 - 420 / 1800 rpm
最大冲击率	27000 bpm
在木材中的最大钻孔直径	40 mm
在石材中的最大钻孔直径	14 mm
扭矩设置	25+1
夹头直径	1.5 - 13 mm
供应范围	... 480
附件盒	✓
充电器 AL 1860 CV	✓
2 x 2.6 安时锂电池 (2 607 336 078)	✓



充电式冲击钻

GSB 18 VE-2-LI Professional

小身材大功率

- ▶ 极为强劲，高达85 Nm的扭矩适用于最恶劣的拧螺钉和钻孔应用场合
- ▶ 极为坚固，即使从2 m的高度跌落到混凝土地面上，仍可完全正常地作业
- ▶ 极为紧凑，同级中工具头长度最短

其它特性

- ▶ 符合人机工程学设计的细长手柄可减少作业疲劳
- ▶ 电子马达保护 (EMP) 可防止马达过载并确保长使用寿命
- ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
- ▶ LED灯可用于黑暗区域照明

技术数据	
订单号	0 601 862 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	85 Nm
空载转速 (1档/2档)	0 - 420 / 1800 rpm
最大冲击率	27000 bpm
在木材中的最大钻孔直径	45 mm
在石材中的最大钻孔直径	16 mm
扭矩设置	25+1
夹头直径	1.5 - 13 mm
供应范围	... 380
附件盒	✓
充电器 AL 1860 CV	✓
辅助手柄 (2 602 025 169)	✓
2 x 2.6 Ah 电池 (2 607 336 092)	✓



充电式冲击起子机

GDR 10,8-LI Professional

短小精悍，一机多用

- ▶ 105 牛米高扭矩和袖珍型机体，在 80% 的常规尺寸充电式冲击起子机应用场合都适用
- ▶ 同级别产品中工具头长度最短 (仅 137 毫米)，其重量只有 0.96 公斤，易于操控
- ▶ 同级别产品中速度最高，具有出色的工作进程

其它特性

- ▶ 采用独一无二的博世高级锂电技术，使用寿命延长 400%，并拥有无与伦比的电池使用时间
- ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
- ▶ 配备 3 点式环绕照明灯，为作业区域提供照明，即使在黑暗处仍可正常作业

技术数据	
订单号	0 601 9A6 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	105 Nm
空载转速	0 - 2600 rpm
额定冲击率	0 - 3100 bpm
螺钉直径	M4-M12
夹头	1/4"内六角
供应范围	... 980
腕带	✓
附件盒	✓
充电器 AL 1130 CV	✓
1 个起子头	✓
2 块 1.3 安时锂电池 (2 607 336 014)	✓



充电式冲击起子机

TDR 1080-LI Professional

为工匠设计的强劲而可靠的工具

- ▶ 配备博世电池保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
- ▶ 无记忆效应：无论电池充电状态如何，可随时对电池充电而不会损坏电池

其它特性

- ▶ 10.8 V 和 14.4 V 电池组可互换

技术数据	
订单号	0 601 9B3 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	110 Nm
空载转速	0 - 2600 rpm
额定冲击率	0 - 3200 bpm
螺钉直径	M4 - M12
夹头	1/4"内六角
供应范围	... 980
附件盒	✓
充电器AL1814 CV (2 607 225 742)	✓
2 块 1.3 安时锂电池 (2 607 336 600)	✓



充电式冲击起子机

GDR 14,4 V-LI Professional

强劲、紧凑、携带方便

- ▶ 拥有市面同级别产品中最高的功率和转速，其作业进程非常出色
- ▶ 紧凑型人机工程学把手设计，可大大减轻使用者作业疲劳程度，极大提高工作效率
- ▶ 改进的工具头有利于在狭窄空间内操作

其它特性

- ▶ 采用独一无二的博世高级锂电技术，使用寿命延长400%，并拥有无与伦比的电池使用时间
- ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
- ▶ 极为坚固：即使从2米的高度跌落到混凝土地面上，仍可正常作业

技术数据	
订单号	0 601 9A1 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	150 Nm
空载转速	0 - 2800 rpm
额定冲击率	0 - 3200 bpm
螺钉直径	M 6 – M 14
夹头	1/4"内六角
供应范围	... 480
手腕带	✓
腰带扣	✓
附件盒	✓
充电器 AL 1860 CV (2 607 225 338)	✓
1 个起子头	✓
2 x 2.6 安时锂电池 (2 607 336 078)	✓



充电式冲击起子机 TDR 1440-LI Professional

为工匠设计的强劲而可靠的工具

- ▶ 14.4 V 锂离子冲击起子机
- ▶ 配备博世电池保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
- ▶ 无记忆效应：无论电池充电状态如何，可随时对电池充电而不会损坏电池

- 其它特性
- ▶ 10.8 V 和 14.4 V 电池组可互换

技术数据	
订单号	0 601 9B3 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	130 Nm
空载转速	0 - 2900 rpm
额定冲击率	0 - 3300 bpm
螺钉直径	M4 - M14
夹头	1/4"内六角
供应范围	... 480
附件盒	✓
充电器AL1814 CV (2 607 225 742)	✓
2 块 1.3 安时锂电池 (2 607 336 600)	✓



充电式冲击起子机 GDR 18 V-LI Professional

强劲、紧凑、携带方便

- ▶ 拥有市面同级别产品中最高的功率和转速，其作业进程非常出色
- ▶ 紧凑型人机工程学把手设计，可大大减轻使用者作业疲劳程度，极大提高工作效率
- ▶ 改进的工具头有利于在狭窄空间内操作

- 其它特性
- ▶ 采用独一无二的博世高级锂电技术，使用寿命延长400%，并拥有无与伦比的电池使用时间
 - ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
 - ▶ 极为坚固：即使从2米的高度跌落到混凝土地面上，仍可正常作业

技术数据	
订单号	0 601 9A1 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	160 Nm
空载转速	0 - 2800 rpm
额定冲击率	0 - 3200 bpm
螺钉直径	M 6 – M 14
夹头	1/4"内六角
供应范围	... 380
手腕带	✓
腰带扣	✓
附件盒	✓
充电器 AL 1860 CV	✓
1 个起子头	✓
2 x 2.6 安时锂电池 (2 607 336 092)	✓



充电式冲击扳手机 GDS 14,4 V-LI Professional

强劲、紧凑、便携的冲击扳手机

- ▶ 拥有市面同级别产品中最高的功率和转速，其作业进程非常出色
- ▶ 紧凑型人机工程学把手设计，可大大减轻使用者作业疲劳程度，极大提高工作效率
- ▶ 改进的工具头有利于在狭窄空间内操作

- 其它特性
- ▶ 采用独一无二的博世高级锂电技术，使用寿命延长400%，并拥有无与伦比的电池使用时间
 - ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
 - ▶ 极为坚固：即使从2米的高度跌落到混凝土地面上，仍可正常作业
 - ▶ 采用博世快速充电技术：15分钟即可充电75%，30分钟充电100%

技术数据	
订单号	0 601 9A1 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	170 Nm
空载转速	0 - 2800 rpm
额定冲击率	0 - 3200 bpm
螺钉直径	M 6 – M 16
夹头	1/2"外方形
供应范围	... T80
手腕带	✓
腰带扣	✓
附件盒	✓
充电器 AL 1860 CV	✓
2 x 2.6 安时锂电池 (2 607 336 092)	✓



充电式冲击扳手机 GDS 18 V-LI Professional

强劲、紧凑、便携的冲击扳手机

- ▶ 拥有市面同级别产品中最高的功率和转速，其作业进程非常出色
- ▶ 紧凑型人机工程学把手设计，可大大减轻使用者作业疲劳程度，极大提高工作效率
- ▶ 改进的工具头有利于在狭窄空间内操作

- 其它特性
- ▶ 采用独一无二的博世高级锂电技术，使用寿命延长400%，并拥有无与伦比的电池使用时间
 - ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
 - ▶ 极为坚固：即使从2米的高度跌落到混凝土地面上，仍可正常作业
 - ▶ 采用博世快速充电技术：15分钟即可充电75%，30分钟充电100%

技术数据	
订单号	0 601 9A1 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	180 Nm
空载转速	0 - 2800 rpm
额定冲击率	0 - 3200 bpm
螺钉直径	M 6 – M 16
夹头	1/2"外方形
供应范围	... S80
手腕带	✓
腰带扣	✓
附件盒	✓
充电器 AL 1860 CV	✓
2 x 2.6 安时锂电池 (2 607 336 092)	✓



充电式冲击扳手机

GDS 18 V-LI HT Professional (solo version)


功率强大的 18 V 充电式冲击扳手机

- ▶ 同等级中具有高扭矩 (650 Nm) 的特点，适用于金属 (M 12 - M 20) 和混凝土纱管最艰难的螺丝拧紧作业
- ▶ 全金属齿轮箱和金属外壳确保极其坚固和坚韧的特点
- ▶ 重量仅 3.0 公斤，是最轻的“高扭矩”冲击扳手机之一

其它特性

- ▶ 独特的 Bosch Premium 锂离子技术具有无与伦比的电池耐用性
- ▶ 博世电子电池保护装置 (ECP)：可防止电池过载、过热及深度放电
- ▶ 实用的电池充电水平指示灯不断显示电池剩余电量

技术数据	
订单号	0 601 9B1 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	650 Nm
空载转速	0 - 1900 rpm
额定冲击率	0 - 2100 bpm
螺钉直径	M 12 – M 20
夹头	1/2"外方形
供应范围	... 300
*无电池, 无充电器	✓



充电式锤钻

GBH 18V-LI Professional


动力与重量的最佳结合

- ▶ 同级中功率重量比最佳 (1.7 焦耳/2.6 公斤)
- ▶ 采用高效博世 EC 电机，一次充电可以完成多达 115 个混凝土钻孔 (6 x 40 毫米)
- ▶ 气动锤击机构，优化用于 6-10 毫米 (最大 18 毫米) 孔径的混凝土钻孔

其它特性

- ▶ 采用独一无二的博世高级锂电技术，使用寿命延长 400%，并拥有无与伦比的电池使用时间
- ▶ 博世电池保护装置 (ECP)：可防止电池过载、过热及深度放电
- ▶ 博世电子电机保护 (EMP) 可防止电机过载，确保长使用寿命
- ▶ 博世的“灵活功率系统”(Flexible Power-System)：独特的 18 伏电池针对特定应用范围以 3.0、2.6、1.3 安时分别对应不同的运行时间和重量
- ▶ 实用的电池充电水平指示灯不断显示电池剩余电量

技术数据	
订单号	0 611 904 ...
单次锤击力	1.7 J
额定转速时的冲击率	0 - 4550 bpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 18 mm
在木材中的最大钻孔直径	20 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
声压级	91 dB(A)
声功率级	102 dB(A)
不确定性系数 K	1.5 dB
噪声级	1.5 dB
供应范围	... 382
充电器 AL 1860 CV (2 607 225 324)	✓
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	✓
2 个 3.0 安时锂电池 (2 607 336 236)	✓



充电式锤钻

GBH 36 V-LI紧凑型 Professional


无与伦比的轻质设计 – 动力强劲，堪比有线工具

- ▶ 动力强劲，堪比有线工具：电池充电一次可完成多达100个钻孔 (6 x 40毫米，在混凝土中)，是室内作业的理想选择
- ▶ 重量仅为2.9公斤，非常适合仰头作业。
- ▶ 采用博世“振动控制”技术，可有效减轻使用者疲劳程度

其它特性

- ▶ 采用独一无二的博世高级锂电技术，使用寿命延长400%，并拥有无与伦比的电池使用时间
- ▶ 配备博世电池电子保护装置 (ECP)：防止电池过载、过热及深度放电
- ▶ 采用气动锤击机构，经过优化，非常适合在混凝土中钻取4 – 10毫米 (最大18毫米) 的钻孔

技术数据	
订单号	0 611 903 ...
额定输入功率	430 W
单次锤击力	0 - 1.7 J
额定转速	0 - 1500 rpm
额定转速时的冲击率	0 - 4850 bpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 18 mm
在木材中的最大钻孔直径	30 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... RB2
辅助手柄	✓
充电器 AL 3640 CV	✓
附件盒 (2 605 438 668)	✓
深度尺 210 毫米 (2 603 001 019)	✓
2 块 1.3 安时锂电池 (2 607 336 002)	✓




充电式锤钻

GBH 36 V-LI Professional

动力强劲，堪比有线工具

- ▶ 动力和有线电动工具一样强劲：电池充电一次可完成多达 195 个钻孔 (6 x 40 毫米，混凝土)，户外作业的理想选择
- ▶ 采用具备削凿功能的气动锤击机构，专为完成混凝土中的 8 – 16 毫米 (最大 26 毫米) 钻孔而做过改进
- ▶ 单次锤击力 (3 焦耳) 非常高，因此速度与性能极优良的 2 公斤有线电锤相当

技术数据	
订单号	0 611 900 ...
额定输入功率	600 W
单次锤击力	0 - 3 J
额定转速	0 - 960 rpm
额定转速时的冲击率	0 - 4260 bpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 26 mm
在木材中的最大钻孔直径	30 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... R80
充电器 AL 3640 CV	✓
辅助手柄 (2 602 025 141)	✓
附件盒 (2 605 438 179)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓
2 x 2.6 安时锂电池 (2 607 336 108)	✓



1

充电式马刀锯

GSA 10,8 V-LI Professional

灵巧体积、快速切割

- ▶ 同级中最紧凑的设计，完美的操作并适合木材、金属和塑料加工等多种应用场合
- ▶ 卓越的人机工程学设计：小手柄周长和轻质（仅1.2 kg），可提供最大的舒适性
- ▶ 实用的电池充电水平指示灯不断显示电池剩余电量

其它特性


- ▶ 配备博世SDS快装系统，可便捷更换锯片
- ▶ 采用独一无二的博世高级锂电技术，使用寿命延长 400%，并拥有无与伦比的电池使用时间
- ▶ 博世电子电池保护装置（ECP）：可防止电池过载、过热及深度放电
- ▶ 实用的过载保护指示器提供工具可能过载的信息，从而确保工具更长的使用寿命
- ▶ 配 LED 灯，即使在黑暗处仍可正常作业

技术数据	
订单号	0 601 64L ...
空载转速 (1 档/2 档)	0 - 3000 转/分钟
冲程长度	14.5 mm
供应范围	... 980
锯片	✓
附件盒	✓
充电器 AL 1130 CV (零件号 2 607 225 303)	✓
2 块 1.3 安时锂电池 (2 607 336 014)	✓



新！

10.8 V 1.2 kg



充电式角磨机

GWS 18 V-LI Professional (solo version)

同级别产品中最为强劲的充电式角磨机

- ▶ 打磨和切割时细长的把手更好控制
- ▶ 得益于紧凑的尺寸，适合在紧凑的空间进行切割
- ▶ 软启动和再启动保护可增强安全性


其它特性

- ▶ 防弹护罩用于免受碎片侵害
- ▶ 2 级开关可避免机器意外供电
- ▶ 4 极电机设计结合稀土磁铁用于提高功率和效率
- ▶ 4 碳刷电机可明显提高使用寿命
- ▶ 配备博世电池电子保护装置（ECP）：防止电池过载、过热及深度放电



18 V

技术数据	
订单号	0 601 93A ...
空载转速	10000 rpm
粗磨/切割片，直径	115 mm
供应范围	... 300
辅助手柄	✓
*无电池，无充电器	✓



充电式检修摄像机

GOS 10,8 V-LI Professional

助您打破视觉盲点

- ▶ 122 厘米长的防水电源线甚至可以在水中作业
- ▶ 180 毫米高的紧凑机身易于掌控
- ▶ 2.7 英寸大屏幕易于观察


其它特性

- ▶ 无记忆效应：无论电池充电状态如何，可随时对电池充电而不会损坏电池
- ▶ Hock/磁铁/反射镜附件方便操作

技术数据	
订单号	0 601 241 ...
电池电压	10.8 V
显示尺寸	2.7 "
摄像头直径	17 mm
摄像机电缆长度	122 厘米
供应范围	... 080
充电器 AL 1130 CV (2 607 225 133)	✓
电池包(2 607 336 333)	✓
手提箱(6 035 961 334)	✓



10.8 V 0.7 kg



各款充电式起子机与充电式锤钻的应用范围一览



博世高级锂电技术

[illegible]

基本负荷表

镍技术 (镍镉/镍氢)

[illegible]

充电式工具 – 镍技术



博世智能 O-Pack 镍电池技术

博世电池组具有高性能、智能化、坚固耐用、极其易用的优点。

- ▶ **高性能：**
能够处理的螺钉类型/钻孔直径或木板厚度取决于电池电压。电池每充电一次可完成作业的螺钉/钻孔数量或锯削长度取决于电池容量（安时）。博世采用高质量的材料和电池单元，结合多年积累的电池技术经验，确保电池组拥有强劲的作业性能以及超长的使用时间和使用寿命。
- ▶ **智能化：**
除了电源触点（+/-），博世电池组还有一个 NTC 和一个编码触点。这两个触点既确保电池组充电迅速又有助于延长其使用寿命。NTC 触点确保充电过程与电池状况达到绝佳匹配，编码触点用于识别电池组的阳离子。注册专利的 APT 插入端能够防止插入错误，进而确保 100% 的完全充电。
- ▶ **坚固：**
博世电池组采用的电池单元能够确保电池组拥有超长的使用寿命。大量的实验室研究和测试则确保电池组拥有出色的质量和耐用性。
- ▶ **舒适：**
博世电池组拥有注册专利的锁扣系统和人机工程学设计外形，可确保插入和拆除简便快捷，并且即使在强烈振动的情况下仍能确保可靠的固定。



充电式电钻/起子机

通用的紧凑型工具

- ▶ 高低两档齿轮箱可实现非常理想的功率传输
- ▶ 25个扭矩设置 + 平钻功能
- ▶ 紧凑型尺寸使得操控性卓越无比

其它特性

- ▶ 软握把可为操作者提供绝佳的抓握感和工作舒适性
- ▶ 正反转功能

技术数据	
订单号	0 601 918 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	25 Nm
空载转速 (1档/2档)	0 - 400 / 1000 rpm
最大螺钉直径	6 mm
夹头直径	1 - 10 mm
供应范围	... L80
附件盒	✓
充电器 AL 1411 DV (2 607 224 728)	✓
2 x 1.5 安时镍镉电池	✓

充电式电钻/起子机

通用的紧凑型工具


- ▶ 高低两档齿轮箱可实现非常理想的功率传输
- ▶ 25个扭矩设置 + 平钻功能
- ▶ 紧凑型尺寸使得操控性卓越无比

其它特性

- ▶ 软握把可为操作者提供绝佳的抓握感和工作舒适性
- ▶ 正反转功能

技术数据	
订单号	0 601 918 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	27 Nm
空载转速 (1档/2档)	0 - 400 / 1200 rpm
最大螺钉直径	7 mm
夹头直径	1 - 10 mm
供应范围	... J80
附件盒	✓
充电器 AL 1411 DV (2 607 224 728)	✓
2 x 1.5 安时镍镉电池	✓

GSR 9,6-2 Professional



充电式电钻/起子机

通用的紧凑型工具

- ▶ 高低两档齿轮箱可实现非常理想的功率传输
- ▶ 25个扭矩设置 + 平钻功能
- ▶ 紧凑型尺寸使得操控性卓越无比

其它特性

- ▶ 软握把可为操作者提供绝佳的抓握感和工作舒适性
- ▶ 正反转功能

技术数据	
订单号	0 601 918 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	30 Nm
空载转速 (1档/2档)	0 - 400 / 1400 rpm
最大螺钉直径	8 mm
夹头直径	1 - 10 mm
供应范围	... G80
附件盒	✓
充电器 AL 1411 DV (2 607 224 728)	✓
2 x 1.5 安时镍镉电池	✓

充电式电钻/起子机

畅销的电钻/起子机系列，现在功率更高



- ▶ 优化的齿轮箱，具有45Nm高扭矩，适合于螺钉驱动应用
- ▶ 设计紧凑，操控性已达到极佳水平
- ▶ 高低两档齿轮箱可实现非常理想的功率传输

其它特性


- ▶ 软握把可为操作者提供绝佳的抓握感和工作舒适性
- ▶ 正反转功能

技术数据	
订单号	0 601 918 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	45 Nm
空载转速 (1档/2档)	0 - 400 / 1250 rpm
最大螺钉直径	8 mm
在木材中的最大钻孔直径	29 mm
在钢材中的最大钻孔直径	10 mm
扭矩设置	25+1
夹头直径	1.5 - 10 mm
供应范围	... 380
附件盒	✓
充电器 AL 2425 DV	✓
无匙夹头 (2 608 572 080)	✓
2 x 1.5 安时镍镉电池	✓

GSR 14,4-2 Professional



GSR 18-2 Professional



1

充电式冲击钻/起子机

GSB 12-2 Professional

- 适用于多种材质的紧凑型冲电式冲击钻
- ▶ 应用范围更广，包括砖墙冲击钻孔
 - ▶ 其紧凑型设计和轻重量结构，使它的操控性已达到极佳水平
 - ▶ 多档扭矩设置，有利于精确扭螺作业
- 其它特性
- ▶ 软握把可为操作者提供极佳的抓握感和工作舒适性
 - ▶ 正反转功能

技术数据	
订单号	0 601 9A7 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	30 Nm
空载转速 (1档/2档)	0 - 450 / 1250 rpm
最大冲击率	18750 bpm
在木材中的最大钻孔直径	25 mm
在钢材中的最大钻孔直径	10 mm
在石材中的最大钻孔直径	8 mm
扭矩设置	22+1
夹头直径	1.5 - 10 mm
供应范围	... 580
无匙夹头	✓
附件盒	✓
充电器 AL 1411DV (2 607 224 727)	✓
2 x 1.5 安时镍镉电池 (2 607 335 710)	✓



1

充电式冲击钻/起子机

GSB 14,4-2 Professional

- 适用于多种材质的紧凑型冲电式冲击钻
- ▶ 应用范围更广，包括砖墙冲击钻孔
 - ▶ 其紧凑型设计和轻重量结构，使它的操控性达到极佳水平
 - ▶ 多档扭矩设置，有利于精确拧螺作业
- 其它特性
- ▶ 软握把可为操作者提供极佳的抓握感和工作舒适性
 - ▶ 正反转功能

技术数据	
订单号	0 601 9A7 ...
最大扭矩 (硬拧紧应用)	36 Nm
空载转速 (1档/2档)	0 - 550 / 1550 rpm
最大冲击率	23250 bpm
在木材中的最大钻孔直径	25 mm
在钢材中的最大钻孔直径	10 mm
在石材中的最大钻孔直径	10 mm
扭矩设置	22+1
夹头直径	1.5 - 10 mm
供应范围	... 480
无匙夹头	✓
附件盒	✓
充电器 AL 1411DV (2 607 224 727)	✓
2 x 1.5 安时镍镉电池 (2 607 335 710)	✓



冲击钻、手电钻、起子机



出类拔萃的动力和多用途性。

博世出品的专业手电钻、冲击钻、起子机是为那些对于电动工具的功率、使用寿命、多用途性有着极高要求的专业使用者开发的。无论用于冲击钻孔、钻孔，还是用于拧紧螺丝、搅拌，针对商业与工业领域的博世冲击钻的表现都无可挑剔。博世还提供各种专业钻孔与拧紧螺丝作业适用的手电钻和起子机。



固定转速冲击钻的典范：GSB 10/13/16 Professional 包含尺寸紧凑、功率与性能规格全面的产品系列。



与生俱来的出色性能和耐久性：博世手电钻 GBM 10 RE Professional 的卓越品质无可置疑。全滚珠轴承结构与坚固的设计使其使用寿命在同类产品中处于领先地位。

冲击钻

GSB 500 RE Professional

强劲、紧凑并且适于多种作业的丰富套装

- ▶ 强劲的马达，输入功率达500 W，适用于各种恶劣作业
- ▶ 便携盒中备有100件附件适用于多种应用
- ▶ 细长和改进的设计非常易于使用


其它特性

- ▶ 全滚珠轴承结构经久耐用
- ▶ 冲击和钻孔模式之间轻松转换
- ▶ 正反转功能适用于拧紧螺丝



新！

500 W 1.5 kg



技术数据	
订单号	0 601 1A0 ...
空载转速	0 - 2600 rpm
空载冲击率	0 - 41600 bpm
在混凝土中的钻孔直径	10 mm
在钢材中的钻孔直径	8 mm
在木材中的钻孔直径	20 mm
夹头直径	1.5 - 10 mm
供应范围	... 180
夹头扳手	✓
附件盒	✓
包含 100 件附件的附件套装	✓
带匙夹头10毫米	✓

冲击钻

GSB 10 Professional

结构紧凑，动力强劲 – 比市面同级别产品更紧凑强劲的冲击钻


- ▶ 配备坚固且强劲的500瓦马达
- ▶ 极为紧凑，使得在狭窄空间和头顶上方工作时更为便捷
- ▶ 仅1.5公斤的轻重量结构，有利于抵抗疲劳，提高工作效率

其它特性

- ▶ 人机工程学设计手柄，使用起来极为舒适
- ▶ 滚珠轴承可承受更高的动态负载，从而可获得更长的使用寿命



500 W 1.5 kg



技术数据	
订单号	0 601 216 ...
空载转速	2600 rpm
空载冲击率	41600 bpm
在混凝土中的钻孔直径	10 mm
在钢材中的钻孔直径	8 mm
在木材中的钻孔直径	20 mm
夹头直径	1 - 10 mm
供应范围	... 080
带匙夹头 10 毫米 (2 608 571 078)	✓

冲击钻

GSB 10 RE Professional

结构紧凑，动力强劲 – 比市面同级别产品更紧凑强劲的冲击钻

- ▶ 配备坚固且强劲的500瓦马达
- ▶ 极为紧凑，使得在狭窄空间和头顶上方工作时更为便捷
- ▶ 仅1.5公斤的轻重量结构，有利于抵抗疲劳，提高工作效率


其它特性

- ▶ 正反转功能
- ▶ 电子无级调速，定心钻孔极为精确
- ▶ 配备旋转式碳刷架，在正反转中都可获得相同的功率
- ▶ 滚珠轴承可承受更高的动态负载，从而可获得更长的使用寿命
- ▶ 人机工程学设计手柄，使用起来极为舒适



技术数据	
订单号	0 601 216 ...
空载转速	0 - 2600 rpm
空载冲击率	0 - 41600 bpm
在混凝土中的钻孔直径	10 mm
在钢材中的钻孔直径	8 mm
在木材中的钻孔直径	20 mm
夹头直径	1 - 10 mm
供应范围	... 180 ... 181
带匙夹头 10 毫米 (2 608 571 078)	✓ ✓
包含 100 件附件的附件套装	– ✓
附件盒 (2 605 438 607)	– ✓

500 W 1.5 kg



冲击钻

TSB 1300 Professional

为工匠设计的强劲而可靠的工具

- ▶ 强劲的 550 W 马达
- ▶ 13 毫米固定夹头，辅助手柄以及深度尺


其它特性

- ▶ 全滚珠轴承结构使工具使用寿命更长
- ▶ 紧凑机身设计，狭小空间适用自如
- ▶ 正反转功能，适合高强度作业



新！

550 W 1.8 kg



技术数据	
订单号	0 601 1A1 ...
空载转速	0 - 2700 rpm
空载冲击率	0 - 41600 bpm
在混凝土中的钻孔直径	13 mm
在钢材中的钻孔直径	10 mm
在木材中的钻孔直径	25 mm
夹头直径	1.5 - 13 mm
供应范围	... 080
夹头扳手	✓
纸板箱	✓
带匙夹头13毫米	✓



冲击钻

GSB 13 Professional

结构紧凑，动力强劲 – 比市面同级别产品更紧凑强劲的冲击钻


- ▶ 配备坚固且强劲的600瓦马达
- ▶ 超级便携：比工作手套还小，重量轻达1.7公斤
- ▶ 流线型软握把，可牢固抓握

其它特性

- ▶ 滚珠轴承可承受更高的动态负载，从而可获得更长的使用寿命
- ▶ 带深度尺的辅助手柄，更容易控制



技术数据	
订单号	0 601 217 ...
空载转速	0 - 2800 rpm
空载冲击率	0 - 44800 bpm
在混凝土中的钻孔直径	13 mm
在钢材中的钻孔直径	10 mm
在木材中的钻孔直径	25 mm
夹头直径	1.5 - 13 mm
供应范围	... 080
辅助手柄 (1 612 025 024)	✓
带匙夹头 13 毫米 (2 608 571 079)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓



冲击钻

GSB 13 RE Professional

结构紧凑，动力强劲 – 比市面同级别产品更紧凑强劲的冲击钻


- ▶ 配备坚固且强劲的600瓦马达
- ▶ 超级便携：比工作手套还小，重量轻达1.7公斤
- ▶ 流线型软握把，可牢固抓握

其它特性

- ▶ 带电子无级调速的速度触发器，可精确地定心钻孔
- ▶ 配备旋转式碳刷架，在正反转中都可获得相同的功率
- ▶ 滚珠轴承可承受更高的动态负载，从而可获得更长的使用寿命
- ▶ 带深度尺的辅助手柄，更容易控制



技术数据	
订单号	0 601 217 ...
空载转速	0 - 2800 rpm
空载冲击率	0 - 44800 bpm
在混凝土中的钻孔直径	13 mm
在钢材中的钻孔直径	10 mm
在木材中的钻孔直径	25 mm
夹头直径	1.5 - 13 mm
供应范围	... 180 ... 182
辅助手柄 (1 612 025 024)	✓ ✓
包含 100 件附件的附件套装	- ✓
带匙夹头 13 毫米 (2 608 571 079)	✓ ✓
附件盒 (2 605 438 607)	- ✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓ ✓



冲击钻

GSB 16 Professional

结构紧凑，动力强劲 – 比市面同级别产品更紧凑强劲的冲击钻


- ▶ 配备坚固且强劲的701瓦马达，适用于艰难的工作条件
- ▶ 流线型软握把，可牢固抓握
- ▶ 滚珠轴承可承受更高的动态负载，从而可获得更长的使用寿命

其它特性

- ▶ 带深度尺的辅助手柄，更容易控制



技术数据	
订单号	0 601 218 ...
空载转速	0 - 3000 rpm
空载冲击率	0 - 48000 bpm
在混凝土中的钻孔直径	16 mm
在钢材中的钻孔直径	12 mm
在木材中的钻孔直径	30 mm
夹头直径	1.5 - 13 mm
供应范围	... 080
辅助手柄 (1 612 025 024)	✓
带匙夹头 13 毫米 (2 608 571 079)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓



冲击钻

GSB 16 RE Professional

结构紧凑，动力强劲 – 比市面同级别产品更紧凑强劲的冲击钻


- ▶ 配备坚固且强劲的701瓦马达，适用于艰难的工作条件
- ▶ 流线型软握把，可牢固抓握
- ▶ 滚珠轴承可承受更高的动态负载，从而可获得更长的使用寿命

其它特性

- ▶ 带电子无级调速的速度触发器，可精确地定心钻孔
- ▶ 通过设置轮预选速度
- ▶ 配备旋转式碳刷架，在正反转中都可获得相同的功率
- ▶ 带深度尺的辅助手柄，更容易控制



技术数据	
订单号	0 601 218 ...
空载转速	0 - 3000 rpm
空载冲击率	0 - 48000 bpm
在混凝土中的钻孔直径	16 mm
在钢材中的钻孔直径	12 mm
在木材中的钻孔直径	30 mm
夹头直径	1.5 - 13 mm
供应范围	... 180
辅助手柄 (1 612 025 024)	✓
带匙夹头 13 毫米 (2 608 571 079)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓



冲击钻


GSB 20-2 Professional

- 可靠的冲击钻工具
- ▶ 人机工程学设计手柄，可获得更便捷的操控性和更好的工作效果
 - ▶ 配备选择开关，用于选择钻孔/冲击钻孔
 - ▶ 带匙的抗冲击夹头
- 其它特性
- ▶ 带同步齿轮的高低两档冲击钻，应用范围更广
 - ▶ 带深度尺的辅助手柄

技术数据	
订单号	0 601 184 ...
空载转速	0 - 1000 / 3000 rpm
空载冲击率	0 - 16000 / 48000 bpm
在混凝土中的钻孔直径	20 / 13 mm
在钢材中的钻孔直径	13 / 8 mm
在木材中的钻孔直径	40 / 25 mm
夹头直径	1.5 - 13 mm
供应范围	... 243
带匙夹头 13 毫米 (2 608 571 068)	✓
辅助手柄 (2 602 025 120)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓



701 W2.1 kg



冲击钻


GSB 20-2 RE Professional

- 配有电子无级调速的可靠工具，适用于敏感材料中的钻孔作业
- ▶ 人机工程学设计手柄，可获得更便捷的操控性和更好的工作效果
 - ▶ 配备选择开关，用于选择钻孔/冲击钻孔
 - ▶ 带匙的抗冲击夹头
- 其它特性
- ▶ 带同步齿轮的高低两档冲击钻，应用范围更广
 - ▶ 电子无级调速，定心钻孔极为精确
 - ▶ 通过设置轮预选速度
 - ▶ 正反转功能
 - ▶ 带深度尺的辅助手柄

技术数据	
订单号	0 601 ...
空载转速	0 - 1000 / 3000 rpm
空载冲击率	0 - 16000 / 48000 bpm
在混凝土中的钻孔直径	20 / 13 mm
在钢材中的钻孔直径	13 / 8 mm
在木材中的钻孔直径	40 / 25 mm
夹头直径	1.5 - 13 mm
供应范围	... 184 643 ... 997 572
附件盒	- ✓
带匙夹头 13 毫米 (2 608 571 068)	✓ ✓
辅助手柄 (2 602 025 120)	✓ ✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓ ✓



701 W2.2 kg



旋转电钻


GBM 6 Professional

- 紧凑、精密、强劲 – 拥有冠军品质
- ▶ 配备强劲的350瓦马达，适用于艰巨的工作条件
 - ▶ 4000转/分钟的空载转速，可进行小直径的精确钻孔
 - ▶ 采用全滚珠轴承结构，可获得更长的使用寿命
- 其它特性
- ▶ 配有高强度、高精度的烧结轴承座，可用于精密加工
 - ▶ 采用紧凑、高强度的斜齿轮，使用寿命更长
 - ▶ 人机工程学设计把手，有利于抗疲劳钻孔
 - ▶ 操作方便的实用型腰带扣

技术数据	
订单号	0 601 472 ...
空载转速	4000 rpm
夹头直径	0.5 - 6.5 mm
在钢材中的钻孔直径	6.5 mm
在铝材中的钻孔直径	6 mm
在木材中的钻孔直径	15 mm
钻轴连接螺纹	3/8" – 24 UNF
供应范围	... 080
带匙夹头 (2 608 571 048)	✓



350 W1.1 kg



旋转电钻


GBM 6 RE Professional

- 紧凑、精密、强劲 – 拥有冠军品质
- ▶ 配备强劲的350瓦马达，适用于艰巨的工作条件
 - ▶ 4000转/分钟的空载转速，可进行小直径的精确钻孔
 - ▶ 采用全滚珠轴承结构，可获得更长的使用寿命
- 其它特性
- ▶ 配有高强度、高精度的烧结轴承座，可用于精密加工
 - ▶ 采用紧凑、高强度的斜齿轮，使用寿命更长
 - ▶ 人机工程学设计把手，有利于抗疲劳钻孔
 - ▶ 操作方便的实用型腰带扣
 - ▶ 配备旋转式碳刷架，在正反转中都可获得相同的功率
 - ▶ 带电子无级调速的人机工程学设计开关

技术数据	
订单号	0 601 472 ...
空载转速	0 - 4000 rpm
夹头直径	0.5 - 6.5 mm
在钢材中的钻孔直径	6.5 mm
在铝材中的钻孔直径	6 mm
在木材中的钻孔直径	15 mm
钻轴连接螺纹	3/8" – 24 UNF
供应范围	... 580
带匙夹头 (2 608 571 048)	✓



350 W1.1 kg



旋转电钻

TBM 1000 Professional

强劲而可靠的工具专为工匠设计

- ▶ 强劲的320 W马达
- ▶ 固定夹头，10 mm
- ▶ 轻巧手柄，紧凑机身，使用舒适

其它特性


- ▶ 平衡机身设计，适合单手直线进行作业
- ▶ 带正反转、调速功能，适合多种作业



技术数据	
订单号	0 601 13F ...
空载转速	0 - 2500 rpm
在钢材中的钻孔直径	10 mm
在铝材中的钻孔直径	13 mm
在木材中的钻孔直径	20 mm
供应范围	... 080
夹头扳手	✓
纸板箱	✓
带匙夹头10毫米	✓

新！

320 W 1.2 kg



旋转电钻

GBM 350 Professional

轻巧、便携、可靠的基本型10毫米固定转速手电钻

- ▶ 紧凑、轻质，重量仅为1.1公斤
- ▶ 轻巧手柄：出色的人机工程学设计，使用起来极为舒适
- ▶ 气孔分布在不同的位置，马达冷却效果出色


其它特性

- ▶ 面积更大、手感舒适的2指控制开关



技术数据	
订单号	0 601 13A ...
空载转速	2500 rpm
夹头直径	1 - 10 mm
在钢材中的钻孔直径	10 mm
在铝材中的钻孔直径	10 mm
在木材中的钻孔直径	20 mm
钻轴连接螺纹	3/8" - 24 UNF
供应范围	... 043
带匙夹头 10 毫米 (2 608 571 078)	✓

350 W 1.1 kg



旋转电钻

GBM 350 RE Professional

轻巧、便携、可靠的基本型10毫米固定转速手电钻

- ▶ 紧凑、轻质，重量仅为1.1公斤
- ▶ 轻巧手柄：出色的人机工程学设计，使用起来极为舒适
- ▶ 气孔分布在不同的位置，马达冷却效果出色



其它特性

- ▶ 面积更大、手感舒适的2指触发器，转速可调，用于精度要求高的钻孔与拧紧螺丝作业



技术数据	
订单号	0 601 13A ...
空载转速	0 - 2500 rpm
夹头直径	1 - 10 mm
在钢材中的钻孔直径	10 mm
在铝材中的钻孔直径	10 mm
在木材中的钻孔直径	20 mm
钻轴连接螺纹	3/8" - 24 UNF
供应范围	... 743
带匙夹头 10 毫米 (2 608 571 078)	✓

350 W 1.1 kg



旋转电钻

GBM 10 Professional

动力强劲、持久 – 拥有冠军品质

- ▶ 配备强劲的450瓦马达，适用于艰巨的工作条件
- ▶ 采用全滚珠轴承结构，可获得更长的使用寿命
- ▶ 配有高强度、高精度的烧结轴承座，可用于精密加工


其它特性

- ▶ 采用紧凑、高强度的斜齿轮，使用寿命更长
- ▶ 主轴环直径为43毫米 – 可供钻台使用
- ▶ 人机工程学设计软握把，有利于抗疲劳钻孔
- ▶ 操作方便的实用型腰带扣



技术数据	
订单号	0 601 473 ...
空载转速	0 - 2600 rpm
夹头直径	1 - 10 mm
在钢材中的钻孔直径	10 mm
在铝材中的钻孔直径	10 mm
在木材中的钻孔直径	25 mm
钻轴连接螺纹	3/8" - 24 UNF
供应范围	... 080
带匙夹头 10 毫米 (2 608 571 078)	✓

450 W 1.3 kg



旋转电钻(无匙)

GBM 10 RE Professional

动力强劲、持久 – 拥有冠军品质


- ▶ 配备强劲的450瓦马达，适用于艰巨的工作条件
- ▶ 采用全滚珠轴承结构，可获得更长的使用寿命
- ▶ 采用无匙夹头，附件更换便捷

其它特性

- ▶ 配备旋转式碳刷架，在正反转中都可获得相同的功率
- ▶ 配有高强度、高精度的烧结轴承座，可用于精密加工
- ▶ 带电子无级调速的人机工程学设计开关
- ▶ 采用紧凑、高强度的斜齿轮，使用寿命更长
- ▶ 主轴环直径为43毫米 – 可供钻台使用
- ▶ 人机工程学设计软握把，有利于抗疲劳钻孔
- ▶ 操作方便的实用型腰带扣



技术数据	
订单号	0 601 473 ...
空载转速	0 - 2600 rpm
夹头直径	1 - 10 mm
在钢材中的钻孔直径	10 mm
在铝材中的钻孔直径	10 mm
在木材中的钻孔直径	25 mm
钻轴连接螺纹	3/8" – 24 UNF
供应范围	... 680
无匙夹头 (2 608 572 217)	✓



旋转电钻

GBM 10 RE Professional

动力强劲、持久 – 拥有冠军品质


- ▶ 配备强劲的450瓦马达，适用于艰巨的工作条件
- ▶ 采用全滚珠轴承结构，可获得更长的使用寿命
- ▶ 配有高强度、高精度的烧结轴承座，可用于精密加工

其它特性

- ▶ 配备旋转式碳刷架，在正反转中都可获得相同的功率
- ▶ 带电子无级调速的人机工程学设计开关
- ▶ 采用紧凑、高强度的斜齿轮，使用寿命更长
- ▶ 主轴环直径为43毫米 – 可供钻台使用
- ▶ 人机工程学设计软握把，有利于抗疲劳钻孔
- ▶ 操作方便的实用型腰带扣



技术数据	
订单号	0 601 473 ...
空载转速	0 - 2600 rpm
夹头直径	1 - 10 mm
在钢材中的钻孔直径	10 mm
在铝材中的钻孔直径	10 mm
在木材中的钻孔直径	25 mm
钻轴连接螺纹	3/8" – 24 UNF
供应范围	... 580
带匙夹头 10 毫米 (2 608 571 078)	✓



旋转电钻

GBM 13 Professional

强劲且性能优异 – 拥有冠军品质


- ▶ 配备强劲的600瓦马达，适用于艰巨的工作条件
- ▶ 采用全滚珠轴承结构，可获得更长的使用寿命
- ▶ 配有高强度、高精度的烧结轴承座，可用于精密加工

其它特性

- ▶ 采用紧凑、高强度的斜齿轮，使用寿命更长
- ▶ 主轴环直径为43毫米 – 可供钻台使用
- ▶ 人机工程学设计软握把，有利于抗疲劳钻孔
- ▶ 操作方便的实用型腰带扣



技术数据	
订单号	0 601 477 ...
空载转速	2600 rpm
夹头直径	1.5 - 13 mm
在钢材中的钻孔直径	13 mm
在铝材中的钻孔直径	13 mm
在木材中的钻孔直径	30 mm
供应范围	... 080
带匙夹头 13 毫米 (2 608 571 079)	✓



旋转电钻

GBM 13 RE Professional

强劲且性能优异 – 拥有冠军品质


- ▶ 配备强劲的600瓦马达，适用于艰巨的工作条件
- ▶ 采用全滚珠轴承结构，可获得更长的使用寿命
- ▶ 配有高强度、高精度的烧结轴承座，可用于精密加工

其它特性

- ▶ 采用紧凑、高强度的斜齿轮，使用寿命更长
- ▶ 主轴环直径为43毫米 – 可供钻台使用
- ▶ 人机工程学设计软握把，有利于抗疲劳钻孔
- ▶ 操作方便的实用型腰带扣
- ▶ 配备旋转式碳刷架，在正反转中都可获得相同的功率
- ▶ 带电子无级调速的人机工程学设计开关



技术数据	
订单号	0 601 477 ...
空载转速	0 - 2600 rpm
夹头直径	1.5 - 13 mm
在钢材中的钻孔直径	13 mm
在铝材中的钻孔直径	13 mm
在木材中的钻孔直径	30 mm
钻轴连接螺纹	1/2" - 20UNF
供应范围	... 580
带匙夹头 13 毫米 (2 608 571 079)	✓




旋转电钻

GBM 13-2 RE Professional

- 带2个齿轮的强劲工具，用于高难度作业
- ▶ 采用强劲的马达，完成最大直径达13毫米的钢材钻孔作业
 - ▶ 高低两档齿轮箱：用于高难度作业
 - ▶ 全滚珠滚柱轴承支承，可实现长久的使用寿命和精确的作业

- 其它特性
- ▶ 配有电子控制装置，可实现高精度的定心钻孔作业
 - ▶ 钻头夹头由中心螺钉固定，以防止在反向 操作中变松
 - ▶ 同步的高低两档滑键传动，可在操作期间进行转换
 - ▶ 带六角凹口的钻轴，用于直接插入批头
 - ▶ 主轴环直径为43毫米 (欧洲标准) – 可供钻台使用
 - ▶ 带预选速度的前进/后退操作

技术数据	
订单号	0 601 169 ...
空载转速	0 - 1000 / 1900 rpm
夹头直径	1 - 13 mm
在钢材中的钻孔直径	13 / 8 mm
在铝材中的钻孔直径	20 / 12 mm
在木材中的钻孔直径	32 / 20 mm
钻轴连接螺纹	1/2" – 20 UNF
供应范围	... 543
辅助手柄 (1 612 025 024)	✓
带匙夹头 13 毫米 (1 608 571 062)	✓
深度尺 210 毫米 (2 603 001 019)	✓




旋转电钻

GBM 23-2 E Professional

- 强劲的高精度钻孔工具
- ▶ 采用强劲的马达，可在钢材中完成最大直径达23毫米的高精度钻孔作业
 - ▶ 配有角回型把手与压板，可确保高质量的功率传输
 - ▶ 配有电子控制装置，可实现高精度的定心钻孔作业

- 其它特性
- ▶ 配有莫氏锥柄 (专用附件)，可使用普通钻头夹头
 - ▶ 马达与齿轮采用滚珠轴承支承，使用寿命超长
 - ▶ 主轴环直径为43毫米 (欧洲标准) – 可供钻台使用
 - ▶ 开关只需单指即可控制和锁定

技术数据	
订单号	0 601 121 ...
空载转速	0 - 400 / 920 rpm
在钢材中的钻孔直径	23 / 13 mm
在铝材中的钻孔直径	28 / 18 mm
在木材中的钻孔直径	50 / 35 mm
钻轴连接螺纹	MK 2 – DIN 228
供应范围	... 643
辅助手柄 (零件号 1 600 763 010)	✓
冲头 (1 601 030 009)	✓



深度控制起子机


GSR 6-45 TE Professional

快速而便携的专业工具，尤其适用于干壁结构

- ▶ 701瓦高性能马达的转速与扭矩之间保持极佳的协调状态，因此在安装石膏板与软木时可确保快速的作业进程
- ▶ 由于配备了深度尺 (一只手便可操作) 和精确的切断离合器，可精确驱动几排螺钉至相同的深度
- ▶ 紧凑的设计、舒适的抓握感、宽大的“加速器”开关可确保使用者在各种位置下作业时的疲劳程度都大大降低

- 其它特性
- ▶ 由于配备金属齿轮外壳和深度探测器，所以具有极佳的操作稳健性
 - ▶ 带锁定按钮的电子开关，可用于连续操作
 - ▶ 正反转功能
 - ▶ 实用的腰带扣，用于悬挂工具

技术数据	
订单号	0 601 440 ...
自攻螺纹直径	6.0 mm
空载转速	0 - 4500 rpm
最大扭矩 (软拧紧应用)	12 Nm
夹头	1/4"内六角
供应范围	... 380
附件盒 (2 605 438 620)	✓
加长杆，带磁性 (2 607 000 157)	✓
深度尺 (2 607 002 585)	✓
批头，Phillips No. 2	✓



深度控制起子机


GSR 6-25 TE Professional

通用的高扭矩深度控制起子机

- ▶ 701瓦高性能马达专为高扭矩作业而设计，尤其适用于扭矩要求高的拧紧螺丝作业，例如在木板、硬纸板、石膏板上的拧紧螺丝作业以及将密封螺钉拧入金属材料的作业
- ▶ 由于配备了深度尺 (一只手便可操作) 和精确的切断离合器，可精确驱动几排螺钉至相同的深度
- ▶ 紧凑的设计、舒适的抓握感、宽大的“加速器”开关可确保使用者在各种位置下作业时都不易疲劳

- 其它特性
- ▶ 由于配备金属齿轮外壳和深度探测器，所以具有极佳的操作稳健性
 - ▶ 带锁定按钮的电子开关，可用于连续操作
 - ▶ 深度尺的开口宽度更大，可与最大规格为KW 10的六角螺钉套筒扳手配合使用
 - ▶ 正反转功能

技术数据	
订单号	0 601 441 ...
自攻螺纹直径	6.0 mm
空载转速	0 - 2500 rpm
最大扭矩 (软拧紧应用)	20 Nm
夹头	1/4"内六角
供应范围	... 380
附件盒 (2 605 438 620)	✓
加长杆，带磁性 (2 607 000 157)	✓
深度尺 (2 607 002 585)	✓
批头，Phillips No. 2	✓



冲击扳手机

GDS 18 E Professional

- 多用途的车间工具
- ▶ 尤其适合车间和售后服务中心使用，例如安装车轮、脚手架、搁架结构等
 - ▶ 把手位于中部，重心位置合理，即使长时间单手操作也不易疲劳
 - ▶ 冲击性能高、重量轻
- 其它特性
- ▶ 采用反冲扭矩低、使用寿命长的V形槽冲击机构
 - ▶ 用于拧紧和拧松作业的正反转功能
 - ▶ 扭力杆（专用附件）保证符合所需扭矩 易更换工具

技术数据	
订单号	0 601 436 ...
螺钉直径	M 6 – M 18
最大扭矩（硬拧紧应用）	250 Nm
最大扭矩（软拧紧应用）	160 Nm
夹头	1/2"外方形
额定转速	500 - 1300 rpm
供应范围	... 843
-	-




锤钻和电镐




功率强大，强度再高的任务也不在话下

博世出品的 2-11 公斤级别锤钻和 3-27 公斤级别电镐能够满足专业人士在完成极端条件作业时的高难度需要。锤钻可用于高硬度的材料，并且拥有强大的功率，能够实现快速的作业进程。此外，博世的“振动控制”技术还使工具的振动显著减轻，使用者即使进行长时间的钻孔和削凿作业也不易疲劳

二段减振设计，比竞争对手产品的振动降低约 60%



看看控制装置上减振的效果：与竞争对手相比，GBH 4-32 DFR Professional 拥有最低的振动值 (8 米/平方秒)。



举例：GBH 4-32 DFR Professional。第 1 阶段：空气缓冲器比传统锤机身中的要大，降低了机身中的空气压力。犹如弹簧一般抵消振动幅度，并对机身内的振动源起到缓冲作用。第 2 阶段：主手柄通过一个片簧和两个旋转接头与机器分离。进一步吸收第 1 阶段已减小的振动。

四坑锤钻

GBH 2-18 E Professional

比市面同级别产品更紧凑和轻质的锤钻


- ▶ 超紧凑的设计，重量轻至仅2公斤，是仰头作业的理想工具
- ▶ 高扭矩马达、强劲的锤击机构，是钻击10毫米内固定孔的首选工具
- ▶ 在主手柄和齿轮外壳上配有软握把

其它特性

- ▶ 冲击止动器，适于在木材和钢材上钻孔
- ▶ 在主手柄和齿轮外壳上配有软握把
- ▶ 过载离合器



技术数据	
订单号	0 611 258 ...
单次锤击力	0 - 1.7 J
额定转速时的冲击率	0 - 3960 bpm
额定转速	450 - 1550 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 18 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 281
附件盒	✓
辅助手柄 (2 602 025 102)	✓
深度尺 210 毫米 (2 603 001 019)	✓



四坑锤钻

GBH 2-18 RE Professional

比市面同级别产品更紧凑和轻质的锤钻


- ▶ 超紧凑的设计，重量轻至仅2公斤，是仰头作业的理想工具
- ▶ 高扭矩马达、强劲的锤击机构，是钻击10毫米内固定孔的首选工具
- ▶ 具有反转功能，用于拧松螺钉

其它特性

- ▶ 在主手柄和齿轮外壳上配有软握把
- ▶ 冲击止动器，适于在木材和钢材上钻孔
- ▶ 过载离合器



技术数据	
订单号	0 611 258 ...
单次锤击力	0 - 1.7 J
额定转速时的冲击率	0 - 3960 bpm
额定转速	450 - 1550 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 18 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 381
附件盒	✓
辅助手柄 (2 602 025 102)	✓
深度尺 210 毫米 (2 603 001 019)	✓



四坑锤钻

GBH 2-20 DRE Professional

功率和速度紧密结合


- ▶ 坚固的块状、壶式堆叠结构特别经久耐用
- ▶ 多功能性增强，适用于普通凿削任务
- ▶ 紧凑型设计和 2.3 公斤的重量使操作舒适方便。适用于头顶位置作业

其它特性

- ▶ 强劲的 600 瓦电机提升了性能
- ▶ 前进/后退操作
- ▶ 有连续钻孔锁定按钮
- ▶ 软质握把，操作舒适，不易疲劳
- ▶ 无级可变速度控制装置速度调整更方便
- ▶ 过载离合器可以更好的保护用户和工具，防止钻头阻塞
- ▶ 辅助手柄带深度量表和软质握把，操作舒适



技术数据	
订单号	0 611 25A ...
单次锤击力	0 - 1.7 J
额定转速时的冲击率	0 - 4400 bpm
额定转速	0 - 1400 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 20 mm
最大石工技术钻孔直径，岩心切割机	68 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 480
深度规 (1 613 001 009)	✓
附件盒 (1 619 P00 825)	✓
辅助手柄 (2 602 025 141)	✓



四坑锤钻

GBH 2-22 Professional

用于在混凝土上连续钻孔的专业工具


- ▶ 创新型旋转冲击机构确保钻孔速度加快 30%
- ▶ 旋转电刷板适用于正/反转应用
- ▶ 过载离合器确保用户安全

其它特性

- ▶ 根据人体工程学设计的手柄，带长触发可变速控制器
- ▶ 带深度尺的辅助手柄可旋转 360°



技术数据	
订单号	0 611 250 ...
单次锤击力	0 - 2.2 J
额定转速时的冲击率	0 - 4400 bpm
额定转速	0 - 1000 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 22 mm
最大石工技术钻孔直径，岩心切割机	68 mm
供应范围	... 180
辅助手柄 (2 602 025 102)	✓
附件盒 (2 605 438 524)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓



四坑锤钻

GBH 2-23 S Professional

高强度连续打孔首选


- ▶ 功率锤击力全面升级，更经久耐用
- ▶ 过载离合器确保用户安全
- ▶ 冲击止动器，适于在木材和钢材上钻孔

其它特性

- ▶ 改良冲击装置，大大提高工具性能
- ▶ 可旋转碳刷架，实现最佳夹头更换功能
- ▶ 软胶手柄，适合长时间使用



技术数据	
订单号	0 611 250 ...
单次锤击力	2.5 J
额定转速时的冲击率	4400 bpm
额定转速	1000 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 23 mm
最大石工技术钻孔直径，岩心切割机	68 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 280
辅助手柄 (2 602 025 120)	✓
附件盒 (2 605 438 524)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓



四坑锤钻


GBH 2-23 E Professional

高强度连续打孔首选

- ▶ 功率锤击力全面升级，更经久耐用
- ▶ 电子控制装置：具备加速器功能，可精确控制钻孔作业开始时间点
- ▶ 过载离合器确保用户安全

其它特性

- ▶ 冲击止动器，适于在木材和钢材上钻孔
- ▶ 根据人体工程学设计的软胶手柄，带长触发可变速控制器
- ▶ 带深度尺的辅助手柄可旋转 360°，更易于操控



技术数据	
订单号	0 611 250 ...
单次锤击力	0 - 2.5 J
额定转速时的冲击率	0 - 4400 bpm
额定转速	0 - 1000 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 23 mm
最大石工技术钻孔直径，岩心切割机	68 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 880
辅助手柄 (2 602 025 120)	✓
附件盒 (2 605 438 524)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓

四坑锤钻

GBH 2-23 RE Professional

高强度连续打孔首选


- ▶ 功率锤击力全面升级，更经久耐用
- ▶ 带旋转式碳刷架，保证正反转时功率相同
- ▶ 过载离合器确保用户安全

其它特性

- ▶ 电子控制装置：具备加速器功能，可精确控制钻孔作业开始时间点
- ▶ 带冲击止动器，适于在木材和钢材上钻孔
- ▶ 根据人体工程学设计的软胶手柄，带长触发可变速控制器
- ▶ 带深度尺的辅助手柄可旋转 360°，更易于操控



技术数据	
订单号	0 611 250 ...
单次锤击力	0 - 2.5 J
额定转速时的冲击率	0 - 4400 bpm
额定转速	0 - 1000 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 23 mm
最大石工技术钻孔直径，岩心切割机	68 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 480
辅助手柄 (2 602 025 120)	✓
附件盒 (2 605 438 524)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓



四坑锤钻

GBH 2-26 E Professional

疾速钻孔，轻松穿越 - 适合连续使用的坚硬工具


- ▶ 钻孔速率领跑2公斤级别电锤
- ▶ 配备快速更换夹头
- ▶ 50毫米主轴环直径，更坚固

其它特性

- ▶ 冲击止动器，适于在木材和钢材上钻孔
- ▶ 滚珠垫环可防止电缆断裂
- ▶ 在主手柄和辅助手柄上配有软握把
- ▶ 过载离合器



技术数据	
订单号	0 611 251 ...
单次锤击力	0 - 3 J
额定转速时的冲击率	0 - 4000 bpm
额定转速	0 - 900 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 26 mm
最大石工技术钻孔直径，岩心切割机	68 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 643
辅助手柄 (零件号 1 612 025 057)	✓
附件盒 (2 605 438 098)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓



四坑锤钻

GBH 2-26 DE Professional


疾速钻孔，轻松穿越 – 适合日常使用的强劲多功能设备

- ▶ 钻孔速率领跑2公斤级别电锤
- ▶ 具有回转正动功能，可用于削凿
- ▶ 冲击止动器，适于在木材和钢材上钻孔

- 其它特性
- ▶ 配备快速更换夹头
 - ▶ 50毫米主轴环直径，更坚固
 - ▶ 滚珠垫环可防止电缆断裂
 - ▶ 在主手柄和辅助手柄上配有软握把，便于牢固抓握
 - ▶ 过载离合器



技术数据	
订单号	0 611 253 ...
单次锤击力	0 - 3 J
额定转速时的冲击率	0 - 4000 bpm
额定转速	0 - 900 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 26 mm
最大石工技术钻孔直径，岩心切割机	68 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 643
辅助手柄 (零件号 1 612 025 057)	✓
附件盒 (2 605 438 098)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓



四坑锤钻

GBH 2-26 RE Professional


疾速钻孔，轻松穿越 - 适合连续使用的坚硬工具

- ▶ 钻孔速率领跑2公斤级别电锤
- ▶ 配备快速更换夹头
- ▶ 旋转式碳刷架，保证正反转时功率相同

- 其它特性
- ▶ 滚珠垫环可防止电缆断裂
 - ▶ 50毫米主轴环直径，更坚固
 - ▶ 冲击止动器，适于在木材和钢材上钻孔
 - ▶ 在主手柄和辅助手柄上配有软握把
 - ▶ 过载离合器



技术数据	
订单号	0 611 251 ...
单次锤击力	0 - 3 J
额定转速时的冲击率	0 - 4000 bpm
额定转速	0 - 900 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 26 mm
最大石工技术钻孔直径，岩心切割机	68 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 743
辅助手柄 (零件号 1 612 025 057)	✓
附件盒 (2 605 438 098)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓



四坑锤钻

GBH 2-26 DFR Professional


疾速钻孔，轻松穿越 – 适合日常使用、配有快速更换夹头的强劲多功能设备

- ▶ 钻孔速率领跑2公斤级别电锤
- ▶ 可在四坑系统和快速更换夹头之间进行免工具速换
- ▶ 具有回转正动功能，可用于削凿

- 其它特性
- ▶ 滚珠垫环可防止电缆断裂
 - ▶ 在主手柄和辅助手柄上配有软握把，便于牢固抓握



技术数据	
订单号	0 611 254 ...
单次锤击力	0 - 3 J
额定转速时的冲击率	0 - 4000 bpm
额定转速	0 - 900 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 26 mm
最大石工技术钻孔直径，岩心切割机	68 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 743
无匙夹头 13 毫米 (2 608 572 212)	✓
辅助手柄 (2 602 025 141)	✓
附件盒 (2 605 438 098)	✓
四坑快速更换夹头 (2 608 572 213)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓



四坑锤钻

GBH 2-26 DRE Professional


疾速钻孔，轻松穿越 – 适合日常使用的多功能设备

- ▶ 钻孔速率领跑2公斤级别电锤
- ▶ 具有回转正动功能，可用于削凿
- ▶ 冲击止动器，适于在木材和钢材上钻孔

- 其它特性
- ▶ 配备快速更换夹头
 - ▶ 滚珠垫环可防止电缆断裂
 - ▶ 在主手柄和辅助手柄上配有软握把，便于牢固抓握
 - ▶ 过载离合器
 - ▶ 旋转式碳刷架，保证正反转时功率相同
 - ▶ 50毫米主轴环直径，更坚固



技术数据	
订单号	0 611 253 ...
单次锤击力	0 - 3 J
额定转速时的冲击率	0 - 4000 bpm
额定转速	0 - 900 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 26 mm
最大石工技术钻孔直径，岩心切割机	68 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 743
辅助手柄 (2 602 025 141)	✓
附件盒 (2 605 438 098)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓



四坑锤钻

GBH 2-28 D Professional

同级别产品中最强劲的博世电锤

- ▶ 强劲的 820 瓦电机用于提高性能
- ▶ 回转止动适用于削凿功能
- ▶ 旋转电刷板适用于正转和反转操作

其它特性

- ▶ 有连续钻孔锁定按钮
- ▶ 软质握把，操作舒适，不易疲劳
- ▶ 滚珠垫环防止电源线断裂
- ▶ 无级变速控制使速度调整更方便
- ▶ 过载离合器 - 在钻头堵塞时更好的保护用户和工具
- ▶ 辅助手柄带深度量表和软质握把，操作舒适



技术数据	
订单号	0 611 267 ...
单次锤击力	0 - 3.2 J
额定转速时的冲击率	0 - 5100 bpm
额定转速	0 - 1300 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 28 mm
最大石工技术钻孔直径，岩心切割机	68 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 080
深度尺 (1 613 001 010)	✓
辅助手柄 (2 602 205 141)	✓
附件盒 (2 605 438 524)	✓



四坑锤钻

GBH 2-28 DFV Professional

同级别产品中最强劲的博世电锤：如今配备“振动控制”技术

- ▶ 强劲的 820 瓦电机用于提高性能
- ▶ 主动式振动控制装置可用于舒适、抗疲劳操作
- ▶ 坚固金属覆盖的齿轮箱经久耐用

其它特性

- ▶ 回转止动适用于削凿功能
- ▶ 旋转电刷板适用于正转和反转操作
- ▶ 有连续钻孔锁定按钮
- ▶ 软质握把，操作舒适，不易疲劳
- ▶ 无级变速控制使速度调整更方便
- ▶ 过载离合器 - 在钻头堵塞时更好的保护用户和工具
- ▶ 辅助手柄带深度量表和软质握把，操作舒适
- ▶ 快速更换夹头，用于在混凝土冲击钻孔与木材和金属无冲击钻孔之间进行简单更换



技术数据	
订单号	0 611 267 ...
单次锤击力	0 - 3.2 J
额定转速时的冲击率	0 - 5100 bpm
额定转速	0 - 1300 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 28 mm
最大石工技术钻孔直径，岩心切割机	68 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 280
深度尺 (1 613 001 010)	✓
辅助手柄 (2 602 205 141)	✓
附件盒 (2 605 438 524)	✓



四坑锤钻

GBH 3-28 DRE Professional

高性能，振动减小10%


- ▶ 高钻孔速率，与同级别产品中的其他锤钻相比凿削功率高出20%
- ▶ 由于采用振动控制技术，振动比同级别其他产品减小10%，从而可更舒适地进行作业，提高工作效率
- ▶ 采用L形设计，重量分配均衡，工作更舒适，尤其适合头顶作业

其它特性

- ▶ 具有回转止动功能，可用于削凿
- ▶ 滚珠垫环可防止电缆断裂
- ▶ 配备旋转式碳刷架，在正反转中可获得相同的功率
- ▶ 冲击止动器，适用于木材和金属钻孔



技术数据	
订单号	0 611 23A ...
单次锤击力	0 - 3.5 J
额定转速时的冲击率	0 - 4000 bpm
额定转速	0 - 900 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	4 - 28 mm
最大石工技术钻孔直径，岩心切割机	82 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 080
辅助手柄 (2 602 025 191)	✓
附件盒 (2 605 438 651)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓



四坑锤钻


GBH 4-32 DFR Professional

在4公斤级别中，拥有超快钻孔速度的多功能锤钻

- ▶ 适用于削凿与钻孔作业，并可与岩心切割机配合使用，应用范围广泛
- ▶ 与竞争对手产品的同规格工具相比，钻孔速度高出多达30% (25毫米直径)
- ▶ 采用博世“振动控制”技术，振动值仅为8 m/s²，可有效减轻使用者疲劳程度，极大提高工作效率



技术数据	
订单号	0 611 332 ...
单次锤击力	0 - 5 J
额定转速时的冲击率	0 - 3600 bpm
额定转速	0 - 760 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	6 - 32 mm
最大石工技术钻孔直径，岩心切割机	90 mm
在钢材中的最大钻孔直径	13 mm
供应范围	... 180
辅助手柄 (2 602 025 176)	✓
附件盒 (2 605 438 651)	✓
四坑快速更换夹头 (2 608 572 213)	✓
深度尺 310 毫米 (1 613 001 003)	✓



四坑锤钻

GBH 5-38 D Professional

强劲多功能锤，在性能和使用寿命方面设置了新标准


- ▶ 配有五坑夹头的高硬度锤钻，最大钻孔直径达到38毫米
- ▶ 具有普遍适用的削凿功能
- ▶ 得益于坚硬的金属壳体 and 紧凑型设计，即使在重负荷应用中也具有很长的使用寿命

其它特性

- ▶ 强劲的1050瓦马达
- ▶ 得益于改进的锤击机构技术，在混凝土中钻孔时也具有极高的钻孔速率
- ▶ 凿头转角调节锁，带有12个不同的凿子位置
- ▶ 配有维修盖，可方便更换碳刷



技术数据	
订单号	0 611 240 ...
单次锤击力	7 / 9 J
额定转速时的冲击率	2900 bpm
额定转速	320 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	12 - 38 mm
供应范围	... 043
注脂管 (零件号 1 615 430 005)	✓
机器布 (零件号 1 619 200 444)	✓
辅助手柄 (2 602 025 117)	✓
附件盒 (2 605 438 461)	✓



四坑锤钻

GBH 5-40 DCE Professional

采用博世“振动控制”技术的快速多功能设备

- ▶ 采用1150瓦的马达与强劲的锤击机构，因此拥有比市面同级别产品更快的钻孔速率
- ▶ 配有五坑系统，只需单手即可便捷地完成工具更换。
- ▶ 采用博世“振动控制”技术，振动值极低 (钻孔时10 m/s²，削凿时8 m/s²)，可确保使用者即使长时间使用也不易疲劳，极大提高工作效率

其它特性

- ▶ 配有博世专利设置轮，用于调整速度和冲击率，以实现最佳性能
- ▶ 配有博世专利可锁止开关棘爪，适用于抗疲劳削凿工作
- ▶ 配有恒速电子控制装置，带有工作状态显示功能和待用状态显示功能，使用极其方便
- ▶ 滚珠垫环可扩大移动半径并防止电缆断裂



技术数据	
订单号	0 611 264 ...
单次锤击力	2 - 11 J
额定转速时的冲击率	1500 - 3050 bpm
额定转速	170 - 340 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	12 - 40 mm
供应范围	... 080
注脂管 (零件号 1 615 430 005)	✓
机器布 (零件号 1 619 200 444)	✓
辅助手柄 (2 602 025 117)	✓
附件盒 (2 605 438 537)	✓



四坑锤钻

GBH 7-46 DE Professional

坚固耐用的动力单元


- ▶ 采用强劲的 1350 瓦马达，因此是比市面同级产品性能更强劲的锤钻
- ▶ 采用涡轮动力技术，单次冲击力高达 15 焦耳，因此在进行削凿作业时能够达到极高的材料切除率
- ▶ 采用坚固的金属部件，使用寿命超长

其它特性

- ▶ 在进行削凿作业时速度可单独控制，并配有可锁止开关棘爪以及人机工程学设计的辅助手柄，比市面同级产品操作更舒适



技术数据	
订单号	0 611 263 ...
单次锤击力	2 - 15 J
额定转速时的冲击率	1375 - 2800 bpm
额定转速	145 - 280 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	12 - 45 mm
供应范围	... 743
注脂管 (零件号 1 615 430 010)	✓
机器布 (零件号 1 619 200 444)	✓
辅助手柄 (2 602 025 103)	✓
附件盒 (2 605 438 396)	✓



四坑锤钻

GBH 11 DE Professional

强劲的通用锤，适用于快速的钻孔与削凿作业


- ▶ 采用经过改进的锤击机构技术与高性能马达，钻孔性能在市面同级产品中力拔头筹
- ▶ 采用低振动锤击机构，可大大减轻使用者作业疲劳程度，极大提高工作效率
- ▶ 采用高品质材料，部件由玻璃纤维加强塑料和铝材制成，精密部件由钢材制成，因此使用寿命超长

其它特性

- ▶ 过载离合器
- ▶ 自行断路碳刷
- ▶ 可调式辅助手柄
- ▶ 操控性极佳，也适合于惯用左手的人使用
- ▶ 夹头内的防尘密封件经过改进，并采用新型通风格栅，可确保超长的使用寿命



技术数据	
订单号	0 611 245 ...
单次锤击力	5 - 18 J
额定转速时的冲击率	1100 - 2250 bpm
额定转速	120 - 250 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	12 - 52 mm
供应范围	... 743
机器布	✓
注脂管 (零件号 1 615 430 010)	✓
辅助手柄 (2 602 025 086)	✓
附件盒 (2 605 438 322)	✓



六角锤钻

GBH 5-38 X Professional

强劲多功能锤，在性能和使用寿命方面设置了新标准

- ▶ 配有13毫米六角夹头的高硬度锤钻，最大钻孔直径达到38毫米
- ▶ 具有普遍适用的削凿功能
- ▶ 得益于坚硬的金属壳体和紧凑型设计，即使在重负荷应用中也具有很长的使用寿命

其它特性

- ▶ 强劲的1050瓦马达
- ▶ 得益于改进的锤击机构技术，在混凝土中钻孔时也具有极高的钻孔速率
- ▶ 凿头转角调节锁，带有12个不同的凿子位置
- ▶ 配有维修盖，可方便更换碳刷



技术数据	
订单号	0 611 240 ...
单次锤击力	7 / 9 J
额定转速时的冲击率	2900 bpm
额定转速	320 rpm
在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头	12 - 38 mm
在混凝土中的钻孔直径，带吸尘装置	40 - 90 mm
在混凝土中的钻孔直径，带吸尘装置	40 - 90 mm
供应范围	... 943
辅助手柄 (2 602 025 120)	✓
附件盒 (2 605 438 524)	✓
深度尺 210 毫米 (1 613 001 010)	✓

五坑电镐

GSH 388 Professional

具有超强削凿性能和超长使用寿命的强劲电镐



- ▶ GSH 388拥有10焦耳的强大冲击力和出类拔萃的品质，其材料切除率与使用寿命尤为出色
- ▶ 得益于坚硬的金属壳体和紧凑型设计，即使在重负荷应用中也具有很长的使用寿命
- ▶ 强劲的1050瓦马达

其它特性

- ▶ 得益于博世公司获得专利的锤击机构技术，该电镐具有极强的冲击力，可大大加快作业进程
- ▶ 可锁止开关棘爪，有利于进行抗疲劳连续削凿工作
- ▶ 凿头转角调节锁，带有12个不同的凿子位置



技术数据	
订单号	0 611 388 ...
单次锤击力	8 / 10 J
额定转速时的冲击率	2800 bpm
夹头	五坑
供应范围	... 043
附件盒	✓
辅助手柄 (2 602 025 117)	✓



五坑电镐

GSH 5 CE Professional

采用博世“振动控制”技术的削凿专家


- ▶ 冲击力高达13焦耳，材料切除率比市面同级别产品更高
- ▶ 采用博世“振动控制”技术，振动值极低，仅为8 m/s²，可确保使用者即使长时间使用也不易疲劳，极大提高工作效率
- ▶ 采用坚固的金属壳体，即使在极端恶劣的使用条件下也可保持超长的使用寿命

其它特性

- ▶ 配有博世专利设置轮，用于调整冲击率，以实现最佳性能
- ▶ 配有博世专利可锁止开关棘爪，适用于抗疲劳削凿工作
- ▶ 凿头转角调节锁：拥有12种凿子位置设置，作业更方便
- ▶ 配有恒速电子控制装置，带有工作状态显示功能和待用状态显示功能，使用极其方便
- ▶ 滚珠垫环可扩大移动半径并防止电缆断裂



技术数据	
订单号	0 611 321 ...
单次锤击力	2 - 13 J
额定转速时的冲击率	1300 - 2900 bpm
夹头	五坑
供应范围	... 080
机器布	✓
附件盒	✓
注脂管 (零件号 1 615 430 010)	✓
辅助手柄 (2 602 025 142)	✓
尖头凿子 400 毫米 (2 608 690 103)	✓



五坑电镐

GSH 11 E Professional

专业的破拆作业工具


- ▶ 25焦耳的超强冲击力
- ▶ 作业状态和无负荷状态下振动都极低
- ▶ 输入压力低，可大大减轻使用者作业疲劳程度，极大提高工作效率

其它特性

- ▶ 作业状态显示功能
- ▶ 带有一体式防尘装置的五坑夹头
- ▶ 12个角度位置的凿子设置
- ▶ 辅助手柄可调并可做360°旋转
- ▶ 软胶材料手柄
- ▶ 超宽滑动开关，更便于开关操作
- ▶ 大容量便携箱
- ▶ 自行断路碳刷
- ▶ 同样适合于惯用左手的人使用



技术数据	
订单号	0 611 316 ...
单次锤击力	6 - 25 J
额定转速时的冲击率	900 - 1890 bpm
夹头	五坑
供应范围	... 743
注脂管 (零件号 1 615 430 010)	✓
辅助手柄 (2 602 025 076)	✓
附件盒 (2 605 438 297)	✓
平头凿子 400 x 25 毫米 (1 618 600 202)	✓



六角电镐


GSH 388 X Professional

- 具有超强削凿性能和超长使用寿命的强劲电镐
- ▶ GSH 388 X拥有10焦耳的强大冲击力和出类拔萃的品质，其材料切除率与使用寿命尤为出色
 - ▶ 得益于坚硬的金属壳体和紧凑型设计，即使在重负荷应用中也具有很长的使用寿命
 - ▶ 强劲的1050瓦马达

- 其它特性
- ▶ 得益于博世公司获得专利的锤击机构技术，该电镐具有极强的冲击力，可大大加快作业进程
 - ▶ 可锁止开关棘爪，有利于进行抗疲劳连续削凿工作
 - ▶ 凿头转角调节锁，带有12个不同的凿子位置



技术数据	
订单号	0 611 388 ...
单次锤击力	8 / 10 J
额定转速时的冲击率	2800 bpm
夹头	17毫米，六角
供应范围	... 943
辅助手柄 (2 602 025 117)	✓
附件盒 (2 605 438 461)	✓



六角电镐

TSH 5000 Professional


- “快速有效” - 刨削专家
- ▶ 防尘结构实现长使用寿命
 - ▶ 结合高输入功率和冲击力，用于刨削应用
 - ▶ 较低的推进力确保动力转移到应用上，能轻易去除材料

- 其它特性
- ▶ 理想的重量分配确保了无疲劳作业
 - ▶ 直手柄可提供极佳的平衡操控性
 - ▶ 电锤管路的绝缘区



新！

技术数据	
订单号	0 611 338 ...
额定输入功率	1025 W
单次锤击力	6.8 J
额定转速时的冲击率	2750 bpm
供应范围	... 080
辅助手柄 (1 612 025 060)	✓
附件盒 (1 619 P08 793)	✓




电镐

GSH 16-30 Professional

- 功率超强，单日材料切除量高达13吨
- ▶ 拥有45焦耳的单次冲击力和1750瓦的马达功率，因此材料切除率极高，单日材料切除量高达13吨
 - ▶ 采用坚固的设计和高品质的材料，因此使用寿命超长
 - ▶ 采用博世“振动控制”技术，可有效抑制对使用者健康不利的振动，因此可连续作业时间更长，更易使用

- 其它特性
- ▶ 独一无二：GSH 16-30 Professional可使用标准配备的手推车便捷地移动
 - ▶ 宽大的手柄可确保出色的操控性
 - ▶ 开关定位极佳，可防止工具意外关闭

技术数据	
订单号	0 611 335 ...
单次锤击力	45 J
额定转速时的冲击率	1300 bpm
夹头	30毫米，内六角
供应范围	... 180
机器布	✓
注脂管 (零件号 1 615 430 010)	✓
运输手柄 (2 602 025 170)	✓
推车 (2 605 438 628)	✓
尖头凿子 400 毫米 (2 608 690 111)	✓




电镐

GSH 27 VC Professional

- 世界上最强劲的电镐
- ▶ 69J的冲击力使其具有非常高的材料清除率
 - ▶ 极低的振动（仅8 m/s²）得益于减震手柄和减震锤击机构，这样每天可以使用更长的时间
 - ▶ 由于采用铝制和钢制高品质零部件，使用寿命超长


- 其它特性
- ▶ 操控性极佳：带软质握把的手柄符合人机工程学，低重心专为优化操控性而设计
 - ▶ 防滑表面可防止工具意外掉落

技术数据	
订单号	0 611 30A ...
单次锤击力	69 J
额定转速时的冲击率	1000 bpm
夹头	28毫米，内六角
供应范围	... 080
-	-




各款四坑锤钻的应用范围一览

		订单号	额定输入功率 (W)	重量 (不带电缆) (kg)	单次锤击力 (J)	使用/不使用冲击力进行钻孔作业、拧紧螺丝作业	削凿作业
2 公斤锤钻							
GBH 2-18 RE Professional		06112583xx	550	2.0	0 - 1,7	☒	☐
GBH 2-20 DRE Professional		061 125 A4xx	600	2.3	0 - 1,7	☒	☒
GBH 2-23 RE Professional		06112504xx	650	2.3	0 - 2,5	☒	☐
GBH 2-26 DRE Professional		06112537xx	800	2.7	0 - 3	☒	☒
GBH 2-26 DFR Professional		06112547xx	800	2.9	0 - 3	☒	☒
GBH 2-28 D Professional		06112670xx	820	2.9	0 - 3,2	☒	☒
GBH 2-28 DfV Professional		06112672xx	820	3.1	0 - 3,2	☒	☒
3 公斤锤钻							
GBH 3-28 DRE Professional		061123Axx	800	3.5	0 - 3,5	☒	☒
4 公斤锤钻							
GBH 4-32 DFR Professional		06113321xx	900	4.7	0 - 5	☒	☒
充电式锤钻							
GBH 36 V-Li Professional		0611900Rxx	600	4.3	0 - 3	☒	☒
GBH 36 V-Li紧凑型 Professional		0611903Rxx	430	2.9	0 - 1,7	☒	☐



自 5 公斤起的各款锤钻和电镐的应用范围一览

	订单号	额定输入功率 (W)	重量 (不带电缆) (kg)	单次锤击力 (J)	削凿作业
5 公斤锤钻					
GBH 5-38 D Professional 	06112400xx	1050	5.8	7 / 9	
GBH 5-38 X Professional 	06112409xx	1050	5.8	7 / 9	
GBH 5-40 DCE Professional 	06112640xx	1150	6.8	2 - 11	
7 公斤锤钻					
GBH 7-46 DE Professional 	06112637xx	1350	8.2	2 - 15	
11 公斤锤钻					
GBH 11 DE Professional 	06112457xx	1500	11.1	5 - 18	
5 公斤电镐					
GSH 388 Professional 	06113880xx	1050	4.9	8 / 10	
GSH 388 X Professional 	06113889xx	1050	4.9	8 / 10	
GSH 5 CE Professional 	06113210xx	1150	6.2	2 - 13	
TSH 5000 Professional 	0601N120	1025	5.5	6,8	
11 公斤电镐					
GSH 11 E Professional 	06113167xx	1500	10.1	6 - 25	
16 公斤大电镐，配有内六角夹头 28 / 30 毫米					
GSH 16-30 Professional 	06113351xx	1750	16.5	45	



金刚石技术



更大的切割功率，在同类产品中使用
寿命最长 – 来自博世的云石机。

由一个坚固的 1300 瓦马达驱动，GDM 13-34 在同类产品中具有最长的工具使用寿命。能够提供完美的平衡和控制，让人可以清晰地看到 45 度和 90 度切割线，并带有一个可调节的底盘，用于 45 度斜角切割。通过其便携式和人机工程学设计，可确保无疲劳作业。



金刚石钻孔机

GDB 1600 WE Professional

高便携性的湿式钻孔工具


- ▶ 对角宽度小 (40毫米), 适用于贴近墙壁作业
- ▶ 在混凝土中湿式钻孔
- ▶ 既可以手持方式使用也可作为台式工具使用
- ▶ 可重新配置并用于干式钻孔 (配有吸尘头)

其它特性

- ▶ 夹头带有R 1/2"内螺纹和1 1/4"外螺纹 (与市售普通金刚石岩心切割机兼容)
- ▶ 具备平稳启动功能和可调式速度控制功能, 适用于高精度定心钻孔作业和敏感材料中的作业
- ▶ 恒速电子控制
- ▶ 电子过载保护功能 (带有信号显示) 和自动减速功能
- ▶ 机械式过载离合器。单独与1档和2档匹配
- ▶ 无需工具即可装配到钻台S 500 Professional和S 500 A Professional
- ▶ 保护开关集成在电缆中



技术数据	
订单号	0 601 189 ...
额定转速	980 / 2400 rpm
混凝土, 最佳范围	30 - 82 mm
混凝土, 可能的范围	10 - 102 mm
石工技术, 最佳范围	52 - 132 mm
石工技术, 可能的范围	32 - 152 mm
夹头	R 1/2", 1 1/4"
适用性	在混凝土中湿式钻孔
供应范围	... 643
冲洗头 (零件号 3 607 031 573)	✓
附件盒 (2 605 438 371)	✓
辅助手柄 (2 609 390 316)	✓



云石机

GDM 13-34 Professional

超凡“双重防尘系统”，延长机器寿命


- ▶ 强劲的1300W云石机, 可以快速精准地切割大理石/花岗岩/瓷砖/石材
- ▶ 良好的防尘系统, 使工具的耐用性最大化
- ▶ 便携而轻质, 仅重2.8公斤

其它特性

- ▶ 高强度和坚固的马达, 使用寿命更长
- ▶ 功率更高, 工作进程更快
- ▶ 良好的防尘系统
- ▶ 特殊设计的通风孔, 可防止粉尘进入及优化空气循环
- ▶ 带通道设计的扁平轴承法兰可防止尘屑聚集
- ▶ 按人机工程学设计的手柄带凹点和软质把手, 可防滑, 并且手柄的舒适性更佳
- ▶ 最优化的抓握空间, 增强舒适性
- ▶ 45°和90°的切割线的视野清晰
- ▶ 用于45°斜角切割的紧凑型可调节底座



技术数据	
订单号	0 601 36A ...
空载转速	12000 rpm
锯片直径	110 mm
锯片钻孔	20.0 mm
切割深度 (90°)	34 mm
切割深度 (45°)	22 mm
供应范围	... 280
梅花扳手 (零件号 1 619 P00 281)	✓
带垫圈的夹紧螺栓 (1 619 P00 278)	✓
夹紧用法兰 (1 619 P06 295)	✓
安装用法兰 (1 619 P07 057)	✓
内六角扳手, 5 千瓦 (零件号 1 907 950 006)	✓



金属加工



成功秘诀：

功率高、重量轻

博世大型和小型角磨机因其强劲的马达、良好的操控性和轻巧的机身而表现非凡，并覆盖各个功率等级。

由于博世振动控制技术使振动显著减少，通过减震主手柄和辅助手柄，与其他同级别角磨机相比，将振动值降低了多达50%*，可以更长时间、更舒适的作业。



* 博世公司内部测试数据

角磨机

GWS 5-100 Professional

操作轻便，结构紧凑


- ▶ 580 瓦功率
- ▶ 由于采用符合人机工程学的壳体，操作极为方便
- ▶ 主轴锁，用于快速换片

其它特性

- ▶ 扁平齿轮头，适合在狭窄空间内工作
- ▶ 齿轮头，可旋转 90°
- ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
- ▶ 反转防护罩 - 调整简单方便，可提供可靠保护
- ▶ 自行断路炭刷
- ▶ 手柄可在右侧或左侧使用
- ▶ 安全开关
- ▶ 适用于 SDS 快速锁紧螺母 (专用附件)



技术数据	
订单号	0 601 376 ...
空载转速	11000 rpm
抛光心轴螺纹	M 10
盘片直径	100 mm
橡胶砂磨盘，直径	100 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 043
双头扳手 (1 607 950 040)	✓
防护罩 (1 619 P06 546)	✓
锁紧螺母 (2 603 340 018)	✓
后部法兰 (2 605 703 030)	✓



角磨机

GWS 6-100 Professional

操作轻便，结构紧凑


- ▶ 670瓦功率
- ▶ 由于采用符合人机工程学的壳体，操作极为方便
- ▶ 主轴锁，用于快速换片

其它特性

- ▶ 扁平齿轮头，适合在狭窄空间内工作
- ▶ 齿轮头，可旋转90°
- ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
- ▶ 抗变形防护罩 - 调整简单方便，可提供可靠保护
- ▶ 自行断路炭刷



技术数据	
订单号	0 601 375 ...
空载转速	11000 rpm
抛光心轴螺纹	M 10
盘片直径	100 mm
橡胶砂磨盘，直径	100 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 043
辅助手柄 (1 602 025 024)	✓
双头扳手 (1 607 950 040)	✓
防护罩 (1 619 P06 546)	✓
锁紧螺母 (2 603 340 018)	✓
后部法兰 (2 605 703 030)	✓



角磨机

GWS 6-100 E Professional

操作轻便，结构紧凑


- ▶ 670瓦功率
- ▶ 由于采用符合人机工程学的壳体，操作极为方便
- ▶ 主轴锁，用于快速换片

其它特性

- ▶ 扁平齿轮头，适合在狭窄空间内工作
- ▶ 齿轮头，可旋转90°
- ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
- ▶ 抗变形防护罩 - 调整简单方便，可提供可靠保护
- ▶ 自行断路炭刷
- ▶ 手柄可在右侧或左侧使用
- ▶ 安全开关
- ▶ 适用于SDS快速锁紧螺母 (专用附件)



技术数据	
订单号	0 601 375 ...
空载转速	2800 - 11000 rpm
抛光心轴螺纹	M 10
盘片直径	100 mm
橡胶砂磨盘，直径	100 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 743
辅助手柄 (1 602 025 024)	✓
双头扳手 (1 607 950 040)	✓
防护罩 (1 619 P06 546)	✓
锁紧螺母 (2 603 340 018)	✓
后部法兰 (2 605 703 030)	✓



角磨机

TWS 6000 Professional

为工匠设计的强劲而可靠的工具

- ▶ 620 瓦功率
- ▶ 主轴锁，用于快速换片
- ▶ 扁平齿轮头，适合在狭窄空间内工作


其它特性

- ▶ 齿轮头，可旋转 90°
- ▶ 抗变形防护罩 - 调整简单方便，可提供可靠保护
- ▶ 自行断路炭刷
- ▶ 安全开关
- ▶ 适用于 SDS 快速锁紧螺母 (专用附件)



技术数据	
订单号	0 601 375 ...
空载转速	11000 rpm
抛光心轴螺纹	M10
盘片直径	100 mm
供应范围	... 480
防护罩 (1 605 510 546)	✓
双头扳手 (1 607 950 040)	✓
锁紧螺母 (2 603 340 018)	✓
后部法兰 (2 605 703 030)	✓

新！




角磨机

GWS 7-100 Professional

- 人手必备的细长而强劲的电动工具
- ▶ Ø56 毫米圆形轻巧壳体使得抓握特别舒适
 - ▶ 带有微凹的表面，以便防滑
 - ▶ 强劲且坚固的 720 瓦马达
- 其它特性
- ▶ 经过特殊设计的进气口，气流直达马达，冷却性大大提高
 - ▶ 小型齿轮头，适合在狭窄空间内工作
 - ▶ 齿轮头，可旋转90°
 - ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
 - ▶ 自行断路碳刷
 - ▶ 两级动作开关，大大提高了使用者的安全性
 - ▶ 主轴锁，用于快速换片
 - ▶ 抗变形防护罩，可提供可靠的保护



技术数据	
订单号	0 601 388 ...
空载转速	11000 rpm
抛光心轴螺纹	M10
盘片直径	100 mm
橡胶砂磨盘，直径	100 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 080
辅助手柄 (1 602 025 024)	✓
双头扳手 (1 607 950 040)	✓
防护罩 (1 619 P06 546)	✓
锁紧螺母 (2 603 340 018)	✓
后部法兰 (2 605 703 030)	✓




角磨机

GWS 7-100 T Professional

- 人手必备的细长而强劲的电动工具
- ▶ Ø56 毫米圆形细长壳体，握持非常舒适
 - ▶ 强劲且坚固的 720 瓦马达
 - ▶ 带金属轴承法兰的大扭矩型号，完美适用于任何苛刻的应用条件
- 其它特性
- ▶ 带有微凹的表面，以便防滑
 - ▶ 经过特殊设计的进气口，气流直达马达，冷却性大大提高
 - ▶ 小型齿轮头，适合在狭窄空间内工作
 - ▶ 齿轮头，可旋转 90°
 - ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
 - ▶ 自行断路碳刷



技术数据	
订单号	0 601 388 ...
空载转速	9300 rpm
抛光心轴螺纹	M 10
盘片直径	100 mm
橡胶砂磨盘，直径	100 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 680
辅助手柄 (1 602 025 024)	✓
双头扳手 (1 607 950 040)	✓
防护罩 (1 619 P06 546)	✓
锁紧螺母 (2 603 340 018)	✓
后部法兰 (2 605 703 030)	✓




角磨机

GWS 7-100 ET Professional

- 人手必备的细长而强劲的电动工具
- ▶ 56毫米圆形轻巧壳体使得抓握特别舒适
 - ▶ 带金属法兰的高扭矩型号，尤其适合高负荷打磨
 - ▶ 强劲且坚固的720瓦马达
 - ▶ 无级调速
- 其它特性
- ▶ 带有微凹的表面，以便防滑
 - ▶ 经过特殊设计的进气口，气流直达马达，冷却性大大提高
 - ▶ 小型齿轮头，适合在狭窄空间内工作
 - ▶ 齿轮头，可旋转 90°
 - ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命



技术数据	
订单号	0 601 388 ...
空载转速	2800 - 9300 rpm
抛光心轴螺纹	M 10
盘片直径	100 mm
橡胶砂磨盘，直径	100 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 580
辅助手柄 (1 602 025 024)	✓
双头扳手 (1 607 950 040)	✓
防护罩 (1 619 P06 546)	✓
锁紧螺母 (2 603 340 018)	✓
后部法兰 (2 605 703 030)	✓




角磨机

GWS 720 Professional

- 人手必备的细长而强劲的电动工具
- ▶ Ø 56毫米圆形细长壳体，握持非常舒适
 - ▶ 带有微凹的表面，以便防滑
 - ▶ 强劲且坚固的720瓦马达
- 其它特性
- ▶ 经过特殊设计的进气口，气流直达马达，冷却性大大提高
 - ▶ 小型齿轮头，适合在狭窄空间内工作
 - ▶ 齿轮头，可旋转90°
 - ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
 - ▶ 自行断路碳刷
 - ▶ 两级动作开关，大大提高了使用者的安全性
 - ▶ 主轴锁，用于快速换片
 - ▶ 抗变形防护罩，可提供可靠的保护



技术数据	
订单号	0 601 388 ...
空载转速	11000 rpm
抛光心轴螺纹	M10
盘片直径	100 mm
橡胶砂磨盘，直径	100 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 083
辅助手柄 (1 602 025 024)	✓
双头扳手 (1 607 950 040)	✓
防护罩 (1 619 P06 546)	✓
锁紧螺母 (2 603 340 018)	✓
后部法兰 (2 605 703 030)	✓




角磨机

GWS 8-100 C Professional

- 操作轻便，结构紧凑
- ▶ 850瓦功率
 - ▶ 由于采用符合人机工程学的壳体，操作极为方便
 - ▶ 配备微处理器电子装置，可提供恒速、过载保护、平稳启动和启动电流限制功能
- 其它特性
- ▶ 主轴锁，用于快速换片
 - ▶ 扁平齿轮头，适合在狭窄空间内工作
 - ▶ 齿轮头，可旋转90°
 - ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
 - ▶ 抗变形防护罩 - 调整简单方便，可提供可靠保护
 - ▶ 自行断路碳刷



技术数据	
订单号	0 601 377 ...
空载转速	11000 rpm
抛光心轴螺纹	M 10
盘片直径	100 mm
橡胶砂磨盘，直径	100 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 643
辅助手柄 (1 602 025 024)	✓
双头扳手 (1 607 950 040)	✓
防护罩 (1 619 P06 546)	✓
锁紧螺母 (2 603 340 018)	✓
后部法兰 (2 605 703 030)	✓




角磨机

GWS 8-100 CE Professional

- 操作轻便，结构紧凑
- ▶ 850瓦功率
 - ▶ 由于采用符合人机工程学的壳体，操作极为方便
 - ▶ 配备微处理器电子装置，可提供恒速、过载保护、平稳启动和启动电流限制功能
- 其它特性
- ▶ 主轴锁，用于快速换片
 - ▶ 扁平齿轮头，适合在狭窄空间内工作
 - ▶ 齿轮头，可旋转90°
 - ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
 - ▶ 抗变形防护罩 - 调整简单方便，可提供可靠保护
 - ▶ 自行断路碳刷
 - ▶ 手柄可在右侧或左侧使用



技术数据	
订单号	0 601 378 ...
空载转速	2800 - 11000 rpm
抛光心轴螺纹	M 10
盘片直径	100 mm
橡胶砂磨盘，直径	100 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 643
辅助手柄 (1 602 025 024)	✓
双头扳手 (1 607 950 040)	✓
防护罩 (1 619 P06 546)	✓
锁紧螺母 (2 603 340 018)	✓
后部法兰 (2 605 703 030)	✓




角磨机

GWS 6-125 Professional

- 操作轻便，结构紧凑
- ▶ 670瓦功率
 - ▶ 由于采用符合人机工程学的壳体，操作极为方便
 - ▶ 主轴锁，用于快速换片
- 其它特性
- ▶ 扁平齿轮头，适合在狭窄空间内工作
 - ▶ 齿轮头，可旋转90°
 - ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
 - ▶ 抗变形防护罩 - 调整简单方便，可提供可靠保护
 - ▶ 自行断路碳刷
 - ▶ 手柄可在右侧或左侧使用
 - ▶ 安全开关
 - ▶ 适用于SDS快速锁紧螺母 (专用附件)



技术数据	
订单号	0 601 375 ...
空载转速	11000 rpm
抛光心轴螺纹	M 14
盘片直径	125 mm
橡胶砂磨盘，直径	125 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 143
辅助手柄 (1 602 025 024)	✓
锁紧螺母 (1 603 340 040)	✓
后部法兰 (1 605 703 099)	✓
双头扳手 (1 607 950 043)	✓
防护罩 (1 619 P06 548)	✓




角磨机

GWS 7-125 Professional

- 人手必备的细长而强劲的电动工具
- ▶ Ø 56毫米圆形细长壳体，握持非常舒适
 - ▶ 带有微凹的表面，以便防滑
 - ▶ 强劲且坚固的720瓦马达
- 其它特性
- ▶ 经过特殊设计的进气口，气流直达马达，冷却性大大提高
 - ▶ 小型齿轮头，适合在狭窄空间内工作
 - ▶ 齿轮头，可旋转 90°
 - ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
 - ▶ 自行断路碳刷
 - ▶ 两级动作开关，大大提高了使用者的安全性
 - ▶ 主轴锁，用于快速换片



技术数据	
订单号	0 601 388 ...
空载转速	11000 rpm
抛光心轴螺纹	M14
盘片直径	125 mm
橡胶砂磨盘，直径	125 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 082
辅助手柄 (1 602 025 024)	✓
锁紧螺母 (1 603 340 040)	✓
后部法兰 (1 605 703 099)	✓
防护罩 (1 619 P06 548)	✓
○ 形圈 (零件号 1 600 210 039)	✓




角磨机

GWS 7-125 T Professional

- 人手必备的细长而强劲的电动工具
- ▶ Ø56 毫米圆形细长壳体，握持非常舒适
 - ▶ 强劲且坚固的 720 瓦马达
 - ▶ 带金属轴承法兰的大扭矩型号，完美适用于任何苛刻的应用条件
- 其它特性
- ▶ 带有微凹的表面，以便防滑
 - ▶ 经过特殊设计的进气口，气流直达马达，冷却性大大提高
 - ▶ 小型齿轮头，适合在狭窄空间内工作
 - ▶ 齿轮头，可旋转 90°
 - ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命



技术数据	
订单号	0 601 388 ...
空载转速	9300 rpm
抛光心轴螺纹	M 14
盘片直径	125 mm
橡胶砂磨盘，直径	125 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 682
辅助手柄 (1 602 025 024)	✓
锁紧螺母 (1 603 340 040)	✓
后部法兰 (1 605 703 099)	✓
双头扳手 (1 607 950 043)	✓
防护罩 (1 619 P06 548)	✓
○ 形圈 (零件号 1 600 210 039)	✓




角磨机

GWS 7-125 ET Professional

- 人手必备的细长而强劲的电动工具
- ▶ 56毫米圆形轻巧壳体使得抓握特别舒适
 - ▶ 带金属法兰的高扭矩型号，尤其适合高负荷打磨
 - ▶ 强劲且坚固的720瓦马达
 - ▶ 无级调速
- 其它特性
- ▶ 带有微凹的表面，以便防滑
 - ▶ 经过特殊设计的进气口，气流直达马达，冷却性大大提高
 - ▶ 小型齿轮头，适合在狭窄空间内工作
 - ▶ 齿轮头，可旋转90°
 - ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
 - ▶ 自行断路碳刷，可最大限度保护机器



技术数据	
订单号	0 601 388 ...
空载转速	2800 - 9300 rpm
抛光心轴螺纹	M 14
盘片直径	125 mm
橡胶砂磨盘，直径	125 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 582
辅助手柄 (1 602 025 024)	✓
锁紧螺母 (1 603 340 040)	✓
后部法兰 (1 605 703 099)	✓
双头扳手 (1 607 950 043)	✓
防护罩 (1 619 P06 548)	✓
○ 形圈 (零件号 1 600 210 039)	✓




角磨机

GWS 8-125 C Professional

- 操作轻便，结构紧凑
- ▶ 850瓦功率
 - ▶ 由于采用符合人机工程学的壳体，操作极为方便
 - ▶ 配备微处理器电子装置，可提供恒速、过载保护、平稳启动和启动电流限制功能
- 其它特性
- ▶ 主轴锁，用于快速换片
 - ▶ 扁平齿轮头，适合在狭窄空间内工作
 - ▶ 齿轮头，可旋转90°



技术数据	
订单号	0 601 377 ...
空载转速	11000 rpm
抛光心轴螺纹	M 14
盘片直径	125 mm
橡胶砂磨盘，直径	125 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 743
辅助手柄 (1 602 025 024)	✓
锁紧螺母 (1 603 340 040)	✓
后部法兰 (1 605 703 099)	✓
双头扳手 (1 607 950 043)	✓
防护罩 (1 619 P06 548)	✓




角磨机

GWS 8-125 CE Professional

- 操作轻便，结构紧凑
- ▶ 850瓦功率
 - ▶ 由于采用符合人机工程学的壳体，操作极为方便
 - ▶ 配备微处理器电子装置，可提供恒速、过载保护、平稳启动和启动电流限制功能
- 其它特性
- ▶ 主轴锁，用于快速换片
 - ▶ 扁平齿轮头，适合在狭窄空间内工作
 - ▶ 齿轮头，可旋转90°
 - ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
 - ▶ 抗变形防护罩·调整简单方便，可提供可靠保护
 - ▶ 自行断路碳刷



技术数据	
订单号	0 601 378 ...
空载转速	2800 - 11000 rpm
抛光心轴螺纹	M 14
盘片直径	125 mm
橡胶砂磨盘，直径	125 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 743
辅助手柄 (1 602 025 024)	✓
锁紧螺母 (1 603 340 040)	✓
后部法兰 (1 605 703 099)	✓
双头扳手 (1 607 950 043)	✓
防护罩 (1 619 P06 548)	✓



角磨机

GWS 10-125 Professional

拥有更强保护功能的紧凑型工具


- ▶ 强劲的1000瓦冠军耐久马达
- ▶ 抗变形防护罩 - 调整既迅速又简单，可提供可靠保护
- ▶ 采用轻巧壳体，操控性极佳

其它特性

- ▶ “振动控制”辅助手柄在工作期间有利于提高工作效率
- ▶ 特别冷却风道，直接冷却马达，可获得高过载能力和长使用寿命
- ▶ 齿轮头，可旋转90°
- ▶ 手柄可在右侧或左侧使用



技术数据	
订单号	0 601 821 ...
空载转速	11000 rpm
抛光心轴螺纹	M 14
盘片直径	125 mm
橡胶砂磨盘，直径	125 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 280
锁紧螺母 (1 603 340 040)	✓
防护罩 (1 605 510 365)	✓
后部法兰 (1 605 703 099)	✓
双头扳手 (1 607 950 043)	✓
“振动控制”辅助手柄 (2 602 025 171)	✓



角磨机

GWS 14-125 CI Professional

动力单元和反弹停止


- ▶ 反弹停止：当检测到工具被卡住时将立即切断工具
- ▶ 功率极其强劲的1400瓦冠军耐久马达具备再启动保护功能
- ▶ 抗变形防护罩 - 调整既迅速又简单，可提供可靠保护

其它特性

- ▶ “振动控制”辅助手柄在工作期间有利于提高工作效率
- ▶ 特别冷却风道，直接冷却马达，可获得高过载能力和长使用寿命
- ▶ 恒速电子控制可确保即使在重载之下也有恒速表现
- ▶ 过载保护，平稳启动和启动电流限制
- ▶ 采用轻巧壳体，操控性极佳
- ▶ 齿轮头，可旋转90°



技术数据	
订单号	0 601 824 ...
空载转速	11000 rpm
抛光心轴螺纹	M 14
盘片直径	125 mm
橡胶砂磨盘，直径	125 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 280
锁紧螺母 (1 603 340 040)	✓
防护罩 (1 605 510 365)	✓
后部法兰 (1 605 703 099)	✓
双头扳手 (1 607 950 043)	✓
“振动控制”辅助手柄 (2 602 025 171)	✓



角磨机

GWS 14-125 Inox Professional

用于在不锈钢上进行完美抛光


- ▶ 低速运转，确保在不锈钢上轻柔作业
- ▶ 极其强劲的1400瓦冠军耐久马达，扭矩增大50%，能够快速、强有力地进行作业
- ▶ 特别冷却风道，直接冷却马达，可获得高过载能力和长使用寿命

其它特性

- ▶ 反弹停止：当检测到工具被卡住时将立即切断工具，重启保护
- ▶ 反转防护罩 - 调整简单迅速，可提供可靠保护
- ▶ 采用博世“振动控制”辅助手柄，可将振动值降低 40%，有效减轻使用者疲劳程度，极大提高工作效率 (EN 60745)
- ▶ 6 级预选速度



技术数据	
订单号	0 601 829 ...
空载转速	2200 - 7500 rpm
抛光心轴螺纹	M 14
盘片直径	125 mm
橡胶砂磨盘，直径	125 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... L80
锁定螺母 (零件号 1 603 345 043)	✓
双头扳手 (零件号 1 607 950 052)	✓
后部法兰 (零件号 2 605 703 014)	✓
防护罩 (1 605 510 365)	✓
“振动控制”辅助手柄 (2 602 025 123)	✓



角磨机

GWS 14-150 CI Professional

动力单元和反弹停止


- ▶ 反弹停止：当检测到工具被卡住时将立即切断工具

其它特性

- ▶ 抗变形防护罩 - 调整既迅速又简单，可提供可靠保护
- ▶ “振动控制”辅助手柄在工作期间有利于提高工作效率
- ▶ 特别冷却风道，直接冷却马达，可获得高过载能力和长使用寿命
- ▶ 恒速电子控制可确保即使在重载之下也有恒速表现
- ▶ 过载保护，平稳启动和启动电流限制
- ▶ 采用轻巧壳体，操控性极佳
- ▶ 齿轮头，可旋转90°



技术数据	
订单号	0 601 826 ...
空载转速	9300 rpm
抛光心轴螺纹	M 14
盘片直径	150 mm
橡胶砂磨盘，直径	125 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 280
锁紧螺母 (1 603 340 040)	✓
防护罩 (1 605 510 366)	✓
后部法兰 (1 605 703 099)	✓
双头扳手 (1 607 950 043)	✓
“振动控制”辅助手柄 (2 602 025 171)	✓



角磨机

GWS 15-150 CIH Professional

强劲功率，出色的操控性


- ▶ 优化了功率重量比，人机工程学设计的把手带有软质外层，操控手感极佳，适用于连续使用和仰头作业
- ▶ 功率强劲的1500瓦冠军耐久马达具备再启动保护功能
- ▶ 可用于150毫米盘片 – 更大的切割深度、更高的材料去除率

其它特性

- ▶ 反弹停止：当检测到工具被卡住时将立即切断工具
- ▶ 抗变形防护罩 - 调整既迅速又简单，可提供可靠保护
- ▶ “振动控制”辅助手柄在工作期间有利于提高工作效率
- ▶ 配有安全开关，使用者脱手后可立即自动关闭



技术数据	
订单号	0 601 830 ...
空载转速	9300 rpm
抛光心轴螺纹	M 14
盘片直径	150 mm
橡胶砂磨盘，直径	125 mm
杯形钢丝刷，直径	70 mm
供应范围	... 582
锁定螺母 (零件号 1 603 345 043)	✓
双头扳手 (零件号 1 607 950 052)	✓
后部法兰 (零件号 2 605 703 014)	✓
防护罩 (1 605 510 366)	✓
“振动控制”辅助手柄 (2 602 025 171)	✓



抛光机

GPO 12 CE Professional

符合人机工程学且动力强劲，很容易实现明亮抛光


- ▶ 强劲的电机电，功率高达1200 W
- ▶ 电子变速控制装置能够最佳地适应于各种应用场合
- ▶ 人机工程学设计主手柄，带软质握把，令操作更舒适、更方便

其它特性

- ▶ 可选装侧面手柄或D形手柄以适应不同需求
- ▶ 经过优化的锁定开关带集成锁定功能，方便控制
- ▶ 主轴锁有助于快速更换附件
- ▶ 重量仅为2.5公斤，大大减轻操作疲劳



技术数据	
订单号	0 601 389 ...
空载转速	750 - 3000 rpm
抛光心轴螺纹	M 14
橡胶砂磨盘，直径	180 mm
供应范围	... 081
垫片	✓
扳手	✓
抛光海绵	✓
辅助手柄 (2 602 025 075)	✓
辅助D形手柄	✓
M14/M16适配器	✓



角磨机

GWS 20-180 Professional

轻质而紧凑的工具


- ▶ 强劲的2000瓦马达
- ▶ 结构轻质紧凑，操控性极佳
- ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命

其它特性

- ▶ 旋转机构齿轮头可确保与每种工作情形保持高质量匹配
- ▶ 三控制安全开关
- ▶ 博世SDS快速锁紧螺母可作为附件提供
- ▶ 独立的条形码，可方便识别工具



技术数据	
订单号	0 601 849 ...
空载转速	8500 rpm
抛光心轴螺纹	M 14
盘片直径	180 mm
供应范围	... 143
锁紧螺母 (1 603 340 040)	✓
后部法兰 (1 605 703 099)	✓
双头扳手 (1 607 950 048)	✓
辅助手柄 (2 602 025 075)	✓
防护罩 (2 605 510 297)	✓



角磨机

GWS 22-180 Professional

轻巧而强劲


- ▶ 强劲的2200瓦冠军耐久马达，可加快工作进程
- ▶ 超高功率-重量比，操控性更佳
- ▶ 双密封滚珠轴承和坚硬耐用的齿轮确保长使用寿命

其它特性

- ▶ 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
- ▶ 三控制安全开关
- ▶ 旋转机构齿轮头可确保与每种工作情形保持高质量匹配
- ▶ 博世SDS快速锁紧螺母可作为附件提供



技术数据	
订单号	0 601 881 ...
空载转速	8500 rpm
抛光心轴螺纹	M14
盘片直径	180 mm
供应范围	... A80
锁紧螺母 (1 603 340 040)	✓
夹紧用法兰 (1 605 703 099)	✓
双头扳手 (1 607 950 048)	✓
辅助手柄 (2 602 025 075)	✓
防护罩 (2 605 510 297)	✓




角磨机

GWS 20-230 Professional

- 轻质而紧凑的工具
- 强劲的2000瓦马达
 - 结构轻质紧凑，操控性极佳
 - 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
- 其它特性
- 旋转机构齿轮头可确保与每种工作情形保持高质量匹配
 - 三控制安全开关
 - 博世SDS快速锁紧螺母可作为附件提供
 - 独立的条形码，可方便识别工具



技术数据	
订单号	0 601 850 ...
空载转速	6500 rpm
抛光心轴螺纹	M 14
盘片直径	230 mm
供应范围	... 143
锁紧螺母 (1 603 340 040)	✓
后部法兰 (1 605 703 099)	✓
双头扳手 (1 607 950 048)	✓
辅助手柄 (2 602 025 075)	✓
防护罩 (2 605 510 298)	✓




角磨机

GWS 22-230 Professional

- 轻巧而强劲
- 强劲的2200瓦冠军耐久马达，可加快工作进程
 - 重量轻，操控性最佳
 - 双密封滚珠轴承和极其坚硬的齿轮确保长使用寿命
- 其它特性
- 铠装电缆线圈，可保护马达不受锋利的打磨尘屑影响，从而可获得更长的使用寿命
 - 三控制安全开关
 - 旋转机构齿轮头可确保与每种工作情形保持高质量匹配
 - 博世SDS快速锁紧螺母可作为附件提供



技术数据	
订单号	0 601 882 ...
空载转速	6500 rpm
抛光心轴螺纹	M14
盘片直径	230 mm
供应范围	... A80
锁紧螺母 (1 603 340 040)	✓
夹紧用法兰 (1 605 703 099)	✓
双头扳手 (1 607 950 048)	✓
辅助手柄 (2 602 025 075)	✓
防护罩 (2 605 510 298)	✓




直磨机

GGs 27 Professional

- 便携而通用的工具
- 超短设计，便携性极佳，惯用左手的使用者同样适用
 - 开关位置具有防护作用，能够防止意外启动机器



技术数据	
订单号	0 601 210 ...
工具	打磨石材DIN 69 170 直至25毫米直径
空载转速	27000 rpm
夹头	8毫米
主轴环直径	43 mm
供应范围	... 043
开口扳手 千瓦 17 (1 607 950 525)	✓
定位销 (零件号 2 603 101 035)	✓
修磨石 (1 607 929 000)	✓
夹头 6 毫米 (2 608 570 047)	✓




直磨机

GGs 27 L Professional

- 能够满足极高精度要求的工具
- 抛光心轴配有定位精确的轴承，便于完成高精度打磨作业
 - 适用于极其精细的作业，即使在难以操作的区域中也同样胜任
 - 保护开关能够防止意外启动机器
- 其它特性
- 进气口位置极佳，因此抗过载性能强，使用寿命超长
 - 坚固的齿轮外壳
 - 操控性极佳，也适合于惯用左手的人使用



技术数据	
订单号	0 601 215 ...
工具	打磨石材DIN 69 170 直至25毫米直径
空载转速	27000 rpm
夹头	8毫米
主轴环直径	35 mm
供应范围	... 043
开口扳手 千瓦 17 (1 607 950 525)	✓
夹头 6 毫米 (2 608 570 084)	✓



直磨机

TGS 5000 L Professional

- 具有优秀操控性和耐用性的工具
- ▶ 强劲的500瓦马达实现高效研磨作业

▶ 手持式机身设计使操控更加舒适轻松

▶ 优化的通风口设计让马达冷却更有效、耐久寿命更长
- 其它特性
- ▶ 保护开关提供更高的安全性，便于单手操作



新！

技术数据	
订单号	0 601 224 ...
空载转速	33000 rpm
供应范围	... 180
夹头 (1 619 P09 270)	✓
单头工程扳手 (1 619 P09 435)	✓



500 W	1.4 kg

电剪

GSC 2,8 Professional

- 配有可翻转刀片的细长工具
- ▶ 采用行星齿轮，外形细长

▶ 采用可翻转刀片，经济效益高

▶ 握柄手感舒适、使用安全
- 其它特性
- ▶ 曲率半径小，便于完成灵活性要求高的切割作业

▶ 适合抓握的滑动开关，带盖

▶ 极佳的切割线察看视野

▶ 可连续使用的耐用性设计

▶ 强劲的500瓦马达

▶ 安全开关



技术数据	
订单号	0 601 506 ...
负载冲数	1500 spm
空载冲数	2400 spm
对钢材 (400 N/mm²) 的最大切割能力	2.8 mm
对钢材 (600 N/mm²) 的最大切割能力	2.2 mm
对钢材 (800 N/mm²) 的最大切割能力	1.9 mm
对铝材 (250 N/mm²) 的最大切割能力	3.5 mm
供应范围	... 143
校准仪 (零件号 2 607 970 001)	✓
刀片 (2 607 010 025)	✓
内六角扳手，2.5 千瓦 (零件号 1 907 950 003)	✓
内六角扳手，5 千瓦 (零件号 1 907 950 006)	✓

500 W	2.7 kg

电冲剪

GNA 2,0 Professional

- 可胜任各种剪切作业的便携工具
- ▶ 500瓦功率

▶ 轻巧窄形设计，操控性极佳

▶ 旋转式支承的凹模，在角落里的操纵性更好
- 其它特性
- ▶ 容易更换切割工具

▶ 用于直切的可锁止凹模

▶ 可方便加工标线和模板

▶ 可用于内剪切



技术数据	
订单号	0 601 530 ...
切割轨宽度	6 mm
内剪切的预钻孔	16 mm
最小的半径	3 mm
对钢材 (400 N/mm²) 的最大切割能力	2.0 mm
对钢材 (600 N/mm²) 的最大切割能力	1.4 mm
对钢材 (800 N/mm²) 的最大切割能力	1.0 mm
供应范围	... 143
冲头 (2 608 639 013)	✓
凹模 (2 608 639 900)	✓
内六角扳手，2.5 千瓦 (零件号 1 907 950 003)	✓

500 W	2.0 kg

电冲剪

GNA 3,5 Professional

- 极为强劲的类型
- ▶ 采用620瓦的高扭矩马达

▶ 极其适合合金钢与不锈钢板的无变形切割作业

▶ 可方便加工标线和模板
- 其它特性
- ▶ 凹模保持架可调节至与金属板厚度相适应，进而实现无振动作业

▶ 冲头和凹模使用寿命超长，因而切割性能极佳

▶ 凹模既可更换也可修复

▶ 自行断路碳刷

▶ 操控性极佳，也适合于惯用左手的人使用



技术数据	
订单号	0 601 533 ...
切割轨宽度	6 mm
内剪切的预钻孔	41 mm
最小的半径	70 mm
对钢材 (400 N/mm²) 的最大切割能力	3.5 mm
对钢材 (600 N/mm²) 的最大切割能力	2.4 mm
对钢材 (800 N/mm²) 的最大切割能力	1.6 mm
供应范围	... 143
辅助手柄 (2 602 025 075)	✓
支撑臂 (2 607 001 190)	✓
冲头 (2 608 639 025)	✓
凹模 (2 608 639 026)	✓
内六角扳手，4 千瓦 (1 907 950 005)	✓

620 W	3.5 kg

木材加工



完美木作业的保证

木作业的要求通常很高，而博世工具同样能够一一满足这些要求。无论是砂磨、电刨还是刨刨，博世蓝色系列专业电动工具都能够确保极佳的使用便捷性和极高的作业精度。

无论是需要极高的材料切除率或极精细的表面，还是需要应对超大的作业面积或难以操作的作业区域，博世都有合适的工具提供给您 – 型号众多的偏心砂磨机、平板砂磨机、电刨、修边机能够满足各类作业的需要。



偏心砂磨机

GEX 125-1 A Professional

在任何位置都可进行抗疲劳砂磨


- ▶ 符合人机工程学的紧凑型设计，三面软握把设计，可变化抓握位置，操作非常方便
- ▶ 博世微滤器系统：完美、高效率的吸尘功能
- ▶ 具有砂磨盘制动功能，可防止损坏工件（如划痕）

其它特性

- ▶ 带旋转的随机轨道运动可确保高砂磨性能的精细打磨
- ▶ 配备Velcro型扣紧装置，可快速、方便地更换砂纸



技术数据	
订单号	0 601 387 ...
轨道直径	125 mm
空载转速	12000 rpm
轨道冲数	24000 opm
偏心率	1.25 mm
砂纸安装系统	Velcro型扣紧装置
轨道直径	2.5 mm
供应范围	... 080
砂磨盘	✓
尘屑盒 (零件号 2 609 199 176)	✓



偏心砂磨机

GEX 125-1 AE Professional

在任何位置都可进行抗疲劳砂磨


- ▶ 符合人机工程学的紧凑型设计，三面软握把设计，可变化抓握位置，操作非常方便
- ▶ 博世微滤器系统：完美、高效率的吸尘功能
- ▶ 具备预选速度功能，使作业方式与材料相匹配

其它特性

- ▶ 恒速电子控制装置与预选速度功能
- ▶ 具有砂磨盘制动功能，可防止损坏工件（如划痕）
- ▶ 带旋转的随机轨道运动可确保高砂磨性能的精细打磨
- ▶ 配备Velcro型扣紧装置，可快速、方便地更换砂纸



技术数据	
订单号	0 601 387 ...
轨道直径	125 mm
空载转速	7500 - 12000 rpm
轨道冲数	15000 - 24000 opm
偏心率	1.25 mm
砂纸安装系统	Velcro型扣紧装置
轨道直径	2.5 mm
供应范围	... 580
砂磨盘	✓
尘屑盒 (零件号 2 609 199 176)	✓



平板砂磨机


GSS 230 Professional

专业的高功率入门机型

- ▶ 强劲的190瓦马达可确保非常高的材料去除率和非常平稳的运转
- ▶ 坚固而易用的夹紧系统
- ▶ 软握把手感舒适且振动轻



技术数据	
订单号	0 601 070 ...
空载转速	12000 rpm
空载轨道冲数	24000 opm
轨道直径	2.0 mm
砂磨盘，宽度	92 mm
砂磨盘，长度	182 mm
用于夹紧的砂纸，宽度	93 mm
用于夹紧的砂纸，长度	230 mm
供应范围	... 080
3个砂纸	✓



平板砂磨机

GSS 280 A Professional

可达到绝佳表面质量的砂磨机


- ▶ 新款自粘型砂磨盘使用寿命增加5倍之多，可确保绝佳的表面质量，边缘无圆角
- ▶ 振动低，运转平稳，可确保使用者不易疲劳，人机工程设计使单手和双手操作时的操控性同样出色
- ▶ 采用多夹系统，无论有无Velcro型扣紧装置的砂纸均可使用

其它特性

- ▶ 辅助手柄可拆下，因此可进行前向平面砂磨
- ▶ 砂磨性能高
- ▶ 博世微滤器系统：完美的移动式吸尘装置
- ▶ 同样适合于惯用左手的人使用



技术数据	
订单号	0 601 293 ...
空载转速	11000 rpm
空载轨道冲数	22000 opm
轨道直径	2.4 mm
砂磨盘，宽度	114 mm
砂磨盘，长度	226 mm
用于夹紧的砂纸，宽度	115 mm
用于夹紧的砂纸，长度	280 mm
供应范围	... 043
纸质集尘袋	✓
自粘型砂纸	✓
内六角扳手，5 千瓦	✓



修边机

GMR 1 Professional

用于调整与刨削作业的便携工具

- ▶ 功率达550瓦，极为强劲的修边机
- ▶ 非常适合于地板和栏杆的倒圆、铰链榫卯的制作、边缘的装饰、开槽、燕尾切割、窗口剪切、装饰镶嵌、平面修整等作业
- ▶ 功率与精度兼备

其它特性

- ▶ 坚固的铝制底座 – 耐用、坚固、精准
- ▶ 快速而精准的深度设置，便于粗调整和精调整
- ▶ 独一无二的手柄凹口有助于增加稳定性，尤其是在进行边缘刨削作业时
- ▶ 马达上带有实用的前主轴锁，便于使用开口扳手更换铣刀
- ▶ 配有快装系统，便于将马达固定在各种基本装置上
- ▶ 掌握式设计 – 市面同级别修边机中使用手感最为舒适
- ▶ 成角电缆出口可确保电缆不会妨碍工作

技术数据	
订单号	0 601 60A ...
空载转速	33000 rpm
夹头	6 mm
供应范围	... 080
扳手	✓
层压板修剪标尺 (零件号 2 609 199 030)	✓
模板标尺 (2 609 110 223)	✓
直边标尺 (2 609 110 224)	✓
标尺支架 (2 609 110 225)	✓

电刨

GHO 10-82 Professional



易于操控的紧凑型工具

- ▶ 小巧而便携的机器，拥有强劲的710瓦马达，适用于各种现场安装作业
- ▶ HSS电刨刀片，可重新磨快
- ▶ 带停驻状态

其它特性

- ▶ 开启锁适合于惯用左手和右手的使用者
- ▶ 带三段倒角V型槽设计，便于进行便捷灵活的刨削作业

技术数据	
订单号	0 601 594 ...
可调切屑厚度	0 - 1.0 mm
可调开槽深度	0 - 9 mm
空载转速	16500 rpm
额定输入功率	710 W
供应范围	... 043
扳手	✓
限位支架 (零件号 1 601 332 018)	✓
标尺支架 (零件号 2 608 005 015)	✓



锯



集强劲功率与出色精度于一身。

博世面向商业与工业领域推出的专业左右手电圆锯是根据熟练工地作业者的要求而专门开发的，采用扭矩极高的强劲马达以及高品质的金属部件，能够承受高硬度表面的冲击力。

1947 年，博世开发出第一款供专业技工使用的曲线锯，之后便不断对这一产品系列进行扩展和改进。无论您需要的是能够以准确角度进行锯削作业的高精度锯削工具，还是需要耐用性极高的锯削工具，博世都能够为您提供最合适的曲线锯，进而满足您的各种应用需求。



锯

7

锯

7

曲线锯

GST 65 Professional

在入门级中具有极高的便利性


- ▶ 带凹窝的流线型圆形手柄，有利于抗疲劳切割
- ▶ 左右双向锁定按钮，适合于惯用左手或右手的用户
- ▶ 坚固的喇叭状电缆设计

其它特性

- ▶ 配有安全销，可为用户提供安全性
- ▶ 极佳的功率重量比



400 W1.7 kg



技术数据	
订单号	0 601 509 ...
空载冲数	3100 spm
电缆长度	2.5 m
冲程高度	18 mm
在木材中的切割深度	65 mm
在铝材中的切割深度	12 mm
在非合金钢中的切割深度	3 mm
供应范围	... 180
起子机	✓
锯片	✓
防毛边压板 (零件号 2 601 016 065)	✓

曲线锯

GST 65 E Professional

在入门级中具有极高的便利性


- ▶ 带凹窝的流线型圆形手柄，有利于抗疲劳切割
- ▶ 左右双向锁定按钮，适合于惯用左手或右手的用户
- ▶ 坚固的喇叭状电缆设计

其它特性

- ▶ 配有安全销，可为用户提供安全性
- ▶ 冲击率控制
- ▶ 极佳的功率重量比



400 W1.7 kg



技术数据	
订单号	0 601 509 ...
空载冲数	500 - 3100 spm
电缆长度	2.5 m
冲程高度	18 mm
在木材中的切割深度	65 mm
在铝材中的切割深度	12 mm
在非合金钢中的切割深度	3 mm
供应范围	... 280
起子机	✓
锯片	✓
防毛边压板 (零件号 2 601 016 065)	✓

曲线锯

GST 25 M Professional

同级别产品中金属切削速度最快

- ▶ 金属切割使用寿命提高 20%
- ▶ 与竞争对手相比，锯片平均使用寿命更长
- ▶ 带有博世快装系统，可便捷更换锯片

其它特性


- ▶ 吹风机接通/断开 - 气流，保持切割线无锯末
- ▶ 轨道运行：优化的双轨道选择，便于最快速和精确的金属切割
- ▶ 稳定的电子控制系统和可变速刻度盘
- ▶ 把手软柄 - 操作舒适，振动轻



技术数据	
订单号	0 601 516 ...
空载冲数	500 - 2600 spm
冲程高度	24 mm
在木材中的切割深度	80 mm
在铝材中的切割深度	25 mm
在非合金钢中的切割深度	15 mm
供应范围	... 080
防毛边压板 (2 607 010 079)	✓
金属锯片 T 121 AF	✓
锯片 T345 XF	✓



670 W2.7 kg



曲线锯

GST 85 PB Professional

一流的工具


- ▶ 坚固的“双重”设计：金属齿轮外壳，带附加塑料壳体
- ▶ 所有部件都具有绝佳的协调性和制造品质，例如齿轮、柱塞和轴承，可达到极长的使用寿命
- ▶ 带有博世快装系统，可便捷更换锯片

其它特性

- ▶ 摆动率4级可调，因而切割性能极高
- ▶ 可自由察看锯片和切割线
- ▶ 可以打开/关闭锯屑鼓风机
- ▶ 配有吸尘装备
- ▶ 堪称典范的运转平稳性
- ▶ 可装配范围广泛的锯片以适应各种应用



580 W2.4 kg



技术数据	
订单号	0 601 587 ...
空载冲数	3100 spm
冲程高度	26 mm
在木材中的切割深度	85 mm
在铝材中的切割深度	20 mm
在非合金钢中的切割深度	10 mm
供应范围	... 143
防毛边压板	✓
附件盒	✓
3个锯片	✓

曲线锯

GST 85 PBE Professional

- 一流的工具
- ▶ 坚固的“双重”设计：金属齿轮外壳，带附加塑料壳体
 - ▶ 所有部件都具有绝佳的协调性和制造品质，例如齿轮、柱塞和轴承，可达到极长的使用寿命
 - ▶ 带有博世快装系统，可便捷更换锯片
- 其它特性
- ▶ 可自由察看锯片和切割线
 - ▶ 可以打开/关闭锯屑鼓风机
 - ▶ 配有吸尘装备
 - ▶ 堪称典范的运转平稳性
 - ▶ 可装配范围广泛的锯片以适应各种应用

技术数据	
订单号	0 601 587 ...
空载冲数	500 - 3100 spm
冲程高度	26 mm
在木材中的切割深度	85 mm
在铝材中的切割深度	20 mm
在非合金钢中的切割深度	10 mm
供应范围	... 643
附件盒	✓
1 防毛边压板	✓
3个锯片	✓



曲线锯

GST 135 BCE Professional

- 独一无二：精度尽在掌握
- ▶ 只需按下按钮，“精密控制”导向钳即可根据不同的锯片厚度自动完成调整过程，进而确保斜切和导向的高精度
 - ▶ 通过博世“SDS”可达到极高的便捷性，拥有全球更换锯片最快捷的方式 – 仅需使用一只手
 - ▶ 配有恒速电子控制装置，即使在加载状态下也可确保恒速的锯削进程
- 其它特性
- ▶ 具有加速器功能，用于敏感性锯削
 - ▶ 当锯削时具有堪称典范的运转平稳性，可确保极佳的加工结果以及在工作中可大大减轻疲劳，极大提高工作效率
 - ▶ 在极端使用条件下作业时，其使用寿命能够达到市面普通工具的五倍之多

技术数据	
订单号	0 601 511 ...
空载冲数	500 - 2800 spm
电缆长度	4.0 m
冲程高度	26 mm
在木材中的切割深度	135 mm
在铝材中的切割深度	20 mm
在非合金钢中的切割深度	10 mm
供应范围	... 76A
吸尘装置盖	✓
吸尘转接头	✓
附件盒	✓
3x 锯片，1x 防毛边压板	✓



曲线锯

GST 150 BCE Professional

- 市面同级别产品中最强劲的工具
- ▶ 由于配备强劲而且具有过载能力的功率为 780 W 的电机，即使加工又硬又厚的横梁，也有很高的功率储备
 - ▶ 配备极其牢固的防弯底板，用于条件最苛刻的作业
 - ▶ 由于配备新型锯片箱位系统，切割精度高
- 其它特性
- ▶ 配备锯片箱位系统，无需工具就能快速更换锯片
 - ▶ 符合人体工程学的软握手柄表面，工作舒适性更高。
 - ▶ 4 级摆动，适用于从粗至精的所有加工
 - ▶ 电子装置转速预选

技术数据	
订单号	0 601 513 ...
空载冲数	500 - 3100 spm
电缆长度	4.0 m
冲程高度	26 mm
在木材中的切割深度	150 mm
在铝材中的切割深度	20 mm
在非合金钢中的切割深度	10 mm
供应范围	... 080
除尘装置套装	✓
防毛边压板 (2 601 016 096)	✓
附件盒 (2 608 438 685)	✓
滑动蹄片 (2601099183)	✓
3个锯片	✓



手持式圆锯

GKS 190 Professional

- 强劲而坚固耐用的工具
- ▶ 适用于工业与商业领域各种木材切割的便携式工具
 - ▶ 设计紧凑，重量轻。
 - ▶ 用于在木材或类似材料上进行直线切割、横向切割、斜角切割
- 其它特性
- ▶ 配有主轴锁，便于更换锯片
 - ▶ 切割深度设置无级可调
 - ▶ 同样适合于惯用左手的人使用

技术数据	
订单号	0 601 623 ...
空载转速	5500 rpm
锯片钻孔	20.0 mm
锯片直径	184 mm
切割深度 (90°)	67 mm
切割深度 (45°)	48 mm
供应范围	... 080
平行标尺	✓
真空适配器	✓
锯片	✓
内六角扳手，5 千瓦	✓



手持式圆锯

GKS 235 Professional

- 极为强劲的工具
- ▶ 超强性能，切割进程迅速
 - ▶ 坚固的冲压钢制底座
 - ▶ 封闭式防扭结铝制压铸下标尺可选配剪刀，使用寿命更长

- 其它特性
- ▶ 优化的排屑系统可确保材料表面更加光洁
 - ▶ 涡轮吹尘装置，可实现切割表面的无尘化
 - ▶ 左右两侧把手上均设有带锁定功能的开关，更便于使用
 - ▶ 双重标尺斜角设置功能，稳定性更好
 - ▶ 底座带有一体式凹槽，用于直接在导向轨上进行90°切割
 - ▶ 电缆系统带有球形接头，能够释放应力并具有更长的电缆使用寿命



技术数据	
订单号	0 601 57A ...
空载转速	5000 rpm
锯片钻孔	25.0 mm
锯片直径	235 mm
切割深度 (90°)	85 mm
切割深度 (45°)	65 mm
供应范围	... 080
平行标尺	✓
真空适配器	✓
锯片	✓
内六角扳手，5 千瓦	✓

2100 W

7.6 kg

马刀锯

GSA 1100 E Professional

- 带锯片快速更换功能的便捷工具
- ▶ 配有博世 SDS 系统，可便捷更换锯片
 - ▶ 拥有极佳的功率重量比
 - ▶ 可在多种材料上实现快速切割 – 具备绝佳的有轨运动特性和每分钟冲程数，因此适用于绝大多数材料

- 其它特性
- ▶ 易于使用、可靠的刀片更换系统
 - ▶ 挂钩便于使用者在作业场所存放工具
 - ▶ 底盘深度和方向均可调，便于使用者根据作业需要进行调节
 - ▶ 时尚美观的设计 – 外形优美，可靠耐用，长时间使用也不易疲劳
 - ▶ 配有前部照明功能，在大多数环境下都更易于使用者观察作业区域



技术数据	
订单号	0 601 64C ...
空载冲数	0 - 2700 spm
冲程	28 mm
在木材中的切割深度	230 mm
在金属型材和金属管中的切割深度	20 mm
供应范围	... 880
双金属锯片	✓
附件盒	✓

1100 W

3.6 kg

马刀锯

GSA 1300 PCE Professional

- 同级别产品中振动最低，功率高达 1300 瓦
- ▶ 低疲劳作业：防震手柄和质量平衡
 - ▶ 1300 瓦高功率电机，具备适应最恶劣使用条件的恒定电子控制系统
 - ▶ 快速锯切进度的摆动行程

- 其它特性
- ▶ SDS 锯条更换系统，用一只手就可快速方便地进行锯条更换
 - ▶ 用于照明昏暗作业区域的恒定 LED 灯
 - ▶ 免工具可调锯条止挡
 - ▶ 用于工间休息时悬挂工具的金属钩
 - ▶ 抓握安全舒适的橡胶涂层齿轮外壳



技术数据	
订单号	0 601 64E ...
空载冲数	0 - 2900 spm
冲程	28 mm
在木材中的切割深度	230 mm
在金属型材和金属管中的切割深度	20 mm
供应范围	... 280
木材锯片	✓
金属锯片	✓
附件盒	✓

1300 W

4.1 kg

台式工具



坚固且强劲

专业人士对于台式工具的性能和可靠性有很高的要求。博世蓝色系列专业台式工具配备极其强劲的电机电，可对各种类型材料进行快速锯割作业。无论是金属管、铝杆还是木板：利用博世专业台式工具，您能够对各种尺寸的工件进行作业，并绝对高效。



斜断锯


GCM 10 M Professional

同级别产品中功率最强劲的 2000 W 电机，最耐用的复合材料切割斜切锯

- ▶ 最强劲的斜切锯适用于切割复合材料，轻松完成工作任务
- ▶ 极耐用的斜切锯长寿命，高回报。
- ▶ 切割精度最高，工作结果更出色

- 其它特性
- ▶ 包括最适用于复合材料切割的多功能锯片
 - ▶ 卷簧碳刷，马达寿命最长
 - ▶ 带橡胶支脚的坚固而紧凑的底座，可进行稳定和精确地切割
 - ▶ 坚固的锯臂，适合高强度应用
 - ▶ D形手柄，在任何情况下都抓握舒适
 - ▶ 极佳的可视性，易于调节斜面 and 斜角刻度，以精确定位

技术数据	
订单号	0 601 B20 ...
切割能力, 0°	89 x 89 mm
切割能力, 45°斜角	89 x 59 mm
切割能力, 45°斜角	58 x 85 mm
斜断设置	47 ° L / 47 ° R
空载转速	4500 rpm
锯片直径	254 mm
锯片孔径	25.4 mm
供应范围	... 180
防倾保护器 (1 609 B00 797)	✓
垂直夹具 (1 609 B00 839)	✓
集尘袋 (1 609 B00 840)	✓
延伸杆 (2 607 001 978)	✓
锯片, 254 x 25.4 毫米	✓



双斜角滑动式斜断锯

GCM 12 GDL Professional

无与伦比的切割平顺性和持久的精确性

- ▶ 借助创新的免维护滑动系统，切割具有极其优异的平顺度
- ▶ 集成式双线激光仪支持精确切割
- ▶ 具备很强的垂直及水平切割能力

- 其它特性
- ▶ 获得专利的 Axial-Glide™ 系统
 - ▶ 切割高度可达 110 毫米，宽度可达 341 毫米
 - ▶ 改进的前部斜切控制
 - ▶ 正方形锁，快拆围栏
 - ▶ 集成式双线激光仪
 - ▶ 启动电流限制，用于锯条平顺斜坡向上

技术数据	
订单号	0 601 B23 ...
切割能力, 0°	103 x 341 mm
切割能力, 45°斜角	104 x 240 mm
切割能力, 45°斜角	51 x 341 mm
斜断设置	52 ° L / 60 ° R
倾斜设置	47 ° L / 47 ° R
空载转速	3800 rpm
锯片直径	305 mm
锯片孔径	30 mm
供应范围	... 680
扳手	✓
垂直夹具 (1 609 B02 585)	✓
集尘袋 (1 609 B02 595)	✓
插入板 (1609 B02 375)	✓
锯条 305 毫米 80 齿	✓



型材切割机


TCO 2000 Professional

牢固、强劲而且耐久的切割机为工匠而设计

- ▶ 强劲而且耐久的2000 W电机在同级中可提供最长的使用寿命
- ▶ 根据人体工程学设计的D形手柄提供牢固而且舒适的操作
- ▶ 全防护系统可提供最大限度的保护

- 其它特性
- ▶ 高强度摇臂和铰链适合于苛刻应用场合
 - ▶ 方便的电机外壳端盖易于维护
 - ▶ 带橡胶足底的底板即使在不平表面上也能提供良好的稳定性
 - ▶ 无缝枢轴系统提供轻松切割

技术数据	
订单号	0 601 B17 ...
切割能力, 矩形	150 x 70 mm
切割能力, 正方形	80 x 80 mm
切割能力, L 形	100 x 100 mm
空载转速	3500 rpm
磨片直径	355 mm
磨削钻孔直径	25.4 mm
供应范围	... 380
切割片	✓



型材切割机


GCO 2000 Professional

树立切割功率与效率的新标杆

- ▶ 耐久性高 – 使用寿命超长
- ▶ 平衡性好，重量轻（无护挡版本仅重15.8公斤）
- ▶ 操作便捷 – 重量合理，人体工程学特性优良

- 其它特性
- ▶ 高强度的铝制摇臂和枢轴系统能满足重负荷钢材切割作业的要求
 - ▶ 人机工程学设计的D形手柄带有凹窝，适合长时间使用
 - ▶ 拥有防尘和防火花马达系统，使用寿命超长
 - ▶ 坚固的防护系统有助于在切割过程中极大程度抑制摆动
 - ▶ 可调式火花防护罩能够在工具对不同形状的材料进行切割时极大程度避免火花偏转

技术数据	
订单号	0 601 B17 ...
切割能力, 矩形	85 x 180 mm
切割能力, 正方形	120 x 120 mm
切割能力, L 形	138 x 138 mm
空载转速	3500 rpm
磨片直径	355 mm
磨削钻孔直径	25.4 mm
供应范围	... 180
切割片	✓



喷胶枪，热风枪



应用范围广泛的实用工具。

砂磨难免会产生尘屑。但博世的紧凑型吸尘器有效地避免了这一点。无论干燥还是潮湿，从木屑到细小的混凝土灰尘，Plus-clean 过滤器系统能够确保过滤器清洁，吸力充足而且作业环境干净。

博世也可为安装和修理作业提供合适的工具。具有准确、连续可变温度控制功能的热风枪和喷胶枪，拥有博世工具的一贯高品质，真正的物超所值。



持续稳定的吸力：电磁过滤器清洁系统 Plus-clean 可确保博世吸尘器中的过滤器保持清洁。



快速除漆：由于具有专门的表面喷嘴，热风枪 GHG 660 LCD Professional 能够快速去除表面上很厚的漆层。

配有吸尘装置的吹风机

GBL 800 E Professional

- 用于吹风和吸尘的便携式工具
- ▶ 拥有极为强大的气流，工作效果更高
 - ▶ 空气流量最高
 - ▶ 强劲的电机电
- 其它特性
- ▶ 具备调速功能，可对气流速度进行调节
 - ▶ 简易开关锁定系统及握把设计，适合左右手用户
 - ▶ 喷嘴和集尘袋安装极其简便



技术数据	
订单号	0 601 980 ...
空载转速	16000 rpm
风量	4.5 m³/min
供应范围	... 480
喷嘴	✓
集尘袋	✓

820 W1.8 kg

热风枪

GHG 500-2 Professional

- 使用极其方便的热风枪
- ▶ 可以永久储存两个主要应用情形，以便气流和温度可以立刻处于正确的设置
 - ▶ 当过热时，加热将自动关闭并进行冷却，从而可达到很长的使用寿命
 - ▶ 配有可拆卸式保护管
- 其它特性
- ▶ 2级开关，可用于单手操作
 - ▶ 也可以采用固定的工作位置
 - ▶ 两个气流和温度等级
 - ▶ 热防护



技术数据	
订单号	0 601 94A ...
长度	255 mm
高度	255 mm
工作温度	300 - 500 °C
气流	240 - 450 l/min
无级可变温度控制	✓
供应范围	... 043
反射喷嘴，80 毫米 (1 609 201 751)	✓

1600 W0.75 kg

热风枪

GHG 600-3 Professional

- 使用极其方便的热风枪
- ▶ 可以永久储存两个主要应用情形，以便气流和温度可以立刻处于正确的设置
 - ▶ 当过热时，加热将自动关闭并进行冷却，从而可达到很长的使用寿命
 - ▶ 配有可拆卸式保护管
- 其它特性
- ▶ 2级开关，可用于单手操作
 - ▶ 也可以采用固定的工作位置
 - ▶ 两个气流和温度等级
 - ▶ 热防护



技术数据	
订单号	0 601 94B ...
长度	255 mm
高度	255 mm
工作温度	50 - 600 °C
无级可变温度控制	✓
控制，气流	
供应范围	... 043
-	-

1800 W0.8 kg

热风枪

GHG 630 DCE Professional

- 使用极其方便的热风枪
- ▶ 当过热时，加热将自动关闭并进行冷却，从而可达到很长的使用寿命
 - ▶ 三种工作温度设置
 - ▶ 气流和温度可以10个单位为间隔步进调整，能够满足高精度作业的要求
- 其它特性
- ▶ 50°C 常温固化
 - ▶ 人机工程学设计/软握把



技术数据	
订单号	0 601 94C ...
工作温度	50 - 630 °C
气流	150 - 500 l/min
无级可变温度控制	✓
控制，气流	无级可变
供应范围	... 743
-	-

2000 W0.9 kg

专业测量工具



精度尽在掌握中

在地基、外露砖墙、居室内部等作业点进行作业时，精度是最重要的要求。博世蓝色系列专业测量工具能够在建筑工程的各个阶段为您提供合适的解决方案，无论是水平测定、激光测距、墙体探测，还是角度、斜度测量。博世测量工具除了拥有出色的精度和耐久性，还有一个共同的重要特点：只需按下按钮即可轻松操作。



旋转激光扫平仪

具有水平与垂直自动调平功能，易于操作


- ▶ 单键功能和一目了然的显示使操作极其简便
- ▶ 具备自动调平功能 (±5°)，水平和垂直使用时均可快速调平
- ▶ 具备振动警告功能，能够在出现振动时发出警报，使作业更加安全可靠

其它特性

- ▶ 套装中包含激光接收器，方便室外应用
- ▶ 具备点线模式和旋转模式，可确保极佳的可见性
- ▶ 0.1毫米/米的高精度
- ▶ 坚固耐用，即使从1米的高度跌落到混凝土地面上，仍可正常作业
- ▶ IP 54级防尘、防溅性能

技术数据	
订单号	0 601 015 ...
工作范围	30 m
使用接收器的工作范围 (半径)	150 m
调平精度	0.1 mm/m
自调平范围	± 8 % (± 5°)
防尘、防泼水	IP 54
旋转速度	150, 300, 600 rpm
三脚架连接	5/8
电源	4 x 1.5 V LR20 (D)
重量	1.8 kg
供应范围	... 303
激光护目镜	✓
目标板	✓
附件盒	✓
激光接收器 LR 1 Professional (0 601 015 400)	✓

GRL 150 HV Set Professional



激光投点仪

5个方向精确投点，快速对准


- ▶ 具备自动调平功能的水平与垂直摆动激光投点仪，室内与室外作业场合均使用
- ▶ 超亮安全激光点，在30米范围内清晰可见
- ▶ 具有极高的精度，在10米距离处精度在±3毫米范围内

其它特性

- ▶ 独特的十字激光点投射，定位更精确
- ▶ 重量轻、外形非常紧凑
- ▶ 配多功能壁挂件

技术数据	
订单号	0 601 066 ...
工作范围	30 m
调平精度	0.3 mm/m
防尘、防泼水	IP 5X
三脚架连接	1/4
供应范围	... 200
保护袋	✓
壁挂件	✓
3 x 1.5 伏电池	✓

GPL 5 Professional



激光标线仪

为专业人士设计的最紧凑的激光十字线


- ▶ 小巧、质轻、触手可及
- ▶ 可单键操作，操作方便
- ▶ 灵活使用：多功能支架适应多种固定需求

其它特性

- ▶ 良好的能见度：最小10 m（取决于环境亮度）
- ▶ 专业型校准精度：0.3 mm/m

技术数据	
订单号	0 601 063 ...
工作范围	10 m
调平精度	0.3 mm/m
自调平范围	± 4°
激光级别	2
防尘、防泼水	IP 5X
电源	3 x 1.5 V LR6 (AA)
供应范围	... 700
保护袋	✓
多功能支架 (1600A000J3)	✓
电池 3 x 1.5伏 (5号)	✓

GLL 2 Professional



三脚架

可绝对可靠地固定在任何地面上


- ▶ 坚固的铝材设计
- ▶ 作业高度范围52至147厘米
- ▶ 带有倾角盒，功能性与精度俱佳

其它特性

- ▶ 利用点线激光水平仪，可实现最佳的工作效果
- ▶ 重量超轻，移动方便

技术数据	
订单号	0 601 096 ...
工作高度	52 - 147 厘米
运输尺寸	52 厘米
供应范围	... 974
-	-

BS 150 Professional



激光测距仪

DLE 40 Professional

- 精确测量 – 小巧简易！
- ▶ 使用先进的激光技术，可进行长达 40 米的精确测量
 - ▶ 由于尺寸小巧，仅 100 x 58 x 32 毫米，可置于任何衬衫口袋
 - ▶ 操作简单：一键操作键盘
- 其它特性
- ▶ 防尘、防溅 (IP 54)，软握把设计坚固耐用，是每个工地的理想工具
 - ▶ 其他功能，例如连续测量、加法和减法功能，可大大节约时间

技术数据	
订单号	0 601 016 ...
测量范围	0.05 - 40 m
测量精度	± 1.5 mm
激光级别	2
测量单位	m
电源	4 x 1.5 V LR03 (AAA)
供应范围	... 300
保护袋	✓
4 x 1.5 伏电池	✓



激光测距仪

DLE 50 Professional

- 高度仅100毫米的激光测距仪
- ▶ 精度极高，而外形仅与手机大小相当
 - ▶ 能够简便而精确地进行长度、面积、体积的测量
 - ▶ 采用极先进的激光技术，测程达 50 米，精确稳定
- 其它特性
- ▶ 配有测量辅助支脚，在难以操作的区域内同样可进行测量
 - ▶ 实用功能众多，包括间接式长度测量、连续测量、加法和减法功能、记忆功能
 - ▶ 操作方便易懂，显示清晰
 - ▶ 1/4“三脚架支承
 - ▶ 软握把

技术数据	
订单号	0 601 016 ...
测量范围	0.05 - 50 m
测量精度	± 1.5 mm
激光级别	2
测量单位	m
电源	4 x 1.5 V LR03 (AAA)
供应范围	... 000
保护袋 (零件号 1 609 203 R94)	✓
4 x 1.5 伏电池	✓



激光测距仪

DLE 70 Professional

- 现在精确操作的速度加快了10倍
- ▶ 由于有了墙体面积计算功能，最小和最大值功能，测量的速度加快了 10 倍
 - ▶ 使用先进的激光技术，可进行长达 70 米的精确测量
 - ▶ 由于尺寸小巧，仅 100 x 59 x 32 毫米，可置于任何衬衫口袋
- 其它特性
- ▶ 清晰明了的按键和简单形象的显示，非常方便用户操作
 - ▶ 防尘、防溅 (IP 54)，软握把设计坚固耐用，是每个工地的理想工具
 - ▶ 坚固的金属辅助支脚，可用于测量角落和 难以操作的区域
 - ▶ 其他功能，例如，连续测量、间接式长度 测量、加法和减法功能，可大大 节约时间
 - ▶ 1/4“三脚架螺纹可与三脚架BS 150 Professional组合使用，非常便利

技术数据	
订单号	0 601 016 ...
测量范围	0.05 - 70 m
测量精度	± 1.5 mm
激光级别	2
测量单位	m
电源	4 x 1.5 V LR03 (AAA)
供应范围	... 600
手腕带 (零件号 1 609 203 R97)	✓
保护袋 (零件号 1 609 203 X26)	✓
4 x 1.5 伏电池	✓



激光测距仪

GLM 150 Professional

- 更多功能和操控性，适用于室内作业
- ▶ 多项新功能，例如局部高度测量、高度计算和屋顶坡度测量
 - ▶ 面积、容积和高达 150 米的距离的测量精度可达毫米级
 - ▶ 易于操控，直观的用户界面和简洁的 4 行制大显示屏
- 其它特性
- ▶ 由于使用坚硬的陶瓷镜身承载器，在整个使用寿命期间精确性最高
 - ▶ IP54：整个工具 (包括电池盒) 防尘、防溅，
 - ▶ 多功能测量辅助支脚，用于难以操作的区域和边缘的精确测量
 - ▶ 存储最近的30次测量

技术数据	
订单号	0 601 072 ...
测量范围	0.05 - 150 m
测量精度	± 1 mm
激光级别	2
测量单位	m or ft
电源	4 x 1.5 V (AA)
供应范围	... 000
背带	✓
保护袋	✓
4 x 1.5 伏电池	✓



激光测距仪


GLM 250 VF Professional

- 激光测距仪， 测量范围最大
- ▶ 户外使用的理想选择：整合的伸缩式观测镜，用于获得距离长达 250 米的激光点的最佳可见性
 - ▶ 由于使用了大玻璃透镜和陶瓷镜身承载器，即使在不利光照条件下，也可获得最佳的测量性能和精确度。
 - ▶ 多种组合测量功能适用于快速和精确计算距离、面积和容积
- 其它特性
- ▶ 可存储30个数值的存储容量



技术数据	
订单号	0 601 072 ...
测量范围	0.05 - 250 m
测量精度	± 1 mm
激光级别	2
测量单位	m or ft
电源	4 x 1.5 V (AA)
供应范围	... 100
背带	✓
保护袋	✓
4 x 1.5 伏电池	✓

0.24 kg



激光测距仪

GLM 50 Professional

- 精确而坚固 50 米激光测距仪， 适合日常使用
- ▶ 操作精密而简单
 - ▶ 3 行制自动发光大显示屏易于读取和解释
 - ▶ 清晰的键盘符号，简单易用
- 其它特性
- ▶ 包括使用性最高的所有相关功能
 - ▶ 其他功能包括，例如长度连续测量、间接式长度测量、面积和体积测量、加法和减法功能，可大大节约时间
 - ▶ 使用先进的激光技术，可进行长达 50 米的精确测量
 - ▶ 由于尺寸小巧，可置于任何衬衫口袋
 - ▶ 防尘、防溅 (IP 54)，软握把设计坚固耐用，是每个工地的理想工具
 - ▶ 1/4" 三脚架螺纹可与三脚架 BS 150 Professional 组合使用，非常便利



0.14 kg



技术数据	
订单号	0 601 072 ...
测量范围	0.05 - 50 m
测量精度	1.5
激光级别	2
电源	2 x 1.5 V LR03 (AAA)
供应范围	... 200
保护袋	✓
制造证书 GLM 50 Prof.	✓
2 x 1.5 伏电池	✓

新！

墙体探测仪


DMF 10 Zoom Professional

- 确保钻孔作业的安全性
- ▶ 具备缩放功能，定位更加精准，因此能够极大程度避免钻孔作业的失误
 - ▶ 不仅能够探测金属，还能够探测木材以及带电和不带电的电缆
- 其它特性
- ▶ 可通过红/绿亮色发光二极管显示发出模糊式钻孔作业建议
 - ▶ 使用标记笔可便捷地标识钻孔位置
 - ▶ 具备自动校准功能，操作极其简便



技术数据	
订单号	0 601 010 ...
可测材料	强化钢、钢材、有色金属、木材、(非) 带电电缆
自动切断电源	5 min
电源	1 x 9伏 6LR61
供应范围	... 000
保护袋 (零件号 1 609 203 P19)	✓
1 块 9 伏电池	✓
2 支标记笔	✓

0.24 kg



墙体探测仪


GMS 120 Professional

- 同级中最可靠的多排探测器
- ▶ 最大可靠性：自动校准，可发现所有目标和避免应用错误。
 - ▶ 探测可靠，甚至可以探测到12 cm深的深藏目标
 - ▶ 通过三色LED发光环实现更可靠的探测
- 其它特性
- ▶ 通过“中心发现者”（Center Finder）标尺以亮点显示目标中心
 - ▶ 采用发光显示，更容易看清结果
 - ▶ 采用LED发光环标记孔



技术数据	
订单号	0 601 081 ...
可测材料	电缆、金属、木制结构
最大测量深度	120 mm
自动切断电源	5 min
电源	1 x 9伏 6LR61
供应范围	... 000
手腕带	✓
保护袋	✓
电池1 x 9V	✓

0.27 kg



新！

墙体探测仪


GMS 100 M Professional

- 同级中最可靠的金属探测器
- ▶ 无需校准
 - ▶ 唯一一款带自动变焦的金属测量器，目标测量更精确
 - ▶ 高灵敏度，测量深度可达 10 厘米
- 其它特性
- ▶ 传感器置于标记孔附近，用于精确标记测量目标
 - ▶ 标记孔及 LED 环警告临近目标
 - ▶ 采用坚固耐用的设计，适用于建筑工地
 - ▶ 墙体探测仪要防尘和防水溅 (IP54)
 - ▶ 大显示屏易于读取和解释



新！

技术数据	
订单号	0 601 081 ...
可测材料	金属物体，带电电线
最大测量深度	100 mm
电源	1 x 9 V 6LR61
供应范围	... 100
手腕带	✓
保护袋	✓
电池1 x 9V	✓




角度测量仪

DWM 40 L Professional

- 极其精准的角度计算工具
- ▶ 更迅速、更精准、更高效的角度计算工具
 - ▶ 将角度值精确地再现到加工件上
 - ▶ 一体式设计的博世高精度角度传感器不会发生磨损且不受温度影响，因此即使长时间使用仍能够保持极高的精度
- 其它特性
- ▶ 前后2个易于阅读的显示屏
 - ▶ 无需校准
 - ▶ 只需按下按钮即可启动锁定功能，用于保持测量结果
 - ▶ 坚固耐用而紧凑



技术数据	
订单号	0 601 096 ...
测量范围	0 – 220°
测量精度，角度	± 0.1° = ± 1.8 mm/m
测量精度，校直	± 0.057° = ± 1 mm/m
长度	40 厘米
自动切断电源	5 mins
电源	4 x 1.5 V LR6 (AA)
供应范围	... 603
4 x 1.5 伏电池	✓




数字倾角水平尺

DNM 60 L Professional

- 坚固的倾角计
- ▶ 测量角度单位为 °、坡度百分比、毫米/米
 - ▶ 方向箭头显示与水平或垂直方向的偏差
 - ▶ 使用铝材壳体，坚固耐用
- 其它特性
- ▶ 当 仰头作业时，测量值在显示屏上，方便阅读
 - ▶ 0° 和 90° 的听觉信号
 - ▶ 只需按下按钮即可启动锁定功能，用于保持测量结果
 - ▶ 复制功能用于复制斜面，并将其转移至 其他位置
 - ▶ 易于阅读的显示屏
 - ▶ 2个气泡可用作水平检查
 - ▶ 配肩袋，携带更为舒适、安全



技术数据	
订单号	0 601 014 ...
测量范围	0 – 360° (4 x 90°)
电子测量精度0°/90°	± 0.05°
电子测量精度1°-89°	± 0.2°
测量精度，校直	± 0.057° = ± 1毫米/米
自动切断电源	5 mins
运行持续时间，大约	200 h
电源	1 x 9伏 6LR61
供应范围	... 000
保护袋 (零件号 1 609 203 R95)	✓
1 块 9 伏电池	✓



旋转激光扫平仪

GR 240 Professional

- 使用旋转激光扫平仪，最易于切割和加注的解决方案
- ▶ 切割 (红色编码区域)：若地面过高，必须去除材料
 - ▶ 加注 (银色区域)：若地面过低，必须添加材料
 - ▶ 圆形水准器用于简单的高度调节
- 其它特性
- ▶ 保持架，用于将接收器固定在零点
 - ▶ 水平仪，用于精确校准GR 240
 - ▶ 踏板式夹焊器具有更高的稳定性

技术数据	
订单号	0 601 094 ...
供应范围	... 100
-	-






工具索引

页码	产品名称	订货号
B		
121	BS 150 Professional	0601096974
D		
122	DLE 40 Professional	0601016300
122	DLE 50 Professional	0601016000
123	DLE 70 Professional	0601016600
125	DMF 10 Zoom Professional	0601010000
127	DNM 60 L Professional	0601014000
126	DWM 40 L Professional	0601096603
GB		
65	GBH 11 DE Professional	0611245743
26	GBH 18V-LI Professional	0611904382
56	GBH 2-18 E Professional	0611258281
56	GBH 2-18 RE Professional	0611258381
57	GBH 2-20 DRE Professional	061125A480
57	GBH 2-22 Professional	0611250180
58	GBH 2-23 E Professional	0611250880
59	GBH 2-23 RE Professional	0611250480
58	GBH 2-23 S Professional	0611250280
60	GBH 2-26 DE Professional	0611253643
61	GBH 2-26 DFR Professional	0611254743
61	GBH 2-26 DRE Professional	0611253743
59	GBH 2-26 E Professional	0611251643
60	GBH 2-26 RE Professional	0611251743
62	GBH 2-28 D Professional	0611267080
62	GBH 2-28 DFV Professional	0611267280
63	GBH 3-28 DRE Professional	061123A080
27	GBH 36 V-LI Professional	0611900R80
27	GBH 36 V-LI紧凑型 Professional	0611903RB2
63	GBH 4-32 DFR Professional	0611332180
64	GBH 5-38 D Professional	0611240043
66	GBH 5-38 X Professional	0611240943
64	GBH 5-40 DCE Professional	0611264080
65	GBH 7-46 DE Professional	0611263743
116	GBL 800 E Professional	0601980480
47	GBM 10 Professional	0601473080
48	GBM 10 RE Professional	0601473680
48	GBM 10 RE Professional	0601473580
49	GBM 13 Professional	0601477080
49	GBM 13 RE Professional	0601477580
50	GBM 13-2 RE Professional	0601169543
50	GBM 23-2 E Professional	0601121643
46	GBM 350 Professional	060113A043
47	GBM 350 RE Professional	060113A743
45	GBM 6 Professional	0601472080
45	GBM 6 RE Professional	0601472580
GC		
112	GCM 10 M Professional	0601B20180
112	GCM 12 GDL Professional	0601B23680
113	GCO 2000 Professional	0601B17180
GD		
76	GDB 1600 WE Professional	0601189643
76	GDM 13-34 Professional	060136A280
22	GDR 10,8-LI Professional	06019A6980
23	GDR 14,4 V-LI Professional	06019A1480
24	GDR 18 V-LI Professional	06019A1380
25	GDS 14,4 V-LI Professional	06019A1T80
52	GDS 18 E Professional	0601436843
25	GDS 18 V-LI Professional	06019A1S80
26	GDS 18 V-LI HT Professional (solo version)	06019B1300
GE		
98	GEX 125-1 A Professional	0601387080
98	GEX 125-1 AE Professional	0601387580
GG		
93	GGs 27 Professional	0601210043
93	GGs 27 L Professional	0601215043
GH		
116	GHG 500-2 Professional	060194A043
117	GHG 600-3 Professional	060194B043

页码	产品名称	订货号
GH		
117	GHG 630 DCE Professional	060194C743
100	GHO 10-82 Professional	0601594043
GK		
107	GKS 190 Professional	0601623080
108	GKS 235 Professional	060157A080
GL		
120	GLL 2 Professional	0601063700
123	GLM 150 Professional	0601072000
124	GLM 250 VF Professional	0601072100
124	GLM 50 Professional	0601072200
GM		
100	GMR 1 Professional	060160A080
126	GMS 100 M Professional	0601081100
125	GMS 120 Professional	0601081000
GN		
95	GNA 2,0 Professional	0601530143
95	GNA 3,5 Professional	0601533143
GO		
29	GOS 10,8 V-LI Professional	0601241080
GP		
121	GPL 5 Professional	0601066200
90	GPO 12 CE Professional	0601389081
GR		
127	GR 240 Professional	0601094100
120	GRL 150 HV Set Professional	0601015303
GS		
28	GSA 10,8 V-LI Professional	060164L980
108	GSA 1100 E Professional	060164C880
109	GSA 1300 PCE Professional	060164E280
40	GSB 10 Professional	0601216080
41	GSB 10 RE Professional	0601216181
41	GSB 10 RE Professional	0601216180
20	GSB 10,8-2-LI Professional	06019B6980
36	GSB 12-2 Professional	06019A7580
42	GSB 13 Professional	0601217080
42	GSB 13 RE Professional	0601217180
42	GSB 13 RE Professional	0601217182
21	GSB 14,4 VE-2-LI Professional	0601862480
36	GSB 14,4-2 Professional	06019A7480
20	GSB 14,4-2-LI Professional	06019A5480
43	GSB 16 Professional	0601218080
43	GSB 16 RE Professional	0601218180
22	GSB 18 VE-2-LI Professional	0601862380
21	GSB 18-2-LI Professional	06019A5380
44	GSB 20-2 Professional	0601184243
44	GSB 20-2 RE Professional	0601184643
44	GSB 20-2 RE Professional	0601997572
40	GSB 500 RE Professional	06011A0180
94	GSC 2,8 Professional	0601506143
67	GSH 11 E Professional	0611316743
69	GSH 16-30 Professional	0611335180
69	GSH 27 VC Professional	061130A080
66	GSH 388 Professional	0611388043
68	GSH 388 X Professional	0611388943
67	GSH 5 CE Professional	0611321080
17	GSR 10,8-2-LI Professional	0601868180
34	GSR 12-2 Professional	0601918J80
35	GSR 14,4-2 Professional	0601918G80
19	GSR 14,4-2-LI Professional	06019A4480
35	GSR 18-2 Professional	0601918380
19	GSR 18-2-LI Professional	06019A4380
16	GSR 3,6 V-LI Professional	06019A2081
51	GSR 6-25 TE Professional	0601441380
51	GSR 6-45 TE Professional	0601440380
34	GSR 9,6-2 Professional	0601918L80
99	GSS 230 Professional	0601070080
99	GSS 280 A Professional	0601293043

[illegible]







我们为您的电动工具事业提供完整的解决方案

我们的目标是：让您和您的客户都满意

博世电动工具不仅为客户提供高品质的产品、完善的售后服务，同时，我们通过对客户需求的深入理解，以创新为要、客户为先，为您提供全方位的电动工具解决方案。

通过网络为您提供发布迅速、更新及时的信息

登陆 www.bosch-pt.com.cn，您可以查看博世全系列产
品、相关的售后服务以及许多会让您感兴趣的信息。我们的
网站使用便捷，确保及时提供最新数据。如果您希望随时
掌握最新的产品信息和产品数据，“博世在线产品目录”
可助您达成目标。

博世金牌服务

自2009年3月1日起，凡购买任一款博世品牌电动工具，您
将获得6个月的保修期；凡购买任一款博世品牌测量工具，
您将获得1年的保修期。博世金牌服务为您解除后顾之忧。
欢迎拨打博世电动工具服务热线或登录博世网站查询更多
信息。博世电动工具服务热线：400-826-8484网址：
www.bosch-pt.com.cn

博世电动工具展示店

为了更好的服务市场和贴近客户，博世电动工具相继在上
海、西安、成都、昆明、福州、沈阳、北京等中心城市设
立了展示店，通过展示最新技术和产品、售后服务、专题
活动、专家咨询等形式，与顾客建立有效的沟通渠道，收
集市场信息及顾客意见，改进产品和服务，成为连接博世
品牌和终端用户的桥梁和全面的沟通窗口。

博世用户发展团队 UBD —— 您身边的产品顾问

博世用户发展团队（UBD）以服务博世终端客户为核心，
全心全意为客户提供全面的顾问式服务。整个UBD团队由
行业发展专员（PD）和业务发展专员（UD）组成，是用
户和博世之间直接沟通的桥梁。

博世用户发展团队致力于提供优质、专业的服务，包括：

- ▶ 提供全方位的产品信息
- ▶ 针对重点行业，提供深入的行业分析、专业的解决方案
- ▶ 进行商务洽谈，使客户与博世建立联系
- ▶ 提供周到的售后支持

博世电动工具服务热线：400-826-8484

欢迎访问网站了解更多博世电动工具的信息

www.bosch-pt.com.cn

源自专业，服务专业



博世电动工具 (中国) 有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区滨康路
567号

邮编：310052
电话：(571) 8777 4338
传真：(571) 8777 4502

北京售后服务中心

地址：北京市朝阳区成寿寺路
138号院4号楼

邮编：100026
电话：(010) 6591 0610
传真：(010) 6591 0610

上海售后服务中心

地址：长宁区天山路600弄2号新虹桥商
务广场捷运大厦1楼

邮编：200052
电话：(021) 6251 1357
传真：(021) 6251 0760

广州售后服务中心

地址：海珠区广州大道南路87号
首层

邮编：510310
电话：(020) 8420 2367
传真：(020) 8420 2369

沈阳售后服务中心

地址：沈阳市铁西区腾飞二街18网
点4门

邮编：110023
电话：(024) 2584 2060
传真：(024) 2584 0841

武汉售后服务中心

地址：武汉市江岸区京汉大道
929号华智大厦一楼

邮编：430010
电话：(027) 8278 8157
传真：(027) 8284 8160



自 1973 年以来，保护自然及工作人员的健康和安全已是博世集团政策的一部分。博世持续发展创新且环保的技术。通过推出首批锂电池充电式工具，博世为保护环境做出了积极的贡献。与镍镉电池相比，锂电池中包含的重金属要少70%左右，但每个电池组在十年使用寿命中的二氧化碳排放量却能降低40%左右。

产品参数仅供参考，博世电动工具（中国）有限公司保留产品外观，设计及参数改进的权力，而无需事先通知。