



标准尺寸

NM33



卡环


QF33



方型法兰

用 4 个螺栓安装固定
拧紧扭矩：11Nm
夹紧扭矩：>90Nm

S33



侧角支架安装

S33 = 2 个法兰 + 4 个 M6x40 的螺栓，DIN912
由于螺距的原因，第二个支架的固定孔应该在第一个支架安装固定后再开始钻孔和攻丝。

拧紧扭矩：11Nm (螺栓)
夹紧扭矩：>90Nm

订单示例

安全吸震器 _____
螺纹尺寸 M33 _____
最大行程 50 mm (不包括限位挡块) _____
安装方式：侧脚 _____
ACE产品识别码 _____
备件订单请提供ACE产品识别码

SCS33-50-S-1xxxx

在订购时完成详细要求

移动负载
冲击速度范围
最低速度
马达功率
失效转矩系数
并行安装吸震器数量

m (kg)
v (m/s) max.
vs (m/s)
P (kW)
ST (通常为 2.5)
n


或根据 13 页 ~15 页的公式计算以上参数。

在应用中计算和选择正确的 ACE 安全型吸震器时，应参照 ACE 批准和指定的唯一识别码。

产品规格表


型号	行程 mm	A max	B	C min	C max	D	最大吸收能量		最小回弹力 N	最大回弹力 N	最大偏心角 °	重量 kg
							自补偿式 W ₃ Nm/Cycle	优化式 W ₃ Nm/Cycle				
SCS33-25	23	138	83	25	60	68	310	500	45	90	3	0.45
SCS33-50	48.5	189	108	32	86	93	620	950	45	135	2	0.54

特殊的行程和速度需求请洽 ACE。




标准尺寸

NM45



卡环


QF45



方型法兰

用 4 个螺栓安装固定
拧紧扭矩：27Nm
夹紧扭矩：>200Nm

S45



侧角支架安装

S45 = 2 个法兰 + 4 个 M8x50 的螺栓，DIN912
由于螺距的原因，第二个支架的固定孔应该在第一个支架安装固定后再开始钻孔和攻丝。

拧紧扭矩：27Nm（螺栓）
夹紧扭矩：>350Nm

订单示例

安全吸震器 _____
螺纹尺寸 M45 _____
最大行程 50 mm（不包括限位挡块） _____
安装方式：侧脚 _____
ACE产品识别码 _____
备件订单请提供ACE产品识别码

SCS45-50-S-1xxxx

在订购时完成详细要求

移动负载 _____ m (kg)
冲击速度范围 _____ v (m/s) max.
最低速度 _____ vs (m/s)
马达功率 _____ P (kW)
失效转矩系数 _____ ST (通常为 2.5)
并行安装吸震器数量 _____ n

或根据 13 页~15 页的公式计算以上参数。

在应用中计算和选择正确的 ACE 安全型吸震器时，应参照 ACE 批准和指定的唯一识别码。

产品规格表

型号	行程 mm	A max	B	C min	C max	D	最大吸收能量		最小回弹力 N	最大回弹力 N	最大偏心率 °	重量 kg
							自补偿式 W ₃	优化式 W ₃				
							Nm/Cycle	Nm/Cycle				
SCS45-25	23	145	95	32	66	66	680	1 200	70	100	3	1.13
SCS45-50	48.5	195	120	40	92	91	1 360	2 350	70	145	2	1.36
SCS45-75	74	246	145	50	118	116	2 040	3 500	50	180	1	1.59

特殊的行程和速度需求请洽 ACE。