


PRINT DIST



RETENTION LEG △6 コンタクト半田付部 CONTACT TAIL	X-X KEY	注 記 1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性 ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒 コンタクト: 銅合金 リテンションレグ: 銅合金										
NOTES 1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK CONTACT:COPPER ALLOY RETENTION LEG:COPPER ALLOY		△2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部: 0.38μm MIN金めっき △3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部: 0.76μm MIN金めっき △4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部: 2.0 μm MINスズめっき										
△2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING △3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING △4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL		△5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 —— ニッケル下地の上に半田めっき—— △6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地										
△5. FINISH(RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED ——(CONTACT TAIL) OVER NICKEL——												
△6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL △7. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI												
		<table border="1"> <tr> <td>B4</td><td>REVISED PER ECO-11-005030</td><td>RK</td><td>HMR</td><td>26MAR 11</td></tr> <tr> <td>LTR</td><td>REVISION RECORD</td><td>DR</td><td>CHK</td><td>DATA</td></tr> </table>	B4	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	26MAR 11	LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATA
B4	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	26MAR 11								
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATA								

※

他の上にズメつき

B ROW		X	Y		3-316081-5	
A ROW					3-316081-3	
					3-316081-2	
B ROW		Y	Y		2-316081-5	
A ROW					2-316081-3	
					2-316081-2	
B ROW		X	X		1-316081-5	
A ROW					1-316081-3	
					1-316081-2	
	KEYING LOCATION	A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号	PART NO.

TE Connectivity

WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	12 POS DOUBLE ROW
mm(AWG) -	- mm		HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER
DR. K.IKEDA 4/7JUL/95	DE. K.IKEDA 4/7JUL/95	10mm 10mm : ±0.3 10mm 30mm : ±0.4 30mm 100mm : ±0.45 角度 : ±3°	A3 J C-316081
CHK. Y. SHIKAWA 4/7JUL/95	APP. S. MANABE 4/7JUL/95	SCALE	REV. B4 SHEET 1 OF 1
		2-1	