

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>⚠ WARNING</b><br><b>Gefährliche elektrische Spannung!</b><br>Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen.<br>Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten. | <b>⚠ WARNING</b><br><b>HAZARDOUS VOLTAGE.</b><br>Can cause electrical shock and burns.<br>Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.                                                     | <b>⚠ ATTENTION</b><br><b>Tension dangereuse !</b><br>Risque d'électrocution et de brûlure.<br>Isoler cet appareil du réseau avant d'y intervenir pour travaux.                    |
|  | <b>⚠ ADVERTENCIA</b><br><b>¡Tensión peligrosa!</b><br>Puede causar choque eléctrico y quemaduras.<br>Desconectar la alimentación antes de efectuar trabajo alguno en este equipo.         | <b>⚠ ATTENZIONE</b><br><b>Tensione elettrica pericolosa!</b><br>Rischio di shock elettrico e ustioni.<br>Prima di eseguire qualsiasi tipo di lavoro, assicurarsi che l'apparecchio e l'impianto siano scollegati. | <b>⚠ AVISO</b><br><b>Tensão elétrica perigosa!</b><br>Pode causar um choque elétrico e queimaduras.<br>Antes de iniciar os trabalhos, desligue a tensão da unidade e do aparelho. |

Eine sichere Gerätefunktion ist nur mit zertifizierten Komponenten gewährleistet.


Reliable functioning of the equipment is only ensured with certified components.


Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est garanti qu'avec des composants certifiés.

El funcionamiento seguro del aparato sólo está garantizado con componentes certificados.

Il funzionamento sicuro dell'apparecchiatura viene garantito soltanto con componenti certificati.

O funcionamento seguro do aparelho apenas pode ser garantido se forem utilizados os componentes certificados.







1) Teillastfehler  
Partial load failure  
Défaut de charge partielle  
Error de carga parcial  
Guasto carico parziale  
Erro de carga parcial

2) Thyristorfehler  
Thyristor fault  
Défaut thyristor  
Error del tiristor  
Guasto tiristori  
Erro do tiristor

3) Netzfehler  
Supply failure  
Défaut réseau  
Error de la red  
Guasto rete  
Erro de rede

4) Stromwert gespeichert  
Current value stored  
Valeur de courant mémorisée  
Valor de corriente guardado  
Valore di corrente memorizzato  
Valor de corrente armazenado



|                                           | 3RF2920-0FA08                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| $\varnothing 3,5 \text{ mm} / \text{PZ1}$ | 0,5 ... 0,6 Nm<br>4.5 to 5.3 lb · in                             |
|                                           | 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup><br>2 x 0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> |
|                                           | 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup><br>2 x 0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> |
| <b>AWG</b>                                | 1 x 20 to 12                                                     |