

6.6mm角防塵タイプ タクトスイッチ

6.6mm Square Dust-proof Type TACT Switch

SKQJ Series

シャープな操作フィーリングで汎用性に優れた防塵タイプ。
General purpose dust-proof type with a sharp operational feel.



電研社
30 DAYS DELIVERY
詳細は、P10とP11
を参照願います。



当シリーズは内部接続および、構成部品・材料に鉛を含まない製品を取り揃えております。
This series covers products that do not contain lead in the internal connections, component parts, or materials.

■ 特長

- 当社独自の防塵構造。
- 出力端子の一部がジャンパリードとして使え、回路設計が容易。
- 外形寸法は6.6×6.6mmで、取付寸法は当社SKHHシリーズとコンパチブル。

■ Features

- Unique dust-proof construction.
- Part of output terminals can be used as jumper leads, thus making circuit arrangement easy.
- 6.6mm x 6.6mm outer dimensions; the same size as our SKHH Series.

■ 用途

- 電子化に対応した、各種オーディオ機器、TV、VTR、電話機などの各種操作用

■ Applications

- Operating switches in all types of electric equipment, such as AV devices, TVs, VCRs and telephones.

■ 製品一覧 Products Line

● バーチカルタイプ Vertical Type

製品番号 Products No.	作動力 Operating force	操作方向 Operating direction	移動量 Travel (mm)	最大定格 Rating (max.)	動作寿命 Operating life (5mA 5V DC)	初期接触抵抗 Initial contact resistance	ステム色調 Stem color	バラエティ Variety	最小梱包単位 Minimum packing unit	電研社対応製品 Products for Densokunou	図番 Drawing No.
SKQJAAA010	0.98N	Vertical	0.25	50mA 12VDC	1×10 ⁶ cycles	100m Ω max.	Black	Stem height h=5mm	1,000		1
SKQJABA010	1.57N				5×10 ⁵ cycles		Dark gray				
SKQJADA010	0.98N				1×10 ⁶ cycles		Black	Stem height h=7mm			
SKQJAEA010	1.57N				5×10 ⁵ cycles		Dark gray				
SKQJAJA010	0.98N				2×10 ⁵ cycles		Black	Stem height h=9.5mm			
SKQJAKA010	1.57N						Dark gray				

● ホリゾンタルタイプ Horizontal Type

製品番号 Products No.	作動力 Operating force	操作方向 Operating direction	移動量 Travel (mm)	最大定格 Rating (max.)	動作寿命 Operating life (5mA 5V DC)	初期接触抵抗 Initial contact resistance	ステム色調 Stem color	最小梱包単位 Minimum packing unit	電研社対応製品 Products for Densokunou	図番 Drawing No.
SKQJLAA010	0.98N	Horizontal	0.25	50mA 12V DC	1×10 ⁶ cycles	100mΩ max.	Black	1,000	●	2
SKQJLBA010	1.57N				5×10 ⁵ cycles		Dark gray		●	

注記 Notes

1. 詳細仕様は、P.403をご参照願います。
2. はんだ付条件は、P.404をご参照願います。
3. 鉛フリー対応製品の詳細は、お問合せください。
1. For detailed specifications, see P.403.
2. For soldering conditions, see P.404.
3. For more information about lead-free products, contact ALPS.

Dual-in-line Package Type	Variable Resistor Type	Switch Type	Absolute Type Encoders	Incremental Type	Jog Shuttle	Snap-in Type	Surface Mount Type	Radial Type	Snap-in Type	Surface Mount Type	Radial Type
	Multi Control Devices					Sharp Feeling			Soft Feeling		
						TACT					

外形図 Dimensions

Unit : mm

No.	形状 Style	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ取付面より見る) PC board mounting hole dimensions (Viewed from switch mounting face)								
1	Vertical Type <table><tr><td>h</td><td>A</td></tr><tr><td>5</td><td>3.5</td></tr><tr><td>7</td><td>3.3</td></tr><tr><td>9.5</td><td>3</td></tr></table>	h	A	5	3.5	7	3.3	9.5	3	
	h	A								
5	3.5									
7	3.3									
9.5	3									
2	Horizontal Type <table><tr><td>h</td><td>A</td></tr><tr><td>5</td><td>3.5</td></tr><tr><td>7</td><td>3.3</td></tr><tr><td>9.5</td><td>3</td></tr></table>	h	A	5	3.5	7	3.3	9.5	3	
	h	A								
5	3.5									
7	3.3									
9.5	3									

注記
Note プリント基板の板厚は、1.6mmをご使用ください。
Using a 1.6mm thick PC board is recommended.

回路図 Circuit Diagram

Vertical Type	Horizontal Type