




Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung
Foglio d'istruzioni

Mounting Kit **GB**

Montagesatz **D**

Corredo di montaggio **I**

Figures / Abbildung / Figura



GB Y = Desired length cut from 1 metre extrusion
 A Holes are not provided

D Y = Gewünschte Länge (vom 1 Meter langen stranggepresstem Träger abgeschnitten)
 A. Nicht werksseitig vorgebohrt

I Y = lunghezza desiderata ottenuta mediante taglio da un estruso lungo 1 m
 A I fori non sono predisposti

GB RS Stock No. 453-404
For use with DIN Rail mounted PCB Holder 453-397

1. The printed circuit board holder is designed to accept 100mm wide Eurocard. Once the board length has been ascertained the extruded length may be cut to the desired length, Y, (see figure 1).
2. The DIN rail mounts are fixed to the extruded carrier with the smaller screws supplied. Invert the carrier and using the two grooves in the body as guides drill M2 clearance holes. The number of mounts used being dependant on the length to be used and weight to be supported.
3. The circuit board may now be inserted into the carrier and the end plates secured with the screws provided. The completed system may now be clipped into the desired DIN rail profile.

RS Components shall not be liable for any liability or loss of any nature (howsoever caused and whether or not due to RS Components' negligence) which may result from the use of any information provided in RS technical literature.

D**RS Best-Nr.**

453-404

Für Leiterplattenhalter mit DIN-Schienen-Montage

453-397

1. Der Leiterplattenhalter ist für ein 100 mm breites Eurokarten-Format konzipiert. Den Träger nach Bedarf auf die gewünschte Plattenlänge Y zuschneiden (siehe Abb. 1).
2. Die DIN-Schienen mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen kleinen Schrauben am Träger befestigen. Dazu den Träger umdrehen und die beiden Einkerbungen als Vorlage für M2-Durchgangsbohrungen verwenden. Die Anzahl der Halterungen hängt von der Länge des Trägers sowie des zu tragenden Gewichts ab.
3. Die Leiterplatte jetzt in den Träger einlegen und die Endplatten mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Den fertigen Montagesatz in das gewünschte DIN-Schienenprofil einsetzen.

RS Components haftet nicht für Verbindlichkeiten oder Schäden jedweder Art (ob auf Fahrlässigkeit von RS Components zurückzuführen oder nicht), die sich aus der Nutzung irgendwelcher der in den technischen Veröffentlichungen von **RS** enthaltenen Informationen ergeben.

I**RS Codici.**

453-404

Da usare con porta schede da montaggio su rotaia DIN

453-397

1. Il porta schede a circuito stampato è concepito per ricevere Eurocard larghe 100mm. Dopo aver stabilito la lunghezza della scheda, si può tagliare l'estruso alla lunghezza desiderata Y (vedi Figura 1).
2. I supporti da rotaia DIN sono fissati all'estruso con le piccole viti fornite. Rovesciare l'estruso e, usando le due gole nel corpo come guide trapanare due fori passanti per vite M2. Il numero di supporti da usare dipende dalla lunghezza dell'estruso e dal peso che deve essere sostenuto.
3. La scheda a circuito stampato può ora essere infilata e le piastre di estremità possono essere fissate con le viti fornite. Il sistema completo può ora essere applicato sulla rotaia DIN dal profilo desiderato.

La RS Components non si assume alcuna responsabilità in merito a perdite di qualsiasi natura (di qualunque causa e indipendentemente dal fatto che siano dovute alla negligenza della RS Components), che possono risultare dall'uso delle informazioni fornite nella documentazione tecnica.