

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

Moeller GmbH
Hein-Moeller-Strasse 7-11
53116 Bonn

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Leitungsschutzschalter
Circuit-breakers
FAZ-...

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Prüfzeichen für die
ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Certification Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0641 Teil 11(EN 60898):1992-08	EN 60898:1991
DIN EN 60898/A11 (VDE 0641 Teil 11/A3):1995-10	EN 60898:1991 + A11:1994
DIN EN 60898/A12 (VDE 0641 Teil 11/A6):1996-06	EN 60898:1991 + A12:1995
DIN EN 60898/A13 (VDE 0641 Teil 11/A1):1996-06	EN 60898:1991 + A13:1995
DIN EN 60898/A14 (VDE 0641 Teil 11/A4):1996-06	EN 60898:1991 + A14:1995
DIN EN 60898/A15 (VDE 0641 Teil 11/A7):1996-06	EN 60898:1991 + A15:1995
DIN EN 60898/A16 (VDE 0641 Teil 11/A9):1996-12	EN 60898:1991 + A16:1996

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

Aktenzeichen: 2375-1200-0054 / 31BDY F32 / KO

File ref.:

Ausweis-Nr.: 119063

Licence No.:

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgebblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 1999-08-20

Blatt 1
page

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Licence No.
119053

Blatt /
page
2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Moeller GmbH, Hein-Moeller-Strasse 7-11
53116 Bonn

Aktenzeichen / File ref.

2375-1200-0054 / 31BDY F32 / KO

letzte Änderung / updated

2001-03-09

Datum / Date

1999-08-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 119053.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 119053.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Leitungsschutzschalter Circuit-breakers

10,00

Typ(en) / Type(s):

FAZ-...

1,00

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 240 V

5,00

AC 240/415 V

5,00

AC 415 V

5,00

Bemessungsstrom
Rated current

0,5 A; 1 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 10 A; 13 A; 16 A;
20 A; 25 A; 32 A; 40 A; 50 A; 63 A

45,00

Auslösecharakteristik
Tripping characteristic

B

5,00

C

5,00

D

5,00

Anzahl der Pole
Number of poles

einpolig / single-pole

3,00

"B" 6 - 63 A; "C" 0,5 - 63 A; "D" 2 - 40 A

einpolig + N / single-pole + neutral

3,00

"B" 6 - 63 A; "C" 2 - 63 A; "D" 10 - 40 A

zweipolig / two-pole

3,00

"B" 6 - 63 A; "C" 0,5 - 63 A; "D" 2 - 40 A

dreipolig / three-pole

3,00

"B" 6 - 63 A; "C" 0,5 - 63 A; "D" 2 - 40 A

dreipolig + N / three-pole + neutral

3,00

"B" 6 - 63 A; "C" 6 - 63 A; "D" 6 - 40 A

vierpolig / four-pole

3,00

"B" 6 - 63 A; "C" 6 - 63 A; "D" 6 - 40 A

Bemessungsfrequenz
Rated frequency

50/60 Hz

Bemessungsschaltvermögen
Rated short-circuit capacity

10000 A

5,00

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

