


D


C

B


A



Deckel geschlossen gezeichnet
COVER DRAWN CLOSED



Ansicht "Z"
VIEW "Z"





Bemerkungen
NOTES

- 1 Kammer geeignet für AMP Timer-Kontakte:PN 926965
CAVITY SUITABLE TO AMP TIMER-CONTACTS: PN 926973
PN 926005
PN 926006
PN 927833
PN 927837
- 2 Rasthaken zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING LATCH BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
- 3 Kodierrippe zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
KEYING RIB BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
- 4 Polarisierungsrippen durchgehend bis Scharnier, nach unten (Lage "a")
oder oben (Lage "b") versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
POLARIZATION RIB GO THROUGH TO HINGE, POSITION "a" OR
"b", AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
- 5 Verrastung für Deckel bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING DEVICE FOR COVER AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
- 6 Firmenlogo und Teile-Nr.
ARTWORK-LOGO AND PART #
- 7 Kammernummer
CAVITY NUMBER
- 8 Tiefenanschlag zwischen Kammer Nr. 1 und 2, ebenfalls
zwischen der letzten und vorletzten Kammer
MATING STOP BETWEEN CAVITY NO. 1 AND 2, ALSO
BETWEEN THE LAST AND THE LAST BUT ONE CAVITY
- 9 Maß A und Maß B siehe Blatt 2 von 2
DIMENSION A AND DIMENSION B SEE SHEET 2 OF 2
- 10 Passender AMP Gegenstecker: (siehe Stückliste)
MATED WITH AMP CONNECTOR: (SEE PARTS LIST)
- 11 Generell passende Flachsteckerwanne siehe Geräteanschlußzeichnung 88-9935-3
GENERAL SUITABLE TAB HEADER HOUSING SEE DRAWING 88-9935-3
- 12 Leiterplattenanschluß siehe Zeichnung 88-9935-1
CONNECTION TO THE PC BOARD SEE DRAWING 88-9935-1

~ 927740

Tabelle mit Ausführungsvarianten
und Bestellnummern auf Blatt 2 von 2

LIST WITH DIFFERENT STYLINGS AND
PARTNUMBERS SEE SHEET 2 OF 2



Darstellung:
Lage der Kodier- und
Polarisierungsrippen und
Rastfedern am Gehäuse

DESCRIPTION:
POSITION OF KEYING RIB AND THE
LOCKING LATCH AT THE HOUSINGS

0-1703059-3	3	15	10	natur	PA6.6 V-0	A	0-927742-3	△△
1-928343-2	12	60	55	natur		B	△△	
1-928343-1	11	55	50	natur		B	△△	
0-928343-9	9	45	40	natur		B	△△	
3-928343-8	8	40	35	grau		B	△△	
2-928343-8	8	40	35	schwarz		B	0-928230-8	△△
0-928343-8	8	40	35	natur		B	0-928309-8	△△
2-928343-7	7	35	30	schwarz	∩	B	△△	
0-928343-7	7	35	30	natur	I	B	0-928309-7	△△
2-928343-6	6	30	25	schwarz	>	B	△△	
0-928343-6	6	30	25	natur	+	B	0-927742-6	△△
2-928343-5	5	25	20	schwarz	∩	B	△△	
0-928343-5	5	25	20	natur	∩	B	0-927742-5	△△
2-928343-4	4	20	15	schwarz	∩	B	△△	
0-928343-4	4	20	15	natur	∩	B	0-927742-4	△△
3-928343-3	3	15	10	grau	∩	B	△△	
2-928343-3	3	15	10	schwarz	∩	B	△△	
0-928343-3	3	15	10	natur	∩	B	0-927742-3	△△
0-928343-2	2	10	5	natur		B	△△	
Bestell-Nr.	Pol-zahl	Maß A	Maß B	Farbe	Material	Rev.	Gegenstecker	△0
PART NO.	POS.	DIM A	DIM B	COLOUR	MATERIAL	REV.	MATED WITH	△

Bemerkungen siehe Blatt 1 von 2
NOTES SEE SHEET 1 OF 2

~927740

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MASSENGHEITEN mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
	0 PLC ± -
	1 PLC ± 0.2
	2 PLC ± -
	3 PLC ± -
	4 PLC ± -

MATERIAL	FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE
-	-

DWN	20.02.89
G.Holans	
CHK	20.02.89

PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ.
-	-
WEIGHT GEWICHT	-

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB
	2:1

NAME	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
	A2	00779	C=928343	B3

2-12 pol. Standard-Timer Gehäuse mit Innenverrastung, Raster 5mm
2-12 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

TE Connectivity