


DPM 24/96-2000 SN



- > Meßbereiche wählbar durch Jumper
- > Nullpunkt und Endwert verstellbar
- > Weitbereichsnetzteil


Digitalanzeiger im 24 mm x 96 mm DIN-Gehäuse und mehreren Meßbereichen. Ein Weitbereichsnetzteil sichert den problemlosen Anschluß an übliche Hilfsenergien ab 24 V DC oder AC bis 230 V AC. Die vorhandenen Meßbereiche schließen Einheitssignale ein, so daß eine Lagerhaltung beim Kunden verringert werden kann. Universell einsetzbares Anzeigegerät.

Anzeige	Anzeigeumfang Dezimalpunkt Vorzeichen Symbolhöhe Überlast	1999 einstellbar „-“ 14 mm / 7 Segment-Symbole hintere 3 Stellen dunkel
Meßbereiche	Gleichspannung (Eingangsstrom < 300 µA)	0 ... 0,2 V 0 ... 1 V 0 ... 5 V 0 ... 25 V 0 ... 100 V 0 ... 300 V
	Gleichstrom (Spannungsabfall < 600 mV)	0 ... 1 mA 0 ... 20 mA 0 ... 200 mA
	Endwertverstellung Nullpunktunterdrückung Meßfehler Temperaturkoeffizient Nullpunktdrift	1 : 5 < - 1000 < 0,2 % + 1 digit 100 ppm/°C zzgl. 100 ppm/°C
Optionen	Helligkeitsverstellung Nullpunktverstellung HOLD-Eingang	
Digitalsignale	HOLD	„0“
Hilfsenergie	Gleichspannung DC oder	19.. 36 V 19.. 36 V DC und 115/230 VAC
		ca. 3 W ca. 8 W
Umweltbedingungen	Arbeitstemperatur Lagertemperatur Schutzart frontseitig Klimaeignung Schutzklasse Gerätesicherheit EMV-Immunität EMV-Störstrahlung	0 ... 50 °C - 40 ... 80 °C IP 20 nach IEC EN 60 529 IP54, IP 65 auf Anfrage Klimaklasse 2 VDE/DIN 3540 II nach IEC 348 / VDE 0411 nach IEC EN 61 010 DIN EN 61 000-4-1 bis 4 DIN EN 50 081 Klasse B

Maße und Gewichte	Frontabmessungen	24 mm x 96 mm nach DIN 43 718
	Schalttafelausschnitt	22,2+0,3 mm x 92+0,8 mm
	Einbautiefe	143 mm
	Gewicht	ca. 210 g

Sonstiges	Anschluß	indirekte Schraubklemmstecker
-----------	----------	-------------------------------

Maßzeichnung



Anschlußbelegung



Bestellangaben

Type :	
Meßeingang :	
Anzeige :	
Meßgröße:	
Option :	

Beispiel

DPM 24/96-2000 SN

100 V

V

HOLD