

Produktdetailseite



DT-280

Bestellnummer: 10.3850

Hi-Fi-Kalottenhochtöner mit großer Membranfläche für außergewöhnliche hohe Dynamikleistung auch bei niedrigen Trennfrequenzen. Ideale Lösung bei gleichzeitig ausgezeichnetem Brillanzverhalten. Hi-Fi-Soft-Dome-Hochtöner, 8 Ω , 100W_{MAX}

Leistungsfähige Seidenkalotte im 28-mm-Membranformat. Elegant große Frontplatte mit reflexionsdämpfender Beschichtung. Sehr großer linearer Einsatzbereich und hohe Belastbarkeit. Ideal einsetzbar in hochwertigsten 2-Wege-Kombinationen auch mit größeren Tiefmitteltönern.

Technische Daten

Impedanz (Z)	8 Ω
Resonanzfrequenz (fs)	1100Hz
Max. Frequenzbereich	fx-22000Hz
Empf. Trennfrequenz (12dB)	2000Hz
Maximale Belastbarkeit	100W _{MAX}
Nennbelastbarkeit	50W _{RMS}
Mittl. Schalldruck (1W/1m)	92dB
Schwingspulendurchmesser	28mm
Magnetdurchmesser	70mm
Einbauöffnung	Ø 86mm
Einbautiefe	33mm
Abmessungen	Ø 130mm
Gewicht	750g

