



DOS-2312-G

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
DOS-2312-G	6027538

其他设备规格和配件 → www.sick.com/

详细技术参数


技术参数

配件组	插头和电缆
配件系列	装配准备完毕的插塞接头
连接方式 A 头	插座, M23, 12 针, 直头
连接方式 B 头	-
连接技术	焊接连接
插塞接头连接器	快旋接口
插塞接头材料	压铸锌, 镀镍
插塞接头颜色	镀镍
滚花螺母材料	压铸锌, 镀镍
屏蔽	屏蔽
允许导线直径	5.5 mm ... 10.5 mm
测定电压	≤ 160 V
载流能力	7 A
信号种类	HIPERFACE®, SSI, 增量式
外壳防护等级	IP66/ IP67
描述	A 头: 插座, M23, 12 针, 直头, 已屏蔽, 用于电缆直径 5.5 mm ~ 10.5 mm, B 头: -, 工作温度: -20 °C ~ +130 °C
工作温度	头 -20 °C ... +130 °C

分类

ECl@ss 5.0	27279290
ECl@ss 5.1.4	27279290
ECl@ss 6.0	27279221
ECl@ss 6.2	27279221
ECl@ss 7.0	27440104
ECl@ss 8.0	27440104
ECl@ss 8.1	27440104
ECl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
UNSPSC 16.0901	39121421

尺寸图 (尺寸单位: mm)



- ① 蓝色
- ② 白色
- ③ 黄色
- ④ 灰色
- ⑤ 绿色
- ⑥ 粉红色
- ⑦ 黑色
- ⑧ 红色
- ⑨ 橙色
- ⑩ 褐色
- ⑪ 淡紫色
- ⑫ 橙色/黑色

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造最优的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

全面的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 - www.sick.com