

Typ Type	: 1~ Steuer- und Trenntransformator 1~ Voltage control and isolating transformer		
Kernform Core type	: EI 96/35,7		
Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage	: 380V / 400V / 420V		
Bemessungsstrom, Eingang Designated input current	: 0,39A / 0,37A / 0,35Aac		
Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage	: 230V		
Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current	: 0,57Aac		
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse	:  0,63AT		
Einschaltdauer Duty cycle	: 100%		
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1)	: 130VA		
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 0,5) Designated output power (power factor 0.5)	: 300VA		
Verlustleistung Power loss	: ca. 18W ($\eta \sim 87,4\%$) approx.		
Schaltgruppe Connection mode	: II0		
Betriebsfrequenz Designated frequency	: 50-60Hz		
Schutzklasse Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I prepared for class I equipment		
Schutzart Protection index	: IP00		
Kühlungsart Type of cooling	: AN		
Isolierstoffklasse Insulation class	: B (UL class 105)		
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature	: 40°C		
Vorschriften Standards	: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-2 und Teil 2-4 EN 61558 part 1 with part 2-2 and part 2-4		
Prüfzeichen Approvals	:  VDE 0570 Typ ST/T	 Type EI96/35/A File E 103521	
Prüfspannung HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 4,6 kV Primary-Secondary	Sekundär-Kern 2,5 kV Secondary-Core	
	: Primär-Kern 3,2 kV Primary-Core		
Anschluß (Eingang) Terminal (Input)	: Schraubklemme 4mm ² Screw terminal		
Anschluß (Ausgang) Terminal (Output)	: Schraubklemme 4mm ² Screw terminal		
Anschluß (PE) Terminal (PE)	: Flachsteckanschluss 6,3x0,8mm Plug type terminal		
Bemerkungen Notes	: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.		