

1250 系列跷板开关 10A 250Vac



10(6)A 250Vac T100
6A 400Vac T100
1A 30Vdc



UL CSA 10A 250Vac
UL CSA 16A 250Vac Resistive
UL CSA 125Vac 1/2hp
UL CSA 1A 30Vdc
UL 100°C, 文件 E45221, CSA 文件 LR10990

内部测试

峰值电流 75A 依照 EN61058-1



符合RoHS环保标准

3mm 接触间隙
技术参数请查阅第4、5页

- ▶ 标准型跷板开关
- ▶ 单排、双排使用的是同一种型号的大身
- ▶ 卡装式安装或下装式面板安装
- ▶ 一体式端子隔片
- ▶ 插入式或PCB式端子
- ▶ 可承受较高的峰值电流
- ▶ 安装面板开孔尺寸:
27.2 x 12.4 (卡装式安装)
26.3 x 12.4 (面板式安装)



C1250AP ---












C1250AN ---

跷板开关

C 1250 A P ---

端子 功能 跷板 大身 印刷、颜色等其它要求


▶ 端子	▶ 功能	▶ 跷板	▶ 大身	▶ 任选项
C  6.3 x 0.8	 1250  开 - 关 双排 两排端子中心线之间距离为9.0mm.	A 弧形  图示为 N大身	N 安装面板开孔尺寸 面板尺寸 下装式面板 嵌入式  面板厚度 尺寸 X 0.75-1.24 26.1/26.2 1.25-1.99 26.3/26.4 2.00-3.00 26.7/26.8	表面处理 只有磨砂面。 颜色 颜色详情请咨询工厂。 如果定单量大，各种颜色可供选择。 印刷图案 从图例中选择或咨询工厂。 连接器座 F1344 辅助线缆束安装
X  PCB 0.8sq (只适用于N大身)	 1250SP  开 - 关 单排	 图示为 P大身	P 安装面板开孔尺寸 面板尺寸  面板厚度 0.75-3.00	

尺寸图 (mm)


1250AN (图示为C端子)

1250AN (图示为X端子)

1250AP (图示为C端子)



连接器座F1344



印刷图例

