


SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。



显示

显示屏规格	TFT
屏幕对角线	10.4 in
屏幕宽度	211.2 mm
屏幕高度	158.4 mm
颜色数量	256

分辨率 (像素)

水平图像分辨率	640
垂直图像分辨率	480

背光灯

MTBF 背景照明 (温度为 25 °C 时)	50000 h
可调节背景照明	否

操作元件

键盘字体

功能按键数量	8
带有 LED 的按键	否
系统按键	否
数字输入和字母输入	
数字键盘	是 ; 屏幕键盘

字母数字键盘	是 ; 屏幕键盘
触摸屏	
触摸屏	是
安装方式/安装	
可以垂直安装 (纵向格式)	否
可以横向安装 (横向格式)	是
电源电压	
电源的电压类型	DC
额定值 (DC)	24 V
允许范围, 下限 (DC)	19.2 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
输入电流	
耗用电流 (额定值)	0.6 A
接通电流 A²s	0.2 A²s
功率	
功耗, 典型值	15 W
处理器	
处理器类型	
X86	否
ARM	是 ; RISC 32 位
存储器	
闪存	是
RAM	是
用于用户数据的可用存储器	2 Mbyte
输出类型	
声音	
蜂鸣器	是
扬声器	否
时间	
时钟	
硬件时钟 (实时时钟)	否
软件时钟	是
缓存	否
可同步	是
接口	
RS 485 接口数量	0
USB 接口数量	0
SD 卡插槽数量	0

并行接口数量	0
20 mA 接口数量 (TTY)	0
RS 232 接口数量	0
RS 422 接口数量	0
其他接口数量	0
带有软件接口	否
工业以太网	
工业以太网接口数量	1
工业以太网状态 LED	2
协议	
PROFINET	是
PROFINET IO	否
支持 IRT	否
PROFIBUS	否
MPI	否
协议 (以太网)	
TCP/IP	是
DHCP	是
SNMP	是
DCP	是
LLDP	是
网络属性	
HTTP	否
HTML	否
其他协议	
CAN	否
MODBUS	是 ; Modicon (MODBUS TCP/IP)
EtherNet/IP	是
报警/诊断/状态信息	
诊断信息	
诊断信息可读	否
防护等级和防护类别	
IP (正面)	IP65
包括类型 4 , 正面	是
包括类型 4x 正面	是
IP (背面)	IP20
标准、许可、证书	
CE 标记	是

KC 许可	是
cULus	是
RCM (former C-TICK)	是
船舶建造许可	
Germanischer Lloyd (GL)	是
American Bureau of Shipping (ABS)	是
Bureau Veritas (BV)	是
Det Norske Veritas (DNV)	是
Lloyds Register of Shipping (LRS)	是
Nippon Kaiji Kyokai (等级 NK)	是
Polski Rejestr Statkow (PRS)	否
在防爆区域使用	
ATEX 区域 2	否
ATEX 区域 22	否
cULus I 类 1 区	否
cULus I 类 2 区, 2 级	否
FM I 类 2 级	否
环境要求	
安装位置	垂直的
无外部通风时的最大允许倾斜角度	35 °
运行温度	
操作 (垂直安装)	
在垂直安装时, 最小值	0 °C
在垂直安装时, 最大值	50 °C
操作 (最大倾斜角度)	
在最大倾斜角度时, 最小值	0 °C
在最大倾斜角度时, 最大值	40 °C
存放/运输温度	
最小值	-20 °C
最大值	60 °C
相对空气湿度	
最大相对空气湿度	90 %
操作系统	
Windows CE	否
专有	是
针对组态操作系统可运行	
其他	否
组态	

消息显示	是
带有报文系统 (包括缓冲器和应答器)	是
过程值显示 (输出)	是
可规定过程值 (输入)	是
方案管理	是
组态软件	
STEP 7 Basic (TIA Portal)	是 ; 通过集成的 WinCC Basic (TIA Portal)
STEP 7 Professional (TIA Portal)	是 ; 通过集成的 WinCC Basic (TIA Portal)
WinCC flexible Compact	是
WinCC flexible Standard	是
WinCC flexible Advanced	是
WinCC Basic (TIA Portal)	是
WinCC Comfort (TIA Portal)	是
WinCC Advanced (TIA Portal)	是
WinCC Professional (TIA Portal)	是
语言	
在线语言	
联机/运行时间语言数量	5
项目语言	
每个项目的语言	32
项目语言	
D	是
GB	是
F	是
I	是
E	是
CHN“繁体”	是
CHN“简体”	是
DK	是
FIN	是
GR	是
J	是
KP/ROK	是
NL	是
N	是
PL	是
P	是
RUS	是
S	是

CZ	是
SK	是
TR	是
H	是
WinCC 下的功能性 (TIA Portal)	
库	是
任务计划器	
时间控制	否
任务控制	是
消息系统	
消息类别数量	32
位消息数量	200
模拟消息数量	15
系统消息 HMI	是
每条消息的字符数	80
每条消息的过程值数量	8
消息指示器	是
消息缓冲器	
条目数量	256
循环缓冲器	是
保留	是
免维护	是
方案管理	
配方数量	5
每个配方的数据集	20
每个数据集的条目	20
内部配方存储器的容量	40 kbyte
配方存储器可以扩展	否
变量	
每台设备的变量数	500
每幅图像的变量数	30
临界值	是
多路复用	是
结构	否
阵列	是
画面	
可组态的图片数量	50
永久窗口/默认	是
全局画面	是

可组态的启动图像	是
通过 PLC 选择图像	是
PLC 中的图像编号	是
图片对象	
每个图像的对象数量	30
文本区	是
I/O 区	是
图形化的 I/O 区 (图形列表)	是
符号形式的 I/O 区 (文本列表)	是
日期/时间域	是
开关	是
按键	是
图形显示	是
图标	是
几何对象	是
复杂图片对象	
每个图像的复杂对象数量	5
消息显示	是
曲线显示	是
用户显示	是
状态/控制	否
Sm@rtClient 显示	否
配方显示	是
f(x) 曲线显示	否
系统诊断显示	否
媒体播放器	否
条形图	是
滑动式调节器	否
指示仪器	否
模拟表/电子表	否
列表	
每个项目的文字列表数量	150
每个文本列表的条目数量	30
每个项目的图形列表数量	100
每个图形列表的条目数	30
归档	
每台设备的文档数量	0
安全性	
用户组数量	50

用户权限数量	32
用户数量	50
密码导出/导入	否
SIMATIC Logon	否
字符集	
键盘字体	
美式 (英语)	是
字符集	
Tahoma	是
Arial	否
Courier New	否
WinCC 标准版	是
图像语言	是
字体可随意缩放	否
可下载额外的字符集	否
传送 (上传/下载)	
MPI/PROFIBUS DP	否
USB	否
以太网	是
使用外部存储介质	否
过程连接	
S7-1200	是
S7-1500	是
S7-200	是
S7-300/400	是
LOGO!	是
WinAC	是
SINUMERIK	否
SIMOTION	否
Allen Bradley (EtherNet/IP)	是
Allen Bradley (DF1)	否
Mitsubishi (MC TCP/IP)	是
Mitsubishi (FX)	否
OMRON (FINS TCP)	否
OMRON (LINK/Multilink)	否
Modicon (Modbus TCP/IP)	是
Modicon (Modbus)	是
服务工具/组态工具	
清屏	是

触摸校准	是
备份/恢复	是
自动备份/恢复	否
模拟	是
设备转换	是
增量传送	否
外设/选项	
外设	
打印机	否
多媒体卡	否
SD 卡	否
USB 存储器	否
机械/材料	
外壳类型 (正面)	
塑料	是
铝材	否
不锈钢	否
尺寸	
外壳正面宽度	335 mm
外壳正面高度	275 mm
安装截面/设备深度 (宽 x 高 x 深)	
安装截面, 宽度	310 mm
安装截面, 高度	248 mm
安装深度	60 mm
重量	
不含包装的重量	2.65 kg
含包装在内的重量	3.38 kg
日期	2014-8-12