


W系列
WDU 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



魏德米勒产品系列丰富多样，接线范围从 0.05 mm² 到 300 mm²，您可以根据应用目的选择产品。
 具备一定机械强度的淬火钢和优质镀锡铜确保最佳导电率。所有材料符合 RoHS 要求，并且已经根据当前环境指令经过测试。

订货数据

类型	WDU 10
订货号	1020300000
版本	W系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 10 mm ² , 螺钉联接, 直接安装
GTIN (EAN)	4008190068868
最小包装数	50 个

W系列 WDU 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	9.9 mm	高度	60 mm
最低安装高度	47 mm	深	46.5 mm
重量	18.46 g	净重	16.9 g

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C
----------	--------	----------	--------

IECEX/ATEX认证

ATEX 证书号	KEMA98ATEX1683U	ATEX 认证	KEMA98ATEX1683U_d.pdf
ATEX 认证	KEMA98ATEX1683U_e.pdf	IEC Ex 证书	IECEXULDO5.0008U_e.pdf
最大电压 (欧洲防爆标准ATEX)	690 V	电流 (ATEX)	50 A
导线最大压接面积(ATEX)	10 mm ²	横联件电压	CrossConnectionGuide.pdf
工作温度范围	应用温度范围请参考EG检验合格证书/IECEX—一致性证书	EN 60079-7 标识	Ex e II
标识 Ex-RL 94/9 EG	II 2 G D		

其他技术数据

安装指导	直接安装	安装方式	直接卡在导轨上
开放端	右方	相同端子的数量	1
类型	螺钉连接, 可螺丝固定的横联件, 单侧开放	防爆版	是

可压接2根截面积相同的导线(H05V/H07V) (额定联接)

多股导线的最小压接面积 (双线)	0.5 mm ²	多股导线的最大压接面积 (双线)	6 mm ²
多股软导线的最小压接面积 (双线)	0.5 mm ²	多股软导线的最大压接面积 (双线)	6 mm ²
最小压接面积 多股线 带管状端头(DIN 46228/1) 双线	0.5 mm ²	最大压接面积 多股线 带管状端头(DIN 46228/1) 双线	6 mm ²

可压接导线(额定联接)

联接类型	螺钉联接	剥线长度	12 mm
螺丝刀口尺寸	1.0 x 5.5 mm	连接方向	水平进线
联接点数量	2	最小压接面积	1.31 mm ²
最大压接面积	16 mm ²	压接螺钉	M 4
最小拧紧力矩	1.2 Nm	最大拧紧力矩	1.8 Nm
DMS 电动螺丝刀的扭矩设置	4	测量规 按照 60 947-1 标准	B6
硬导线额定联接的最小压接面积	1.5 mm ²	单股硬导线的最大压接面积	16 mm ²
多股导线的最小压接面积	1.5 mm ²	多股导线的最大压接面积	16 mm ²
最大压接面积 软导线	16 mm ²	最小压接面积 软导线	1.5 mm ²
最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1), 额定联接	1.5 mm ²	最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接	16 mm ²
最小压接面积 软导线 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/4) 额定联接	1.5 mm ²	最大压接面积 软导线 带塑料套的管状端头(DIN 46228/4), 额定联接	16 mm ²
双线管状端头 最小导线横截面	1.5 mm ²	双线管状端头 最大导线横截面	6 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 16	导线最大压接面积 AWG	AWG 6

W系列 WDU 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

额定数据

额定横截面	10 mm ²	额定电压	1,000 V
额定浪涌电压	8 kV	额定电流	57 A
最大电流	76 A	标准	IEC 60947-7-1
污染等级	3		

额定数据 (CSA)

CSA 认证号	200039-1057876	电压大小 C (CSA)	600 V
电流大小 C (CSA)	65 A	导线最大压接面积(CSA)	6 AWG
最小导线横截面积 (CSA)	18 AWG		

额定数据 (UL)

UR 证书号	E60693	电压大小 C (UR)	600 V
电流大小 C (UR)	65 A	最大导线尺寸 工厂接线 (UR)	6 AWG
最小导线尺寸 工厂接线 (UR)	18 AWG	最大导线尺寸 现场接线 (UR)	6 AWG

材料参数

材料	Wemid	颜色	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

产品系列	W系列	联接类型	螺钉联接
连接方向	水平进线	层数	1
联接点数量	2	每层压接点数	2
每层电位点数目	1	层, 内部桥接	无
安装导轨	TS 35	必须的端板	是

分类

ETIM 3.0	EC000897	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-20	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20		

产品说明

订货数据提示文字	1000 VDC 额定电压测定。有关可选择的颜色, 参见 W 系列配件 - 特定功能部分。
技术数据	注意: 使用WQV时, 端子最大电流为76A! 使用2.4Nm扭矩拧紧 AWG6/7和H07 V-R 16。
附件	插座和测试插头 是指W-系列 附件部分。使用屏蔽轨道LS 2.8(1056400000)时, 额定电压降低到400 V。

数据页

**W系列
WDU 10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

认证

认证



ROHS

一致

数据页

W系列
WDU 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸

