

320系列 - 标准品及开口安全型

CEJN独创的标准, 欧洲标准7.6 (7.4)

全球

- 超高流量
- 易于连接
- 功能强大并持久耐用

320系列接头的特点是独创的高流量阀设计, 其他所有的CEJN气动接头都基于此。它们的广泛应用使320系列成为了一个欧洲标准。该系列操作方便, 单手即可, 并且使用寿命长。母接头和公接头的外螺纹预涂密封剂。也提供轻质铝质样式的产品 (请同样参看产品目录的铝质接头部分)。

320系列开口安全型产品分两步拆卸, 先让母接头卸压, 这就将部件突然分离的危险性降至最低, 不然对操作者存在潜在的伤害。开口安全型产品遵循 ISO国际标准4414和EN983。

参考CEJN流体产品目录, 了解320系列特殊型号的产品, 有铜质公接头的(321系列), 高压流体设计的(322系列), 双路止阀(324系列), 以及不锈钢结构的(326系列)。




水接

21

标准品

技术资料


有效通径	7.6 毫米 (5/16")
流量	2100 升/分钟 (74.2 CFM)
最大工作压力	16 巴 (232 PSI)
最小爆破压力	140 巴 (2030 PSI)
温度范围	-20° C 至 +100° C (-4° F 至 +212° F)
母接头材料	黄铜/钢 镀锌
公接头的材料	镀锌淬硬钢
连接力	70.7 N
可替换	Rectus 25/26, Tema 1600/1625 Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24



开口安全型

技术资料

有效通径	7.6 毫米 (5/16")
流量	1900 升/分钟 (67.1 CFM)
最大工作压力	16 巴 (232 PSI)
最小爆破压力	64 巴 (928 PSI)
温度范围	-20° C 至 +80° C (-4° F 至 +176° F)
母接头材料	黄铜/钢 镀锌
连接力	64.0 N
可替换	Rectus 25/26, Tema 1600/1625 Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24




在入口压力6巴 (87 PSI), 以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。



320系列 - 标准品及开口安全型





CEJN独创的标准, 欧洲标准7.6 (7.4)

头母接头	零配件编号	连接尺寸																
软管接头 	10 320 1002	6.3 mm (1/4")																
	10 320 1003	8 mm (5/16")																
	10 320 1009	9 mm																
	10 320 1004	10 mm (3/8")																
	10 320 1005	13 mm (1/2")																
外螺纹 	10 320 1152	R 1/4"																
	10 320 1154	R 3/8"																
	10 320 1155	R 1/2"																
	10 320 1452	NPT 1/4"																
	10 320 1454	NPT 3/8"																
	10 320 1455	NPT 1/2"																
内螺纹 	10 320 1202	G 1/4"																
	10 320 1204	G 3/8"																
	10 320 1205	G 1/2"																
	10 320 1402	NPT 1/4"																
	10 320 1404	NPT 3/8"																
	10 320 1405	NPT 1/2"																
	螺套式 	10 320 1058	5 x 8 mm															
10 320 1060		6.5 x 10 mm																
10 320 1062		8 x 12 mm																
10 320 1063		9.5 x 13.5 mm																
10 320 1066		11 x 16 mm																
软线型 (见第26页) <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>软管接头</td> <td>10 320 1086</td> <td>10 mm (3/8")</td> </tr> <tr> <td>螺套式</td> <td>10 320 1087</td> <td>13 mm (1/2")</td> </tr> <tr> <td>螺套式</td> <td>10 320 1089</td> <td>6.5 x 10 mm</td> </tr> <tr> <td>内螺纹</td> <td>10 320 1090</td> <td>8 x 12 mm</td> </tr> <tr> <td>内螺纹</td> <td>10 320 1246</td> <td>G 1/4"</td> </tr> <tr> <td>内螺纹</td> <td>10 320 1247</td> <td>G 3/8"</td> </tr> </table>		软管接头	10 320 1086	10 mm (3/8")	螺套式	10 320 1087	13 mm (1/2")	螺套式	10 320 1089	6.5 x 10 mm	内螺纹	10 320 1090	8 x 12 mm	内螺纹	10 320 1246	G 1/4"	内螺纹	10 320 1247
	软管接头	10 320 1086	10 mm (3/8")															
	螺套式	10 320 1087	13 mm (1/2")															
	螺套式	10 320 1089	6.5 x 10 mm															
	内螺纹	10 320 1090	8 x 12 mm															
内螺纹	10 320 1246	G 1/4"																
内螺纹	10 320 1247	G 3/8"																

铝制母接头 (见第28页)	零配件编号	连接尺寸
软管接头 	10 320 1932	6.3 mm (1/4")
	10 320 1934	10 mm (3/8")
	10 320 1935	13 mm (1/2")
	内螺纹 	10 320 1942
10 320 1972		NPT 1/4"
10 320 1974		NPT 3/8"
螺套式 		10 320 1960
	10 320 1962	8 x 12 mm

多链接型 (见第30页)	零配件编号	连接尺寸
2个出口的模块	19 902 9912	G 1/2"
3个出口的模块	19 902 9913	G 1/2"
		
2个出口的模块, 开口安全型	19 902 9932	G 1/2"
3个出口的模块, 开口安全型	19 902 9933	G 1/2"
		

在入口压力6巴 (87 PSI), 以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺紋接头按ISO国际标准

开口安全型母接头	零配件编号	连接尺寸				
软管接头 	10 320 3002	6.3 mm (1/4")				
	10 320 3003	8 mm (5/16")				
	10 320 3004	10 mm (3/8")				
	10 320 3005	13 mm (1/2")				
	外螺纹 	10 320 3152	R 1/4"			
10 320 3154		R 3/8"				
10 320 3155		R 1/2"				
10 320 3452		NPT 1/4"				
10 320 3454		NPT 3/8"				
10 320 3455		NPT 1/2"				
内螺纹 	10 320 3202	G 1/4"				
	10 320 3204	G 3/8"				
	10 320 3205	G 1/2"				
	10 320 3402	NPT 1/4"				
	10 320 3404	NPT 3/8"				
	10 320 3405	NPT 1/2"				
	螺套式 	10 320 3060	6.5 x 10 mm			
10 320 3062		8 x 12 mm				
10 320 3063		9.5 x 13.5 mm				
10 320 3066		11 x 16 mm				
软线型 (见第26页) <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>螺套式</td> <td>10 320 3080</td> <td>6.5 x 10 mm</td> </tr> <tr> <td>螺套式</td> <td>10 320 3082</td> <td>8 x 12 mm</td> </tr> </table>	螺套式	10 320 3080	6.5 x 10 mm	螺套式	10 320 3082	8 x 12 mm
	螺套式	10 320 3080	6.5 x 10 mm			
螺套式	10 320 3082	8 x 12 mm				

公接头	零配件编号	连接尺寸
软管接头 	10 320 5001	5 mm (3/16")
	10 320 5002	6.3 mm (1/4")
	10 320 5003	8 mm (5/16")
	10 320 5004	10 mm (3/8")
	10 320 5005	13 mm (1/2")
外螺纹 	10 320 5151	R 1/8"
	10 320 5152	R 1/4"
	10 320 5154	R 3/8"
	10 320 5155	R 1/2"
	10 320 5263	G 1/4"
	10 320 5264	G 3/8"
	10 320 5265	G 1/2"
	10 320 5451	NPT 1/8"
	10 320 5452	NPT 1/4"
	10 320 5454	NPT 3/8"
	10 320 5455	NPT 1/2"
	内螺纹 	10 320 5201
10 320 5202		G 1/4"
10 320 5204		G 3/8"
10 320 5205		G 1/2"
10 320 5401		NPT 1/8"
10 320 5402		NPT 1/4"
10 320 5404		NPT 3/8"
10 320 5405		NPT 1/2"
螺套式 	10 320 5058	5 x 8 mm
	10 320 5060	6.5 x 10 mm
	10 320 5062	8 x 12 mm
	10 320 5063	9.5 x 13.5 mm
	10 320 5066	11 x 16 mm

防反冲公接头	零配件编号	连接尺寸
软管接头 	10 320 8002	6.3 mm (1/4")
	10 320 8003	8 mm (5/16")
	10 320 8004	10 mm (3/8")
	10 320 8005	13 mm (1/2")
	10 320 8152	R 1/4"
螺套式 	10 320 8060	6.5 x 10 mm
	10 320 8062	8 x 12 mm
	10 320 8063	9.5 x 13.5 mm

请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。