



Frei von lackbenetzungsstörenden
Substanzen, Silikon, Teflon usw.
nach Werknorm: 1-25.000.x

*Free of Paint-Wetting Impairment Substances e.g.,
silikone, teflon usw.
in acc. to work specification: 1-25.000.x*

Technische Änderungen vorbehalten
technical subject to change without notice

Pg	SW	Ø A	B	C	RAL 7001	RAL 9005	RAL 7035
7	19	21	5	0,9	53019000	53019200	53019001
9	22	24	5	0,9	53019010	53019210	53019011
11	24	26	5	0,8	53019020	53019220	53019021
13,5	27	29	6	0,8	53019030	53019230	53019031
16	30	33	6	0,8	53019040	53019240	53019041
21	36	39	7	1	53019050	53019250	53019051
29	46	50	7	1	53019060	53019260	53019061
36	60	66	8	2	53019070	53019270	53019071
42	65	73	8	2,2	53019080	53019280	53019081
48	70	78	8	2,2	53019090	53019290	53019091

Toleranzen / tolerances: DIN 16901-140 (B)				Werkstoff / material:			Oberfläche / surface		Gewicht / weight:		Volumen / volume:		Farbe / color:				
Bearb. edited		Datum / date 01.02.1991		Name / name Rebmann		Geprüft checked		Datum / date		Name / name		Maßangaben in dimension units mm					
Projektion / projection: 			Maßstab / scale: 2:1 (PG16)			Benennung / name: SKINTOP GMP-GL PG DATEN U. MONTAGEBLATT SKINTOP GMP-GL PG TECHNICAL DATA SHEET											
00		500000006552		05.08.2014 mast1		14.11.2014 D. Müller		LAPP GROUP U.I. Lapp GmbH			Zeichnungs-Nr. / drawing no. DM53019000DE_EN			Blatt sheet 1/1		Dok. Art doc. type LOM	
Ind. vs		Änderungs-Nr. change number		Datum / date		Bearb./edited		Gepr./check.		Ersatz für / substitute for: BS90_1718_6			DIN A 3				