

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




双层接线端子，接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 10，宽度: 6.2 mm，颜色: 灰色，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15

### 优势

- ✔ 由于每层都有两个功能轴，因此所有的电位分配工作都可快速地完成
- ✔ 操纵杆也可以用垂直桥接件FBS-PV UT连接
- ✔ 为了清晰地辨识，每个接线点都可进行大面积标识
- ✔ 针对轨道交通应用进行了测试
- ✔ 例如，跳接桥接可用于对两个分开的电位并排布线



### 关键商业数据

包装单位	50 STK
GTIN	 4 046356 055512
GTIN	4046356055512
海关税则号	8536901900
Sales Key	BE1114

### 技术数据

#### 概述

层数	2
连接量	4
额定横截面	4 mm <sup>2</sup>
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 技术数据

#### 概述

	过程工业
额定浪涌电压	8 kV
污染等级	3
过电压等级	III
绝缘材料组	I
额定条件下的最大功耗	1.02 W (连接多层时，数值要进行乘法运算)
连接符合标准	IEC 60947-7-1
额定电流 I <sub>N</sub>	30 A
最大负载电流	36 A (当连接截面积为 6 mm <sup>2</sup> 的导线时)
额定电压 U <sub>N</sub>	800 V
开口式侧板	是
冲击测试规格	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09
防手背接触保护	保证
防手指触摸	保证
电涌电压测试结果	通过测试
脉冲耐受电压测试设定点	9.8 kV
电源频率耐受电压测试结果	通过测试
大功率频率耐受电压设定点	2 kV
检查接线点的机械稳定性 ( 5 x 导线连接 )	通过测试
弯曲测试结果	通过测试
弯曲测试转动速度	10 rpm
弯曲测试	135
弯曲测试导线横截面 / 重量	0.14 mm <sup>2</sup> / 0.2 kg
	4 mm <sup>2</sup> / 0.9 kg
	6 mm <sup>2</sup> / 1.4 kg
拉伸力测试结果	通过测试
导线横截面拉伸力测试	0.14 mm <sup>2</sup>
牵引力设定点	10 N
导线横截面拉伸力测试	4 mm <sup>2</sup>
牵引力设定点	120 N
导线横截面拉伸力测试	6 mm <sup>2</sup>
牵引力设定点	80 N
支架上紧固测试结果	通过测试
在端板上进行紧固	NS 35
设定点	5 N
电压压降测试结果	通过测试
要求，电压降	≤ 3.2 mV
温度上升测试结果	通过测试
短路稳定性测试	通过测试
导线横截面短路测试	4 mm <sup>2</sup>

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 技术数据

#### 概述

短时电流	0.48 kA
导线横截面短路测试	6 mm <sup>2</sup>
短时电流	0.72 kA
热测试结果	通过测试
热敏特征的验证 ( 针焰实验 ) 有效耐受期	30 s
摆动, 宽带噪音测试结果	通过测试
测试规范, 摆动, 宽带噪音	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
测试频谱	1类, B级使用寿命测试, 在车体上进行
测试频率	f <sub>1</sub> = 5 Hz 到 f <sub>2</sub> = 150 Hz
ASD等级	1.857 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz
加速度	0,8 g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
冲击测试结果	通过测试
测试规范, 冲击测试	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
冲击形式	半弦
加速度	5g
冲击持续时间	30毫秒
每个方向的冲击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 ( 正向与负向 )
绝缘材料相对温度指数 ( 电气 ; UL 746 B )	130 °C
绝缘材料的温度指数 ( DIN EN 60216-1 ( VDE 0304-21 ) )	125 °C
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
铁路车辆防火性能 (DIN 5510-2)	通过测试
焰色试验方法 ( DIN EN 60695-11-10 )	V0
氧指数 ( DIN EN ISO 4589-2 )	>32 %
NF F16-101、NF F10-102 I级	2
NF F16-101、NF F10-102 F级	2
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

#### 尺寸

宽度	6.2 mm
长度	69.9 mm
NS 35/7,5高度	65 mm

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 技术数据

#### 尺寸

NS 35/15高度	72.5 mm
------------	---------

#### 接线数据

连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.14 mm <sup>2</sup>
刚性导线最大横截面	6 mm <sup>2</sup>
柔性导线最小横截面	0.14 mm <sup>2</sup>
柔性导线最大横截面	6 mm <sup>2</sup>
最小导线横截面AWG	26
最大导线横截面AWG	10
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最小冷压头	0.14 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最大冷压头	4 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面，带绝缘套管的最小冷压头	0.14 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面，带绝缘套管的最大冷压头	4 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根实心导线，最小	0.14 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根实心线，最大	1.5 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根导线，最小柔性导线	0.14 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根导线，最大柔性导线	1.5 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最小	0.14 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最大	1.5 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最小	0.5 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最大	2.5 mm <sup>2</sup>
剥线长度	9 mm
塞规	A4
螺纹	M3
最小紧固扭矩	0.6 Nm
最大紧固扭矩	0.8 Nm

#### 标准和规范

连接符合标准	CSA
	IEC 60947-7-1
阻燃等级，符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3


#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

# 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

## 产品图

### 电路图



## 分类

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

### ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## 认证

### 认证

#### 认证

DNV GL / CSA / PRS / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / RS / cULus Recognized

#### 防爆认证

IECEX / ATEX / UL Recognized / cUL Recognized / EAC Ex / cULus Recognized

# 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

认证

认证详情

DNV GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	TAE00001S9
--------	--	---	------------

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	13631
	D	B	C
额定电压 UN	600 V	300 V	300 V
额定电流 IN	5 A	30 A	30 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

PRS		<a href="http://www.prs.pl/">http://www.prs.pl/</a>	TE/2156/880590/17
-----	--	---	-------------------

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 60425
	D	B	C
额定电压 UN	600 V	300 V	300 V
额定电流 IN	5 A	30 A	30 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 60425
	D	B	C
额定电压 UN	600 V	300 V	300 V
额定电流 IN	5 A	30 A	30 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

认证

RS		<a href="http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php">http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php</a>	17.00013.272
----	--	---	--------------

cULus Recognized	
------------------	--

附件

附件

印有警告标识

警告标识 - WS UT 4 - 3047332

UT端子安全警示牌



安装导轨

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

---

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

终端固定件 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



---

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

---

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

---

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

---

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

终端固定件 - NS 35/15 CAP - 1206573



安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



DIN导轨，未打孔，标准配置2.3 mm，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

### 已标记的端子标识

快速标记条 - ZB 6 CUS - 0824992



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印: 用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

用于端子的标记条 - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - ZB 6,LGS:U-N - 1051430



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UC-TM 6 CUS - 0824589



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UCT-TM 6 CUS - 0829602



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm

### 末端

终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

#### 终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色

#### 终端固定件 - E/NS 35 N - 0800886



终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色

### 标记笔

#### 标记笔 - X-PEN 0,35 - 0811228



标记笔，无墨盒，适用手写标记标签，标记抗擦抹性极高，线宽0.35 mm

### 测试插座

#### 测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

#### 测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

### 测试插拔式端子

测试插头 - PS-6/2,3MM RD - 3038736



测试插头，颜色: 红色

---

测试插头 - MPS-MT - 0201744



测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm<sup>2</sup>，颜色: 灰色

---

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

测试插头 - PS-6 - 3030996



测试插头，颜色: 红色

测试插头 - PS-6/2,3MM RD - 3038736



测试插头，颜色: 红色

### 竖直桥接件

电位桥接 - FBS-PV UT - 3047358



竖向桥接件，连接上下层

### 端子标识

快速标记条 - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UC-TM 6 - 0818085



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

#### 用于端子的标记条 - UCT-TM 6 - 0828736

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm



---

### 端板

#### 端板 - D-UTT B 2,5/4 - 3047293



端板，长度：69.9 mm，宽度：2.2 mm，高度：57.5 mm，颜色：灰色

---

### 绝缘套管

#### 绝缘套管 - MPS-IH WH - 0201663

绝缘套管，颜色：白色



---

#### 绝缘套管 - MPS-IH RD - 0201676

绝缘套管，颜色：红色



---

#### 绝缘套管 - MPS-IH BU - 0201689

绝缘套管，颜色：蓝色



## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

绝缘套管 - MPS-IH YE - 0201692

绝缘套管，颜色: 黄色



绝缘套管 - MPS-IH GN - 0201702

绝缘套管，颜色: 绿色



绝缘套管 - MPS-IH GY - 0201728

绝缘套管，颜色: 灰色



绝缘套管 - MPS-IH BK - 0201731

绝缘套管，颜色: 黑色



### 螺丝刀工具

螺丝刀 - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587



操作工具，适用于 ST 端子模块，VDE 绝缘，刀片集成超薄绝缘，也适合当作一字型螺丝刀使用，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

### 跳线

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

插拔式桥接件 - FBS 2-6 - 3030336



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 10.7 mm，位数: 2，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBS 3-6 - 3030242



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 16.9 mm，位数: 3，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBS 4-6 - 3030255



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 23.1 mm，位数: 4，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBS 5-6 - 3030349



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 29.3 mm，位数: 5，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBS 6-6 - 1008238



插拔式桥接件，一侧未完全绝缘，针距: 6.2 mm，宽度: 35.5 mm，位数: 6，颜色: 红色

---

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

插拔式桥接件 - FBS 10-6 - 3030271



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 60.3 mm，位数: 10，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBS 20-6 - 3030365



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 122.3 mm，位数: 20，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBS 50-6 - 3032224



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 308.3 mm，位数: 50，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBSR 2-6 - 3033715



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBSR 3-6 - 3001594



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

---

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

插拔式桥接件 - FBSR 4-6 - 3001595



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 4，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBSR 5-6 - 3001596



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 5，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBSR 10-6 - 3033716



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 10，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBS 2-6 BU - 3036932



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 10.7 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

---

插拔式桥接件 - FBS 3-6 BU - 3036945



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 16.9 mm，位数: 3，颜色: 蓝色

---

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

插拔式桥接件 - FBS 4-6 BU - 3036958



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 23.1 mm，位数: 4，颜色: 蓝色

---

插拔式桥接件 - FBS 5-6 BU - 3036961



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 29.3 mm，位数: 5，颜色: 蓝色

---

插拔式桥接件 - FBS 10-6 BU - 3032198



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 60.3 mm，位数: 10，颜色: 蓝色

---

插拔式桥接件 - FBS 20-6 BU - 3032208



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 122.3 mm，位数: 20，颜色: 蓝色

---

插拔式桥接件 - FBS 50-6 BU - 3032211



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 308.3 mm，位数: 50，颜色: 蓝色

---

### 隔板

## 双层接线端子 - UTTB 4 - 3044814

### 附件

补偿端板 - DP-UTT B 2,5/4 - 3047303



补偿端板，长度: 69.9 mm，宽度: 2.6 mm，高度: 33 mm，颜色: 灰色

---

隔板 - ATP-UTT B 2,5/4 - 3047316



隔板，长度: 74.3 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 70 mm，颜色: 灰色

---

### 短路插头

短路连接器 - FBSRH 2-6 - 3033812



短路连接器，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 红色