







NUMBER C-917782

METRIC
三角度 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

表1
TABLE 1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI: UL LEVEL2, 250~399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY



注 記:

- 製品規格: 108-5459
- 適用基板厚: 1.6t
- 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917688
リセコンタクト: 917683
917684
- キング位置は表2参照
- 適用基板穴寸法: FIG. 1 参照
- 適用基板穴径
パンチ加工穴: 0.9^{+0.1}₋₀
ドリル加工穴: 1.1±0.05

表3 参照

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
--AMP 又は -- OR AMP	中国 CHINA(PRC)
=AMP 又は = OR AMP	韓国 KOREA

表 2
TABLE 2キング形状
TYPE OF KINK FORM

回路番号 CIRCUIT NO.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	B	A	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTES:

- PRODUCT SPEC.: 108-5459
- APPLICABLE P.C.B THK.: 1.6t
- MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917688
REC. CONTACT: 917683
917684
- KINKING POSITION (SEE TABLE2)
- APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
- APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: 0.9^{+0.1}
DRILLED HOLE: 1.1±0.05
- SEE TABLE3

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

G1	REVISED PER ECO-10-000445	KK	AEG	09JAN
G	変更(REVISED) FJDO-0076-03	N.Y	M.S	10ZAPR
F	変更(REVISED) FJ00-1605-97	T.H	19JUN	
E	変更(REVISED) FJ00-0864-97	T.H	23JAN	
D	変更(REVISED) FJ00-0460-97	N.N	27JUN	
C	変更(REVISED) FJ00-4221-96	A.O	18JAN	
B	変更(REVISED) FJ00-3271-95	A.O	19JUN	
A	変更(REVISED) FJ00-3073-95	A.O	27JUN	
LTR	変更 (REVISION RECORD)	OR	CHK	DATE

絶縁電線新番 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)
---	---	2.5mm シグナルダブルロック 4極 ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ)
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 4P POST HEADER ASS'Y
SEE TABLE 1	SEE TABLE 1	
DR. Y. NOGUCHI	DE. Y. NOGUCHI	
CHK. Y. KASHIWA	APP. Y. KASHIWA	

tyco
Electronics
Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	10mm ±0.2 10mm 30mm ±0.25 30mm 100mm ±0.3 角 度: ±3°	LOC	番号 (No.)	C-917782
尺 度 (SCALE)	3-1	REV.	G1	SHEET
				1 of 1

(CUSTOMER DRAWING)

参 考 図 面

単位: 全寸法 IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV.3/93