



■ 特性:

- 2:1宽范围输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 内建EMI滤波电路, 低纹波噪声
- 100%满载老化测试
- 低成本
- 高可靠性
- 2年保固




电气规格

型号		SD-15A-05	SD-15B-05	SD-15C-05	SD-15A-12	SD-15B-12	SD-15C-12	SD-15A-24	SD-15B-24	SD-15C-24
输出	直流电压	5V			12V			24V		
	额定电流	3A			1.25A			0.625A		
	电流范围	0 ~ 3A			0 ~ 1.25A			0 ~ 0.625A		
	额定功率	15W			15W			15W		
	纹波与噪声 (最大)备注2	100mVp-p			120mVp-p			150mVp-p		
	电压调整范围	4.75~5.5VDC			10.8~13.2VDC			21.6~26.4VDC		
	电压精度 备注3	±2.0%			±1.0%			±1.0%		
	线性调整率	±0.5%			±0.3%			±0.2%		
	负载调整率	±0.5%			±0.3%			±0.2%		
输入	启动,上升,保持时间	2.5s, 25ms,--- 12VDC/24VDC/48VDC (满载时)								
	电压范围	A: 9.2 ~18VDC B:18 ~ 36VDC C:36~72VDC								
	效率(Typ.)	68%	76%	75%	72%	76%	79%	70%	77%	78%
	直流电流(Typ.)	1.9A/12VDC			0.9A/24VDC			0.45A/48VDC		
保护	过负载	额定输出的105%~160% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复								
	过电压	5.75 ~ 6.75V			13.8~ 16.2V			27.6 ~ 32.4V		
环境		保护模式:关闭输出电压, 二极管钳位								
	工作温度	-10~+60℃ (请参考"减额曲线")								
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝								
	储存温度、湿度	-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH								
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)								
安规和电磁兼容	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟								
	耐压	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1KVAC O/P-FG:0.5KVAC								
	绝缘阻抗	I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH								
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22)								
其它	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,6,8,EN55024, A级轻工业标准								
	MTBF	≥644.2K hrs(SD-15A) ≥652.5K hrs(SD-15B) ≥653.5K Hrs(SD-15C) MIL-HDBK-217F (25℃)								
	尺寸	78*51*28mm (L*W*H)								
	包装	0.18kg,60 PCS/11.8kg								
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为12,24,48VDC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站http://www.meanwell.com.cn上的 "EMI测试声明书"。									


■ 机构尺寸

机壳型号:931A 单位:mm




端子台脚位定义

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	DC INPUT V+	4	DC OUTPUT +V
2	DC INPUT V-	5	DC OUTPUT -V
3	FG $\perp$		



■ 方框图

频率: 96KHz



■ 减额曲线

