






Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.



Gehäuse ohne Vorprägungen

Max.mögliche metrische
Bohrungen je Kastenseite

Gehäuse mit Vorprägungen



☐ Metrische Typen: M16/20

☒ Metrische Typen: M25/32

M	je Seite
12	12
16	6
20	4
25	3
32	1

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!	(Verwendungsbereich)				(Zul. Abw.)		(Oberfläche)		Maßstab 1:1		(Volumen in cm³) 194.354						
									(Werkstoff, Halbzug) siehe Tabelle								
					Datum		Name		(Benennung)								
					Bearb. 26.02.08		W SP		Kasten TK 1818 flach, metrisch								
					Gepr. 09.06.09		MGU										
					Vers.												
					Status		Freigabe										
					spelsberg				(Zeichnungsnummer)				Blatt 1				
	2				M 023/09		09.06.09		W SP		S_-161-35				Bl.		
	Zust.				Änderung		Datum		Name		(Urspr.) S_-160-35				(Ersatz fuer:) -		
(Dateiname Modell:) KASTEN_TK1818-4315														(Dateiname Zeichnung:) M-TK-1818FLACH			