产品参数表
说明书

XB2BW34B1C
ZB2BW34C+ZB2BWB41C带灯按钮24v



主要信息

产品系列	Harmony XB2
产品类型	带灯按钮
产品短名	XB2
边框材料	塑料
安装直径	22 mm

补充信息

每件单独销售数量	1
保护处理	TC
操作位置	任何位置
安装孔距	>= 30 x 40 mm (面板) - 厚度: 1...5 mm
固定模式	固定螺母 推荐扭矩: 2.2 N.m (Us +/- 10 %)
信号单元头部形状	圆形
操纵杆外形	平头 (红色)
触点类型	1 NO
触点动作	慢断
机械寿命	1500000 次
接线能力	螺栓紧固, 夹紧力: <= 2 x 1.5 mm² 快速接线端子, 连接型号: 6.3 mm 螺栓紧固, 夹紧力: <= 1 x 2.5 mm² 螺栓紧固, 夹紧力: >= 1 x 0.5 mm²
紧固扭矩	0.8 N.m
短路保护	10 A (gL 熔断器) 符合 IEC 60269-1
约定发热电流 [Ith]	10 A
额定绝缘电压 [Ui]	600 V 符合 IEC 60947-4-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-1
额定工作电流 [Ie]	3 A 在…上 240 V AC-15 A600 0.27 A 在…上 250 V DC-13 Q600
电气寿命	500000 次 - 利用类型: AC-15 3 A 在…上 230 V, 工作额定值: 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-4 500000 次 - 利用类型: DC-13 0.2 A 在…上 110 V, 工作额定值: 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-4
信号类型	恒定

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

灯源	白炽灯泡，氖灯泡，LED灯泡
灯座	BA 9s
额定电源电压 [Us]	24 V AC/DC
电源电压范围	19...26 V 交流/直流
电流消耗	< 20 mA
使用寿命	10000 h

环境

贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...55 °C
过电压种类	Class I 符合 IEC 536
IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529
IK 保护等级	IK03 符合 IEC 60529
符合标准	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1
产品认证	CCC
抗振动	10 gn (f= 40...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	70 gn, 持续时间: 11 ms (半正弦冲击) 符合 IEC 60068-2-27