


A
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

C
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

D
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


F



Zubehör /Accessories:

07.431.7353.8 Abdeckung/Cover
07.201.7227.6 Verbindungssteg/Jumper bar (2)
07.201.7327.6 Verbindungssteg/Jumper bar (3)

Technische Daten /Technical data



	IEC	 factory field wiring	
Bemessungsspannung V rated voltage V	1000	1000	1000
Bemessungsstrom A rated current A	353	380	380
Bemessungsquerschnitt mm ² rated cross section mm ²	185		
AWG		8AWG -500kcmil	
Bemessungsstoßspannung kV rated voltage kV	8		
Verschmutzungsgrad pollution degree	3		
Brennbarkeitsklasse nach UL94 flamability rating	V0		
Klemmbereich mm ² clamping range mm ²	≤185		
Bolzensgröße bolt size	M12		

56.198.1055.0	WRT 185 M12	/	X
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar- gestellt /drawn

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet: 1 von of 1
/	/	Werkstoff / Material PA66/6 V0 grau/grey	Tag/Date 23.11.2017	Name Schmitt J.
/	/	Maßstab / Scale 1:2	gezeichnet drawn	
/	/		geprüft checked	
/	/		Normgepr. Stand. check	
Vol. mm ³ 0fl./Srf. mm ²		Ersatz für / Replacement for: 56.198.1055.0 01K		
/	/	www.wieland-electric.com	Type selos WRT	Benennung/Title BOLZENKLEMME stud terminal
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			
Änderung / Revision				