

 NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG www.narva-bel.de		LT - T8/T12 18 W COLOURLUX plus ET - IGLOO Datenblatt / Data sheet		DB 181018 / 01 Seite / Page 1 von / of 2	
Ausgabe / Release	Oktober / October 2013		Ersatz f. Ausgabe / Replaces release		Erstausgabe / First release
Änderung / Changes					

Nennleistung (W)
Nennlänge (mm)
IEC

18
590

Nominal wattage (W)
Nominal length (mm)
IEC

Lichtfarbe
Nennlichtstrom nach 100 h Betr. (25 °C/lm)
Nennlichtstrom nach 100 h Betr. (5 °C/lm)
Energieeffizienzklasse (5 °C)
Gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000 h)
Ähnlichste Farbtemperatur CCT (K)
Farbwiedergabeindex CRI
Temperatur für max. Lichtstrom (°C)
Eignung für Innenbel. bei Raumtemp.
maximaler Quecksilbergehalt (mg)
Sockel

	830		840	865	
	1.250		1.250	1.200	
	1.400		1.400	1.350	
	A		A	A	
	22		22	22	
	3.000		4.000	6.500	
> 80					
5					
nein / no					
3,5					
G 13					

Light colour
Nom. lum. flux after 100 hrs op. (25 °C/lm)
Nom. lum. flux after 100 hrs op. (5 °C/lm)
Class of energy efficiency (5 °C)
Weighted energy consumpt. (kWh/1000 hrs)
Correlated colour temperature CCT (K)
Colour rendering index CRI
Temperature for max. luminous flux (°C)
Suitable for ind. lighting at st. room temp.
Maximum mercury content (mg)
Cap

Elektrische Daten

Electrical Data

Bemessungsleistung (W)
Brennspannung
Brennstrom (A)
Vorheizstrom (A)

18,0
auf Anfrage / on request
auf Anfrage / on request
auf Anfrage / on request

Rated wattage (W)
Operating voltage (V)
Operating current (A)
Preheat current (A)

Bemessungswerte

Rated values

Lichtstrom nach 100 h Betrieb
Lampenwirkungsgrad (lm/W) ^{*)}
Lampenüberlebensfaktor nach 2.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 4.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 8.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 12.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 16.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 20.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 2.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 4.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 8.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 12.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 16.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 20.000 h

	1.250		1.250	1.200	
	69,4		69,4	66,7	
99,8%					
99,5%					
99,1%					
98,6%					
83,5%					
50,0%					
97,5%					
95,0%					
93,0%					
91,5%					
90,0%					
89,0%					

Lum. flux after 100 hrs. oper.
Lamp efficacy (lm/W) ^{*)}
Lamp survival factor after 2.000 hrs.
Lamp survival factor after 4.000 hrs.
Lamp survival factor after 8.000 hrs.
Lamp survival factor after 12.000 hrs.
Lamp survival factor after 16.000 hrs.
Lamp survival factor after 20.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 2.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 4.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 8.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 12.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 16.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 20.000 hrs.

*) ohne Hilfgeräte wie Vorschaltgeräte
Alle Werte für Betrieb an Warmstart - EVG
nach IEC 60929, 3 h - Zyklus

^{*)} without auxiliary equipment such as ballasts
All values for operation at preheat electronic ballast
according IEC 60929, 3 hrs. cycle

Bestelldaten

Ordering data

Bestellnummer 11018 ...
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...
Inhalt Verpackungseinheit
EAN Verpackungseinheit 4 014501 ...

	0010		0009	0016	
	003268		003244	004531	
25 Stück / pieces					
	003251		003237	043127	

Order number 11018 ...
EAN code single pack 4 014501 ...
Content of packaging unit
EAN code packaging unit 4 014501 ...

Versanddaten

Shipping data

Gewicht Lampe netto (g)
Gewicht Lampe brutto (g)
Gewicht Verpackungseinheit (kg)
Maße Verpackungseinheit (m)
Volumen Verpackungseinheit (m³)

225
145
6,6
0,64 x 0,22 x 0,22
0,0310

Lamp weight net (g)
Lamp weight gross (g)
Weight of packaging unit (kg)
Sizes of packaging unit (m)
Volume of packaging unit (m³)

Ausgabe / Release

Oktober / October 2013


Ersatz f. Ausgabe / Replaces release

Erstausgabe / First release

Änderung / Changes

Lampenzeichnung

Lamp drawing



Maß A (max., mm)

Maß B (min., mm)

Maß B (max., mm)

Maß C (max., mm)

Maß D (max. mm)

589,8
594,5
596,9
604,0
38,0

Size A (max., mm)

Size B (min., mm)

Size B (max., mm)

Size C (max., mm)

Size D (max., mm)

Spektren

Spectrums

