





CONDITIONNEMENT


REFERENCE PRONER COMATEL	PN TYCO	REFERENCE RENAULT	MATIERE	REFERENCE R.V.I.	REFERENCE P.S.A.	COULEUR	N° DU CARTON GALIA	VRAC	NOMBRE DE PIECES PAR CARTON	NOMBRE DE PIECES PAR SAC	NOMBRE DE SAC PAR CARTON	POIDS DU CARTON
P8010084856	1544408-1	/	PA 6.6 (SMP 108)	/	9602399280	NATUREL	9	OUI	20000	10000	2	11.5 Kg
P801008485601	1544408-2	/		/	9255014280	BLANC						
P801008485602	1544408-3	/		5010210493	9255013680	NOIR						
P801008485603	1544408-4	/		/	9255014380	ROUGE						
P801008485604	1544408-5	/		/	9255014480	BLEU						
P801008485605	1544408-6	/		/	9255014580	JAUNE						
P801008485606	1544408-7	/		/	9255014680	GRIS						
P801008485608	1544408-8	/		/	9255014780	VERT						
P801008485609	1544408-9	/		/	9255014880	MARRON						
P801008485610	1-1544408-0	/		/	9255014980	LILAS						
P801008485612	1-1544408-1	/		/	9255010780	ORANGE						
P8010085856	1-1544408-2	7703297100	PA 6.6 CHALEUR (SMP 121)	/	/	NATUREL	9	OUI	25000	12500	2	15 Kg
P801008585602	1-1544408-3	7703297093		/	/	NOIR						
P801008585603	1-1544408-4	7703297101		/	/	ROUGE						
P801008585604	1-1544408-5	7703297102		/	/	BLEU						
P801008585605	/	7703297103		/	/	JAUNE						
P801008585608	/	7703297104		/	/	VERT						
P801008585610	/	7703297105		/	/	LILAS						
P801008585612	/	7703297106		/	/	ORANGE						



SAC PLASTIQUE NEUTRE.

CODE P801008Y856XX
PN (X-) 1544408-X
DESIGNATION
LOT / DATE

CALIBRE DE CONTROLE DE L'ALVEOLE : INCA 635 OU INCA 636



PERMET DE CONTROLER LES COTES :
01-03-05-26-37-39-40-55-71-72-73-76

NOTICE D'UTILISATION DU CALIBRE DE CONTROLE

TEST POUR CONTROLE DESTRUCTIF :

EMBOITER LE CALIBRE DANS LE CAPUCHON
IL ENTRE ET S'ENCLIQUETE SANS EFFORT
RETIRER LE CALIBRE (L'ERGOT EST ARRACHE OU PELE)
JETER LA PIECE APRES L'ESSAI

LOC		DIST		REVISIONS					
F		00		P	LTR	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS.	APVD APP.
A 636			B			NEW TYCO FORMAT COMPLIANCE	30OCT2006	LCi	JDf
			C			MODIFICATION OF DIM I TOLERANCE	04DEC2006	LCi	JDf

EFFORT D'INSERTION ET D'EXTRACTION CLIP DANS CAPUCHON

$$F_I \leq 20 \text{ N}$$
$$F_E \geq 80 \text{ N}$$

TEMPERATURE D'UTILISATION:

PA 6.6 : 93°C MAXI EN UTILISATION CONTINUE

PA 6.6 CHALEUR : 135°C MAXI EN UTILISATION CONTINUE

NOTICE DE CONTROLE

- AU PIED A COULISSE OU AU PROJECTEUR DE PROFIL, VERIFIER LES COTES PORTEES SUR LE DESSIN.

- TOUTE COTE MSP OU FONCTIONNELLE FIGURANT SUR
CE PLAN ET NON RESPECTEE SUR UN LOT, FERA L'OBJET
D'UN REFUS PAR RAPPORT AU CONTRAT QUALITE COMPOSANT.

- ∇ COTE FONCTIONNELLE

- (MSP) COTE SUIVIE EN MSP

- CE PLAN DE CONTROLE ETANT EXTRAIT DU PLAN DE DEFINITION,
POUR TOUT LITIGE, ON FERA REFERENCE AU

PLAN DE DEFINITION : N°1544408

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTRÔLÉ PAR AIP INCORPORATED. IL EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉVISÉ. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE D'AMP DE FRANCE POUR OBTENIR LA DERNIÈRE RÉVISION.		DWN/DESSINE 300CT2006 L. CORONEL CHK/VERIFIE 300CT2006 P. FLORES APVD/APPROVE 300CT2006 DAHER		tyco Electronics Tyco Electronics Corporation 38 Chapareillon, France	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIÉES (S'ILY N'Y A PAS DE DÉCIMALES) PLC/DEC. ±.1 1 PLC/DEC. ±.1 2 PLC/DEC. ±.1 3 PLC/DEC. ±.1 4 PLC/DEC. ±.1 ANGLES: ±2°		NAME TITRE CAPUCHON CLIP 6.35mm SECURITE CAP FOR 6.35mm POS. LOCK RECEPTACLE	
MATERIAL MATIERE SEE TABLE		APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION - WEIGHT MASSE APPROX. 0.56 g		SIZE FORMAT A2 CAGE CODE No PLAN 00779 DRAWING NO PLAN C=1544408	
				RESTRICTED TO RESERVE A -	
		CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT		UNIQUEMENT POUR REFERENCE	
				SCALE ECHELLE 000	
				SHEET FEUILLE OF DE REV C	