

继电器底座 - PLC-BPT- 5DC/21 - 2900443

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



6.2 mm PLC底座端子，采用插拔式连接，不带继电器或固态继电器，可安装在DIN导轨NS 35/7.5上，1个PDT，输入电压5 V DC



关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	
GTIN	4046356507585
海关税则号	8538900000
Sales Key	CK6231

技术数据

注意

使用限制	EMC : A类产品，参见下载区内的制造商声明
------	-------------------------

注意事项

注意事项	当相邻模块的相同接线端子间电压大于250 V (L1, L2, L3)时，要插入隔离板 PLC-ATP。电位桥接时采用 FBST 8-PLC... 或 FBST 500...。
------	--

尺寸

宽度	6.2 mm
高度	80 mm
深度	94 mm

输入数据

额定输入电压 U_N	5 V DC
状态显示	LED
保护电路	阻尼二极管，极性保护二极管
	阻尼二极管

继电器底座 - PLC-BPT- 5DC/21 - 2900443

技术数据

概述

保护电路	阻尼二极管, 极性保护二极管
颜色	灰色
操作模式	100%工作因数
安装位置	任意

连接数据

连接名称	输入侧
连接方式	直插式连接
剥线长度	10 mm
硬导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
	0.2 mm ² ... 2.5 mm ² (单套管)
	2x 0.5 mm ² ... 1 mm ² (TWIN套管)
可连接导线横截面 AWG	26 ... 14

连接数据2

连接名称	输出侧
连接方式	直插式连接
剥线长度	10 mm
硬导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
	0.2 mm ² ... 2.5 mm ² (单套管)
	2x 0.5 mm ² ... 1 mm ² (TWIN套管)
可连接导线横截面 AWG	26 ... 14

标准和规范

连接符合标准	CUL
--------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371000
eCl@ss 4.1	27371000
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603

继电器底座 - PLC-BPT- 5DC/21 - 2900443

分类

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27371603
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456
ETIM 7.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326

认证

认证

认证

DNV GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆认证

认证详情



DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE0000196-02
--------	--	---	---------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
----------------	--	---	---------------

继电器底座 - PLC-BPT- 5DC/21 - 2900443

认证



附件

附件

安装导轨

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 高级钢V2A，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

继电器底座 - PLC-BPT- 5DC/21 - 2900443

附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



DIN导轨，未打孔，标准配置2.3 mm，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

已标记的端子标识

继电器底座 - PLC-BPT- 5DC/21 - 2900443

附件

快速标记条 - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印:连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式:卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

布线模块

系统连接 - PLC-V8/FLK14/OUT - 2295554



V8适配器，用于8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm)，控制器: 输出卡的PLC系统布线，连接 1: 螺钉连接 1x，连接 2: IDC/FLK 针脚排 1x 14-芯，连接 3: 插头 (可卡接到8x PLC-INTERFACE端子上)，通道数: 8，控制逻辑: 正向开关

系统连接 - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102



V8适配器，用于8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm)，控制器: 输出卡的PLC系统布线，连接 1: 螺钉连接 1x，连接 2: IDC/FLK 针脚排 1x 14-芯，连接 3: 插头 (可卡接到8x PLC-INTERFACE端子上)，通道数: 8，控制逻辑: 负向开关

系统连接 - PLC-V8/D15S/OUT - 2296058



V8适配器，用于8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm)，控制器: 输出卡的PLC系统布线，连接 1: 螺钉连接 1x，连接 2: D-SUB针式连接器 1x 15-芯，连接 3: 插头 (可卡接到8x PLC-INTERFACE端子上)，通道数: 8，控制逻辑: 正向开关

系统连接 - PLC-V8/D15B/OUT - 2296061



V8适配器，用于8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm)，控制器: 输出卡的PLC系统布线，连接 1: 螺钉连接 1x，连接 2: D-SUB孔式插座板 1x 15-芯，连接 3: 插头 (可卡接到8x PLC-INTERFACE端子上)，通道数: 8，控制逻辑: 正向开关

桥接件

继电器底座 - PLC-BPT- 5DC/21 - 2900443

附件

插入式跨接线 - FBST 500-PLC RD - 2966786



插入式跨接线，长度: 500 mm，颜色: 红色

插入式跨接线 - FBST 500-PLC BU - 2966692



插入式跨接线，长度: 500 mm，颜色: 蓝色

插入式跨接线 - FBST 500-PLC GY - 2966838



插入式跨接线，长度: 500 mm，颜色: 灰色

单个插入式桥接件 - FBST 6-PLC RD - 2966236



单个插入式桥接件，长度: 6 mm，位数: 2，颜色: 红色

单个插入式桥接件 - FBST 6-PLC BU - 2966812



单个插入式桥接件，长度: 6 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

继电器底座 - PLC-BPT- 5DC/21 - 2900443

附件

单个插入式桥接件 - FBST 6-PLC GY - 2966825



单个插入式桥接件，长度: 6 mm，位数: 2，颜色: 灰色

单个插入式桥接件 - FBST 8-PLC GY - 2967688



单个插入式桥接件，长度: 8 mm，位数: 2，颜色: 灰色

电源模块

电源端子 - PLC-ESK GY - 2966508



电源端子，最多用于4个电位输入，可安装在 NS 35/7.5导轨上

端子标识

快速标记条 - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

快速标记条 - ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060935



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

继电器底座 - PLC-BPT- 5DC/21 - 2900443

附件

用于端子的标记条 - UC-TM 6 - 0818085



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm，标签数：80

用于端子的标记条 - UCT-TM 6 - 0828736



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm，标签数：60

螺丝刀工具

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

隔板

分组隔板 - PLC-ATP BK - 2966841



隔板，2mm厚，用在PLC端子条的两端。此外，它还用于：组与组之间的视觉隔离，根据DIN VDE 0106-101安全隔离相邻PLC-INTERFACE的不同电压，隔离

必需附加产品

单个继电器 - REL-MR 4,5DC/21AU - 2961370



插拔式微型功率继电器，带有多层镀金触点，1个PDT，输入电压4.5 V DC

继电器底座 - PLC-BPT- 5DC/21 - 2900443

附件

单个继电器 - REL-MR- 4,5DC/21 - 2961367



插拔式微型功率继电器，带有功率触点，1个PDT，输入电压4.5 V DC

微型固态继电器 - OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - 2967989



插拔式微型固态继电器，功率型固态继电器，1个常开触点，输入电压5 V DC

微型固态继电器 - OPT- 5DC/ 48DC/100 - 2967992



插拔式微型固态继电器，输入固态继电器，1个常开触点，输入电压5 V DC