

Protection

	Interrupteurs différentiels bipolaires, 30 mA ID'clik XE NF				Disjoncteurs 1P + N D'clik XE NF				Disjoncteurs différentiels 1P + N, 30 mA D'clik Vigi NF			
					 livré avec un picto'clik vierge Repérage ► page H4							
	type	calibre (A) à 30 °C	largeur en pas de 9 mm	réf.	calibre (A) à 30 °C	largeur en pas de 9 mm	réf.	type	calibre (A) à 30 °C	largeur en pas de 9 mm	réf.	
	AC (1)	25 A	4	16157	2 A	2	16724	AC (1)	10 A	4	20552	
		40 A	4	16160	10 A	2	16725		16 A	4	20553	
		63 A	6	16162	16 A	2	16726		20 A	4	20554	
	A (2)	40 A	4	16158	20 A	2	16727		25 A	4	20555	
		63 A	6	16156	32 A	2	16729		32 A	4	20564	
A si (2)	40 A	4	16161				A si (3)	16 A	4	20569		
									20 A	4	20574	
raccordement alimentation (arrivée)	en haut par câbles depuis bornier phase / neutre : bornes à cage 35 mm²				par embrochage sur le répartiteur Distri'clik XE				en haut par câbles depuis bornier phase / neutre : ● bornes à cage 16° pour 25 et 40 A ● borne à cage 35° pour 63 A			
départ (sortie)	par embrochage sur répartiteur Distri'clik XE				vers les récepteurs par : ● 2 à 20 A : bornes à enfichage direct pour 2 câbles rigides ou souples 1,5 à 2,5° ● 32 A : bornes à cage 16°				vers les récepteurs par bornes à cage pour câble 16° rigide maxi			
couleur	blanc RAL 9003				blanc RAL 9003				blanc RAL 9003			
conformes aux normes	NF EN 61008				-				NF EN 61009			
sensibilité	30 mA				-				30 mA			
tension	230 V CA +10 % -15 %				230 V CA +10 % -15 %				230 V CA +10 % -15 %			
tenue courts-circuits	totalément protégé en aval du disjoncteur DB90				-				totalément protégé en aval du disjoncteur DB90			
sélectivité verticale différentielle	totale avec un disjoncteur de branchement DB90 500 [S] sélectif ou un dispositif différentiel sélectif placé en amont				-				totale avec un disjoncteur de branchement DB90 500 [S] sélectif ou un dispositif différentiel sélectif placé en amont			
déclenchements intempestifs	protection contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions passagères (coup de foudre, manœuvre d'appareillage de réseau...)				-				protection contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions passagères (coup de foudre, manœuvre d'appareillage de réseau...)			
pouvoir de coupure	-				3000 A selon NF EN 60898				3000 A selon NF EN 60898			
classe de limitation	-				3 selon NF EN 60898				3 selon NF EN 60898			
type de fermeture	-				fermeture brusque				fermeture brusque			
courbe de déclenchement	-				C (entre 5 et 10 In)				C (entre 5 et 10 In)			
accessoire	-				dispositif de cadenassage, réf. 26970				dispositif de cadenassage, réf. 26970			

(1) type AC : application standard

(2) type A : conçu pour détecter les courants de défaut comportant des composantes continues.

Prescrit par la NF C 15-100 en protection des circuits spécialisés lave-linge et cuisson (cuisinière ou plaque de cuisson)

(3) type A si : protection différentielle à immunité renforcée :

- recommandée par la NF C 15-100 en protection du circuit spécialisé congélateur lorsqu'il est prévu

- préconisée par Schneider Electric lorsque l'installation est protégée par un parafoudre.

Accessoire de raccordement

Exemple d'application ► page K44

Connecteurs

R'clik XE



référence	16720
caractéristiques	● largeur en pas de 9 mm : 2 ● lot de 2 ● livré avec 2 étiquettes pour indiquer le sens d'alimentation ● raccordement : ○ embrochage sur un répartiteur Distri'clik XE ○ bornes à cages 16[°]