


# 夹管阀

VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4

产品代号: 3022829

FESTO



## 技术参数

| 特性         | 值                                     |
|------------|---------------------------------------|
| 设计结构       | 气动驱动的夹管阀                              |
| 驱动类型       | 气动                                    |
| 密封原则       | 软性                                    |
| 装配位置       | 任意                                    |
| 安装类型       | 线路安装                                  |
| 过程阀接口      | G1/2                                  |
| 额定直径 DN    | 15                                    |
| 阀功能        | 2/2 常开, 单电控                           |
| 流动方向       | 可反向                                   |
| 工作压力       | 0 ... 4 bar<br>1 ... 6.5 bar          |
| 过程阀的额定压力   | 10                                    |
| 差压         | 2.5 bar                               |
| 爆裂压力       | 16 bar                                |
| 过载压力       | 7.8 bar                               |
| 复位类型       | 回弹性                                   |
| 先导类型       | 带外部控制                                 |
| 先导气口12     | G1/8                                  |
| 先导介质       | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:1]      |
| 介质         | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:-:1]<br>水 |
| 最大粘度       | 4,000 mm <sup>2</sup> /s              |
| 介质温度       | -5 ... 100 ° C                        |
| 环境温度       | -5 ... 60 ° C                         |
| 储藏温度       | 6 ... 8 ° C                           |
| 流量 Kv      | 5 m <sup>3</sup> /h                   |
| 切换时间, 打开   | 250 ms                                |
| 切换时间, 关闭   | 250 ms                                |
| 材料备注       | 含有PWIS 物质<br>符合 RoHS                  |
| 材料信息, 壳体   | 高合金钢, 耐腐蚀                             |
| 外壳的材料编号    | 1. 4435                               |
| 材料信息, 壳盖   | 高合金钢, 耐腐蚀                             |
| 外壳罩的材质编号   | 1. 4435                               |
| 材料信息, 密封   | FPM                                   |
| 材料信息, 截止元件 | EPDM                                  |
| 产品重量       | 431 g                                 |
| 食品安全       | 参见补充材料信息                              |
| 材料信息, 碗    | PA6                                   |