

# KERN FCE30K10N

Einsteiger-Tischwaage à mobil, handlich, leicht



## Sistema di misurazione

Divisione [d]:	10 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min
Linearità:	30 g
Peso di calibrazione consigliato:	30 kg (M2)
Portata [Max]:	30 kg
Possibilità di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Riproducibilità:	10 g
Risoluzione:	3000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione:	3 s
Unità di misura:	kg

## Display

Altezza cifre di display:	2,500 cm
---------------------------	----------

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	5 °C
Temperatura d'impiego massima:	35 °C
Umidità dell'aria massima:	80 %

## Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional
Autonomia:	20 h
Autonomia:	12 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Alimentatore esterno
------	----------------------

## Alimentazione

Tempo di carica:	10 h
Tensione in entrata:	220 V - 240 V AC 50 Hz

## Servizi

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificato DAkkS: 963-128

## Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia da tavolo

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	335 x 400 x 187 mm
Peso lordo:	2,840 kg
Peso netto:	2,250 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxX):	270 x 345 x 106 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxX):	252 x 228 x 12,5 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Materiale della piatto di pesata:	Plastica
Superficie di pesata (LxP):	252 x 228 mm