



KUP-1010-B

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
KUP-1010-B	5312983

其他设备规格和配件 → www.sick.com/

详细技术参数

技术参数


配件组	轴配合
配件系列	轴耦合装置
描述	风箱式耦合装置，轴直径 10 mm / 10 mm，最大轴位移：径向 +/- 0.25 mm，轴向 +/- 0.4 mm，最大轴位移角 +/- 4°；最大转速 10,000 转每分钟，-30 °C 至 +120 °C，最大扭矩 80 Ncm；材料：不锈钢制风箱，铝制端子套筒
特性	最大径向轴位移 +/- 0.25 mm，最大轴向轴位移 +/- 0.4 mm，最大轴位移角 +/- 4°；最大转速 10,000 转每分钟，摄氏 -30° 至 +120°，最大扭矩 120 Ncm；材料：不锈钢波纹管，铝质套筒

分类

ECl@ss 5.0	23031090
ECl@ss 5.1.4	23031090
ECl@ss 6.0	23031090
ECl@ss 6.2	23031090
ECl@ss 7.0	23031090
ECl@ss 8.0	23031090
ECl@ss 8.1	23031090
ECl@ss 9.0	23031090
UNSPSC 16.0901	31163014

尺寸图 (尺寸单位: mm)

Cheese-head screw
M2.5 x 8, DIN 912 A2



SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造最优的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

全面的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 - www.sick.com