

couleur voyant	largeur en pas de 9 mm	tension (V CA)	réf.
rouge	2	230	16192



vert	2	230	16193
------	---	-----	-------



blanc	2	230	16194
-------	---	-----	-------



type	largeur en pas de 9 mm	tension (V CA)	réf.
SO'clac	2	230	16836
		8/12	16837



16536

RO'clac	2	230	16834
		8/12	16835



16534

## Voyants V'clac

### Fonction

Les voyants V permettent la réalisation de signalisations lumineuses.

### Caractéristiques

installation	sous les peignes Bar'clac car pourvus d'évidements laissant passer les dents du peigne ou devant un répartiteur Distri'clac XE
démontage	peigne en place
conformité	EN 60947-5-1
raccordement	bornes décalées pour un raccordement des câbles plus aisé dans bornes à cage pour câble rigide ou souple avec ou sans embout câble jusqu'à 2 x 2,5 <sup>2</sup> vis à empreinte +/- Pozidriv n° 1
voyant	type LED, non interchangeable, sans maintenance
	consommation 0,3 W
	durée de vie 100 000 heures à efficacité lumineuse constante

## Sonneries SO'clac, ronfleurs RO'clac

### Caractéristiques

fréquence	50... 60 Hz
niveau sonore	RO'clac 70 dBA SO'clac 80 dBA
consommation	12 V 3,6 VA 230 V 5,5 VA
raccordement	bornes à cage pour câble 4 <sup>2</sup>