

Miniatur-Laborprogramm ø 2 mm


2 mm miniature laboratory equipment

Gamme miniaturisée 2 mm



Typ	Type	Type	MVL 2/25	MVL 2/50
Verpackungseinheit	Packaging quantity	Unité d'emballage	10 Stück pieces pièces	10 Stück pieces pièces
Bestell-Nr	Order no.	No. réf.	973 594 - 100 973 594 - 101	973 595 - 100 973 595 - 101

Zeichnung Drawing Plan



Beschreibung Description Description

Umspritzte Messleitung, beidseitig ø 2 mm Stecker Messing vernickelt und ø 2 mm Buchse mit Kontaktfeder für Turmsteckbauweise. Hochflexible Litzenleitung 0,5 mm², Griffhülse und Leitung trittfest. Injection-moulded measuring lead, at either end: 2 mm diameter nickel-plated brass connector and 2 mm diameter socket with contact spring, for tower constructions. Highly flexible stranded lead 0.5 mm², grip and lead shatter -proof. Cordon de mesure moulé, muni des deux côtés d'une fiche mâle de ø 2 mm, en laiton nickelé et douille de ø 2 mm avec lame de contact pour branchement gigogne. Cordon en fil torsadé très flexible d'une section de 0,5 mm², douille de manipulation et cordon résistants à l'écrasement.	Umspritzte Messleitung, beidseitig ø 2 mm Stecker Messing vernickelt und ø 2 mm Buchse mit Kontaktfeder für Turmsteckbauweise. Hochflexible Litzenleitung 0,5 mm², Griffhülse und Leitung trittfest. Injection-moulded measuring lead, at either end: 2 mm diameter nickel-plated brass connector and 2 mm diameter socket with contact spring, for tower constructions. Highly flexible stranded lead 0.5 mm², grip and lead shatter -proof. Cordon de mesure moulé, muni des deux côtés d'une fiche mâle de ø 2 mm, en laiton nickelé et douille de ø 2 mm avec lame de contact pour branchement gigogne. Cordon en fil torsadé très flexible d'une section de 0,5 mm², douille de manipulation et cordon résistants à l'écrasement.
---	---




Technische Daten	Technical data	Données techniques
• Betriebsspannung	Rated voltage	Tension de service
• Betriebsstrom	Rated current	Intensité nominale
• Durchgangswiderstand	Volume resistance	Résistance interne
• Temperaturbereich	Temperature range	Plage de température
• Anschlussart	Type of connection	Mode de branchement

• Leitungslänge	Cable length	Longueur du cordon
• Leitungsart	Cable type	Type du cordon

60 V DC	60 V DC
6 A	6 A
17 mΩ	26 mΩ
-40°C ... +60°C	-40°C ... +60°C
Stift und Buchse ø 2 mm	Stift und Buchse ø 2 mm
2 mm diameter pin and socket	2 mm diameter pin and socket
Fiche et douille ø 2 mm	Fiche et douille ø 2 mm
250 mm	500 mm
PVC, 0,5 mm²	PVC, 0,5 mm²



MVL 2/100	MZS 2	MZS 4
10 Stück pieces pièces	50 Stück pieces pièces	50 Stück pieces pièces
973 596 - 100	973 600 - 100	973 599 - 100
973 596 - 101	973 600 - 101	973 599 - 101



Umspritzte Messleitung, beidseitig $\varnothing 2$ mm Stecker
Messing vernickelt und $\varnothing 2$ mm Buchse mit Kontaktfeder für Turmsteckbauweise.
Hochflexible Litzenleitung 0,5 mm², Griffhülse und Leitung trittfest.

Injection-moulded measuring lead, at either end: 2 mm diameter nickel-plated brass connector and 2 mm diameter socket with contact spring, for tower constructions. Highly flexible stranded lead 0.5 mm², grip and lead shatter -proof.
 Cordon de mesure moulé, muni des deux côtés d'une fiche mâle de $\varnothing 2$ mm, en laiton nickelé et douille de $\varnothing 2$ mm avec lame de contact pour branchement gigogne. Cordon en fil torsadé très flexible d'une section de 0,5 mm², douille de manipulation et cordon résistants à l'écrasement.

Umspritzter Adapterstecker von $\varnothing 2$ mm Stecker auf $\varnothing 4$ mm Buchse.

Injection-moulded adapter plug from 2 mm diameter plug to 4 mm diameter socket
 Adaptateur intermédiaire moulé permettant d'adapter une broche de $\varnothing 4$ mm sur une douille de $\varnothing 2$ mm.

Umspritzter Adapterstecker von $\varnothing 4$ mm Stecker auf $\varnothing 2$ mm Buchse.

Injection-moulded adapter plug from 4 mm diameter plug to 2 mm diameter socket
 Adaptateur intermédiaire moulé permettant d'adapter une broche de $\varnothing 2$ mm sur une douille de $\varnothing 4$ mm.

60 V DC

6 A

44 m Ω

-40°C ... +60°C

Stift und Buchse $\varnothing 2$ mm

2 mm diameter pin and socket
 Fiche et douille $\varnothing 2$ mm

1 000 mm

PVC, 0,5 mm²

60 V DC

6 A

6 m Ω

-20°C ... +60°C

Stift diameter pin Broche

$\varnothing 2$ mm + Buchse diameter socket
 Douille $\varnothing 4$ mm

60 V DC

6 A

6 m Ω

-20°C ... +60°C

Stift diameter pin Broche

$\varnothing 4$ mm + Buchse diameter socket
 Douille $\varnothing 2$ mm