



VL12-2P132

V12-2

产品系列一览

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
VL12-2P132	6026219

其他设备规格和配件 → www.sick.com/V12-2

图片可能存在偏差



详细技术参数

产品特点

传感器原理/ 检测原理	镜反射式光电传感器
外壳形状 (光束出口)	圆柱形, 轴向
壳体长度	55 mm
螺丝直径 (外壳)	圆形插塞接头器 M12 x 1
最大开关距离	0.03 m ... 2.8 m ¹⁾
感应距离	0.03 m ... 2.3 m ¹⁾
光线种类	可见红光
光源	LED ²⁾
光点尺寸 (距离)	Ø 80 mm (2 m)
发射器散射角	大约 2.3°
轴长	660 nm
设置	无

¹⁾ 反射器 PL80A.

²⁾ 平均使用寿命: 100,000 小时, T_U = +25 °C.

机械/电子参数

供电电压	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
残余纹波	≤ 10 % ²⁾
电流消耗	≤ 20 mA ³⁾
开关量输出	PNP
开关类型	明/暗切换
开关类型可选	通过 亮/暗通 控制可选
输出电流 I _{max.}	100 ³⁾
响应时间	≤ 1.25 ms ⁴⁾
开关频率	400 Hz ⁵⁾
连接类型	电缆 4针, 2 m ⁶⁾
导线材料	PVC
导线横截面	0.14 mm ²
导线直径	Ø 3.75 mm
保护电路	A ⁷⁾ B ⁸⁾ C ⁹⁾ D ¹⁰⁾
防护等级	III
重量	54 g
偏光滤镜	✓
外壳材料	金属, 镀镍黄铜/PA
材料、光学元件	塑料, PMMA
外壳防护等级	IP67
运行环境温度	-25 °C ... +70 °C
存储环境温度	-25 °C ... +70 °C

1) 极限值.

2) 不得超过或低于 U_V公差.

3) 无负荷.

4) 信号传输时间 (电阻负载时) .

5) 亮暗对比度为 1:1 时.

6) 低于 0 °C 时导线不能发生形变.

7) A = U_V 接口 (已采取反极性保护措施) .

8) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.

9) C = 抑制干扰脉冲.


10) D = 抗过载电流和短路保护输出端.

分类

ECl@ss 5.0	27270902
ECl@ss 5.1.4	27270902
ECl@ss 6.0	27270902
ECl@ss 6.2	27270902
ECl@ss 7.0	27270902
ECl@ss 8.0	27270902


ECl@ss 8.1	27270902
ECl@ss 9.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	39121528

设置选项




接线图


cd-089



特征曲线





触发感应距离图表



Reflector type	Operating range
1 PL 80 A	0.03 ... 2.3 m
2 C 110	0.03 ... 2.0 m
3 PL 50 A/PL 40 A/ P 250	0.03 ... 1.8 m
4 Reflective tape Diamond Grade	0.1 ... 0.7 m

尺寸图 (尺寸单位: mm)



- ① 电缆或 4 针 M12 插头
- ② 黄色 LED 指示灯, - 常亮: 接收信号 > 储备系数 2- 闪烁: 接收信号 < 储备系数 2, 但 > 开关阈值 1
- ③ 固定螺母 (2 x); SW 17, 金属

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造最优的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

全面的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 - www.sick.com