

4 3 2 1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS		
J	-	P	LTR	DESCRIPTION
		E1	FJAO-0541-03	DATE DWN APVD
				19SEP03 TS KB

PC BOARDED DIMENSION
 プリント基板取付穴

NOTE (注記);
 1. THICKNESS (板厚); 1.6±0.15
 2. TOLERANCE (公差); ±0.1

△ [-Z-] 面より2mmの範囲で測定。
 △ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
 3. プリント基板への取付は、JIS B1115又は1122 M3×6ナベ (2種又は4種) のタッピンネジで締付けた後ハンダ付する (締付けトルク: 0.4N-m 以下)
 △ 回路番号: 下図参照のこと。
 5. 製品規格; 108-5216

△ TO BE MEASURED BETWEEN [-Z-] AND 2
 △ TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY
 3. TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122 (TYPE 2 OR 4) BEFORE SOLDER CIRCUIT NUMBER.

5. PRODUCT SPEC.; 108-5216

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
 一般公差
 0 < x ≤ 10 : ±0.2
 10 < x ≤ 30 : ±0.25
 30 < x ≤ 100 : ±0.3
 ANGLE : ±3°
 角度

3, 5~7, 12, 21	部分金めっき GOLD	白 (WHITE)	4-173864-1
SEE 3-173864-1			3-173864-1
1~24 (全極)	部分金めっき GOLD	白 (WHITE)	2-173864-1
	鍍めつき PRE-TIN	黄 (YELLOW)	173864-7
	鍍めつき PRE-TIN	灰 (GRAY)	173864-6
	鍍めつき PRE-TIN	緑 (GREEN)	173864-4
	鍍めつき PRE-TIN	白 (WHITE)	173864-1
金めっきタブ回路NO. SELECTIVE GOLD CIRCUIT NO. △	CONTACT仕上げ FINISH OF CONTACT	色 COLOR	型番 PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN I.SHINOHARA 19SEP03	Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 單位: 轉 MM		CHK K.BETSUI 19SEP03	NAME 名称 070 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR 24POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.BETSUI 19SEP03	PRODUCT SPEC 製品規格 108-5216	
MATERIAL 材料 HOUSING: PBT CONTACT: BRASS		FINISH 仕上 SEE TABLE	APPLICATION SPEC 取付適用規格	WEIGHT -
RESTRICTED TO		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 173864
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 OF 1	REV E1

AMP 1471-9 REV 31MAR2000 18SEP2003 2:20pm FJ029188 S:\AMP-Kawasaki\Automotive\en32_automotive\u.a99-0187\0541-03\c-173864.dwg