




NUMBER 178316



METRIC


DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



△6	△4	1,2-178316-5
△6	△3	1,2-178316-3
△6	△2	1,2-178316-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

C1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	24MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE



推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上にスズめっき

				 TE Connectivity					
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME ダイナミック 3100 シリーズ 6 極 ヘッダーアセンブリ (垂直タイプ) 6 POS SINGLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100					
mm (AWG -)		mm							
MATERIAL		FINISH							
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE	LOC	NUMBER	
DR. 22/DEC/'94		DE. 22/DEC/'94		10以下 : ±0.3 10を超え 30以下 : ±0.4 30を超え100以下 : ±0.45 角 度 : ±3°		A3	J	C-178316	
CHK. 10/JAN/'95		APP. 10/JAN/'95				SCALE		REV.	SHEET
S.MANABE		S.MANABE				2-1		C1	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面