


**PDKT 09-FM**



Abmessungen Dimensions	l	d	s	d <sub>1</sub>		
<b>0905</b>	9,000	13,500	5,47	5,50		

Abmessungen [mm]. / Dimensions [mm].

Werkzeuge siehe Seite: / See tools on pages: 124, 126


Geometrie Geometry	ISO	Materialien / Grade						Radius	Vorschub pro Zahn Feed per tooth		Schnitttiefe Cutting depth	
		M8345	8215	8230				r <sub>c</sub>	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	a <sub>p min</sub>	a <sub>p max</sub>
	<b>PDKT 090530ER-FM</b>	■	■	■				3,0	0,50	2,50	0,3	2,0

PLANFRÄSER  
FACE MILLING CUTTERS

ECKFRÄSER  
SHOULDER END MILLING CUTTERS

WALZENSTIRNFRÄSER/SCHLEIBENFRÄSER  
SQUARE SHOULDER SLOT MILLING CUTTERS

**PDKX 09-FM**



Abmessungen Dimensions	l	d	s	d <sub>1</sub>	a	
<b>0905</b>	9,000	13,500	5,47	5,50	2,00	

Abmessungen [mm]. / Dimensions [mm].

Werkzeuge siehe Seite: / See tools on pages: 124, 126

Geometrie Geometry	ISO	Materialien / Grade						Radius	Vorschub pro Zahn Feed per tooth		Schnitttiefe Cutting depth	
		M9340	M8345					r <sub>c</sub>	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	a <sub>p min</sub>	a <sub>p max</sub>
	<b>PDKX 0905ZEER-FM</b>	■	■						0,50	2,50	0,3	2,0

KOPIERFRÄSER  
COPY MILLING CUTTERS

FRÄSER FÜR SPEZ. ANWENDUNGEN  
CUTTERS FOR SPECIAL APPLICATION

WENDESCHNEIDPLATTEN  
INDEXABLE INSERTS