




NUMBER 178305



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

コネクタ外形  
OUTLINE OF HEADER HOUSING

10- $\phi 1.1$   
DIA  $1.1 \pm 0.1$  10 PLACES

スルーホール 2- $\phi 3$   
DIA  $3 \pm 0.1$  2 PLACES

ラウンド 2- $\phi 4$  MIN  
ROUND DIA 4 MIN 2 PLACES

22.86

$\pm 0.05$

3.81

(0.82)

$\pm 0.05$

3.81

$\pm 0.05$

7.62

(25.91)

15.24

$\pm 0.05$

3.81

$\pm 0.05$

(22.24)

(7)

推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚:  $1.6 \pm 0.1$   
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS:  $1.6 \pm 0.1$   
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

タブコンタクト  
TAB CONTACT

15.24

3.81

5.08

14.43

1.5

$\pm 0.4$

3.81

3.81

リテンションレグ  
RETENTION LEG

コンタクト半田付部  
CONTACT TAIL

B列  
B ROW

A列  
A ROW

VIEW A  
(SCALE: 1:1)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
2. FINISH (CONTACT AREA):  $0.38 \mu\text{m}$  MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH (CONTACT AREA):  $0.76 \mu\text{m}$  MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH (CONTACT AREA):  $2.0 \mu\text{m}$  MIN TIN PLATED OVER NICKEL
5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部:  $0.38 \mu\text{m}$  MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部:  $0.76 \mu\text{m}$  MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部:  $2.0 \mu\text{m}$  MINスズめっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の上に半田めっき
6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

|          |   |                    |
|----------|---|--------------------|
| 6        | 4 | 178305-5           |
| 5        | 3 | 178305-3           |
| 6        | 2 | 178305-2           |
| (FINISH) |   | 製品番号<br>(PART NO.) |

|     |                           |    |     |         |
|-----|---------------------------|----|-----|---------|
| C2  | REVISED PER ECO-11-005030 | RK | HMR | 25APR11 |
| LTR | REVISION RECORD           | DR | CHK | DATE    |

|                               |  |                               |  |                                                            |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| WIRE RANGE                    |  | INSULATION DIA                |  | NAME ダイナミック D3100 水平タイプ<br>10 極 ヘッダーアセンブリー                 |  |
| MATERIAL SEE NOTE<br>注記参照     |  | FINISH SEE NOTE<br>注記参照       |  | 10 POS DOUBLE ROW<br>HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100 |  |
| DR. 14 JUN 91<br>N. Matsubara |  | DE. 14 JUN 91<br>N. Matsubara |  | 一般公差 (GENERAL TOLERANCE)                                   |  |
| CHK. 24/FEB/92<br>H. Oota     |  | APP. 4/MAR/92<br>S. MANABE    |  | 10mm ±0.3<br>10mm 3mm ±0.4<br>30mm 10mm ±0.45<br>角 度 ±3°   |  |
| C2                            |  | REVISED PER ECO-11-005030     |  | SIZE LOC NUMBER                                            |  |
| LTR                           |  | REVISION RECORD               |  | A3 J C-178305                                              |  |
| DR                            |  | CHK                           |  | SCALE REV. SHEET                                           |  |
| DATE                          |  | DATE                          |  | 2-1 C2 1 OF 1                                              |  |

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面