

19

RELEASED FOR PUBLICATION



ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

COPYRIGHT 2011

LOC	DIST	REVISED 変更				DATE	DWN	APVD
J	-	P	LTR	DESCRIPTION				
			BI	REVISED PER ECO-11-005140		02APR2011	RK	HMR

- 1: 本図
- 1: AS SHOWN



基板穴あけ寸法
PC BOARD HOLE DIMENSION

- △ 1. 半田付性
下記条件で半田が浸漬面積の75%以上付着のこと
浸漬長さ: 3.2
フラックス: ロジン7~10%含有メタノール液
半田温度: 230±5°C
半田浸漬時間: 3±0.5秒

- △ 1. SOLDERABILITY
SOLDERABILITY 75% MIN WITH FOLLOWING CONDITION
IMMERSION DEPTH: 3.2
FLUX: METHANOL CONTAINING ROSIN 7~10%
SOLDER TEMPERATURE: 230±5°C
IMMERSION DURATION: 3±0.5 SECONDS

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		DWN T. SHINOHARA	150CT98	WIRE RANGE 包合電線断面積 -	INSULATION DIA 被覆外径 -
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 = ± 0.4		CHK K. BETSUI	150CT98	MATERIAL 材料 BRASS 黄銅 0.8	FINISH 仕上 PRE-TIN 錫めっき
0-PLC ± 1-PLC ±0.1 2-PLC ±0.01 3-PLC ±0.001 4-PLC ±0.0001 ANGLES ±1°00'		APVD K. BETSUI	150CT98		
		PRODUCT SPEC 製品規格 NONE			
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 -		NAME 名称 250 SERIES P.C.B TAB(POSITIVE LOCK TAB) 250シリーズ P.C.B タブ(ポジティブロック リセ)	
		WEIGHT 0.043g		SIZE A4	CAGE CODE 00779
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO 番号 C-170267	RESTRICTED TO -
				SCALE 尺度 5:1	SHEET 1 OF 1
				REV BI	