

导线连接器 - QPD C 3PE1,5 2X4-9 BK - 1414696

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




导线连接器，QUICKON速连，位数: 3+PE，0.5 mm² ... 1.5 mm²，690 V，17.5 A，黑色，带两个QUICKON螺母，电缆直径范围: 5 mm ... 9.5 mm，QUICKON速连

优势

- ✓ 创新且省时 —— QUICKON快速连接，现场安装时最多可节省80 %的时间
- ✓ 便捷：轻松快速安装无需特殊工具
- ✓ 一贯的坚固：具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
- ✓ 由于采用了防插错极性与符合DIN EN 0105的防触摸保护，因此可实现更加安全的连接
- ✓ 简单而安全 —— 将电缆连接器与插拔式连接器和耦合连接共同使用，您可以对电缆进行快速维修与扩展

RoHS

关键商业数据

| | |
|-----------|---|
| 包装单位 | 1 STK |
| GTIN |  4 055626 031484 |
| GTIN | 4055626031484 |
| Sales Key | BF6CBA |

技术数据

概述

| | |
|-----------|---------------------|
| 类型 | QPD 4x1,5 |
| 颜色 | 黑色 |
| 锁定类型 | 螺钉紧固 |
| 连接系统 | QUICKON速连 |
| 连接方式 | 快速免剥线 |
| 位数 | 4 |
| 注意 针数： | 3+PE |
| 接合螺母紧固扭矩 | 8 Nm |
| 紧固扭矩，埋头螺母 | 5 Nm |
| 柔性导线最小横截面 | 0.5 mm ² |

导线连接器 - QPD C 3PE1,5 2X4-9 BK - 1414696

技术数据

概述

| | |
|------------|---------------------|
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm ² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.5 mm ² |
| 刚性导线最大横截面 | 1.5 mm ² |
| 最小导线横截面AWG | 20 |
| 最大导线横截面AWG | 16 |

导线

| | |
|----------------------------|------------------------|
| 每根绞线的结构符合VDE 0295标准/最小导线直径 | VDE 0295 1到6级/最小0.15mm |
| 缆线绝缘材料 | PVC/PE/TPE/橡胶 |
| 线径包括绝缘层 | 1.6 mm ... 3 mm |
| 电缆外径 | 5 mm ... 9.5 mm |
| 位置标记 | 1, 2, 3, PE |

环境条件

| | |
|--------------|-------------------|
| 保护等级 | IP66 |
| | IP68 (2 m / 24 h) |
| | IP69K |
| 环境温度 (运行) | -40 °C ... 100 °C |
| 环境温度 (存放/运输) | -40 °C ... 100 °C |
| 导线连接时的温度 | -5 °C ... 50 °C |

电气特性

| | |
|--------------------|--------|
| 额定电流I _N | 17.5 A |
| 额定电流 | 17.5 A |
| 额定电压(III/3) | 690 V |
| 额定电压(III/2) | 1000 V |
| 额定电压(II/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 额定电涌电压(II/2) | 8 kV |

机械特性

| | |
|------------|--------------------------|
| QUICKON连接性 | 最大 10 |
| 插 / 拔周期 | >= 50 (最多支持10个QUICKON连接) |
| 冲击类别 | IK07 |

材料数据

| | |
|---------------|-----|
| 接触件材料 | Cu |
| 材料接触表面 | 镀银 |
| 接触件载体材料 | PA |
| 绝缘材料 | PA |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V0 |
| 过电压等级 | III |

导线连接器 - QPD C 3PE1,5 2X4-9 BK - 1414696

技术数据

材料数据

| | |
|------|---|
| 污染等级 | 3 |
|------|---|

标准和规范


| | |
|---------------|----|
| 无卤素 | 是 |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V0 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|----------------------|
| China RoHS | 环保使用期限: 无限期 = EFUP-e |
| | 无超标的有害物质 |

产品图

尺寸图



尺寸图

分类

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27261200 |
| eCl@ss 6.0 | 27261200 |
| eCl@ss 7.0 | 27440605 |
| eCl@ss 8.0 | 27440605 |
| eCl@ss 9.0 | 27440605 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC002560 |
| ETIM 6.0 | EC002560 |

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 39121402 |
|-------------|----------|

认证

认证

认证

GL / IECCE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC

导线连接器 - QPD C 3PE1,5 2X4-9 BK - 1414696

认证

防爆认证

认证详情

| | | | |
|----|--|---|------------|
| GL | | http://exchange.dnv.com/tari/ | 6195914 HH |
|----|--|---|------------|

| | | | |
|-----------------|--|---|-----------|
| IECEE CB Scheme | | http://www.iecee.org/ | DE1-58228 |
|-----------------|--|---|-----------|

| | | | |
|------------------------|--|---|----------|
| VDE Zeichengenehmigung | | http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx | 40029149 |
|------------------------|--|---|----------|

| | |
|----------------------------|---------|
| 额定电压 UN | 690 V |
| 额定电流 IN | 17.5 A |
| mm ² /AWG/kcmil | 0.5-1.5 |

| | | |
|-----|--|--------------------------|
| EAC | | RU C- DE.AI30.B.01102 |
|-----|--|--------------------------|

附件

附件

密封插头

堵头 - SEALING PLUG 7X16 RD - 1400255



堵头，PA，颜色: 红色

编码元件

导线连接器 - QPD C 3PE1,5 2X4-9 BK - 1414696

附件

编码条 - CP-QPD 3/4X1,5 - 1414729



红色防插错编码，推入QUICKON连接器，可间隔90°。

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>