



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Teilungsfaktor Attenuation	Spannungs- koeffizient Ratio VCR (ppm/V)	Eingangsimpedanz Input Impedance R (MΩ) C (pF)		Bandbreite Bandwidth (MHz)	Anstiegszeit Risetime (ns)	Max. Eingangs- spannung Max. Input (V DC+ACmax)	Kompensations- bereich Compensation (pF)
Länge / Length 1,20 m									
GE 3121	102-95321	x100	< 30	50	5,0	150	2,3	2000	10...30
GE 3125	102-95323	x100	< 0,5	50	5,0	150	2,3	2000	10...30
Länge / Length 2,00 m									
GE 3122	102-95322	x100	< 30	50	6,0	100	3,5	2000	10...30



- ❖ Dieser Tastkopf zeichnet sich gegenüber den Vorgängertypen durch ein wesentlich besseres Übertragungsverhalten aus. Eine exakte Rechteckwiedergabe im NF-Bereich, sowie eine hohe Bandbreite und geringes Überspringen, sind besonders hervorzuheben.
- ❖ This probe differs from previous models through a much more accurate signal reproduction. A precise right angle restitution in low frequency area as well as high bandwidth and low overshoot are particularly to underline.

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Teilungsfaktor Attenuation	Spannungs- koeffizient Ratio VCR (ppm/V)	Eingangsimpedanz Input Impedance R (MΩ) C (pF)		Bandbreite Bandwidth (MHz)	Anstiegszeit Risetime (ns)	Max. Eingangs- spannung Max. Input (V DC+ACmax)	Kompensations- bereich Compensation (pF)
Länge / Length 1,20 m									
GE 3231	102-95350	x100	< 30	50	4,0	200	1,8	2000	10...30
GE 3225	102-95331	x100	< 0.5	50	4.0	200	1.8	2000	10...30

- Option (1) Isolierter BNC-Stecker - Zusatz 'SA' zur Bestell-Nr.
With insulated BNC - add 'SA' after order no.
- (2) Readout actuator für x10 und x100 Tastköpfe - Zusatz 'RA' zur Bestell-Nr.
Readout actuator for x10 and x100 probes - add 'RA' after order no.

Weiteres Zubehör Seite 12
Others accessories page 12