



Bestell-Nr.	EAN-Code	Form zum	Abmessungen									
			L3	W	T1	W1	T2	∅	∅2			
Länge	mm	4003773-	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g		
36 12	130	016861	Drahtprofil biegen			23,0	12,0	7,5	5,5	6,0	-	80
36 22	125	016878	Draht kürzen 1,6mm und biegen			18,0	11,5	7,5	7,0	2,6	1,2	80
36 32	125	016885	Draht kürzen 1,6mm und quetschen			18,0	11,5	7,5	7,0	4,0	1,0	80
36 42	125	016892	Draht kürzen 1,3mm Distanz			18,0	11,5	7,5	-	4,0	1,2	80

36 Elektronik- Bestückungszangen








36 12 130

- ▶ Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten in Elektronik und Feinmechanik
 - ▶ zum Biegen und Abschneiden von Drahtenden
 - ▶ spiegelpoliert, handsympatische Griffhüllen aus weichem Kunststoff
- Die Spiegelpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm bietet bestmöglichen Rostschutz – keine Störung im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile




- ▶ glatt geschliffene Greifflächen
- ▶ Kanten sorgfältig entgratet
- ▶ durchgestecktes Gelenk
- ▶ unverlierbare, reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Schließen und Öffnen
- ▶ Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet



36 22 125


RS 222-2741

RS 222-2757



36 32 125

RS 222-2763



36 42 125