OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



压线框螺钉联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	BL 3.50/12/180 SN BK BX
订货号	1615730000
版本	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 12, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4008190060817
最小包装数	50 个
产品数据	IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14
包装	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重	11.22 g

系统参数

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列	导线连接方式	压线框联接
导线出线方向	180°	间距 mm (P)	3.5 mm
间距 inch (P)	0.138 inch	回路数	12
直杆螺丝刀口尺寸	0.4 x 2.5	相关标准	DIN 5264
最小拧紧力矩	0.2 Nm	最大拧紧力矩	0.25 Nm
压接螺钉	M 2	剥线长度	6 mm
L1 （mm）	38.5 mm	L1 （inch）	1.516 inch
防触电保护 （按照DIN VDE 0470）	IP 20	防触电保护 （按照DIN VDE57106）	手指安全保护

可联接导线

最小压接面积	0.08 mm²	最大压接面积	1.5 mm²
导线最小压接面积 AWG	AWG 14	导线最大压接面积 AWG	AWG 28
单股导线的，最小值 H05(07) V-U	0.2 mm²	单股导线的，最大值 H05(07) V-U	1.5 mm²
软导线，最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm²	软导线，最大压接面积 H05(07) V-K	1.5 mm²
最小压接面积 带管状端头，符合DIN46 2281	0.2 mm²	最大压接面积 带管状端头，符合DIN46 2281	1.5 mm²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.2 mm²	最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	1.5 mm²
塞规a x b或ø （EN 60999）	2.4 mm x 1.5 mm		

材料

绝缘材料	PBT	颜色	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	阻燃等级符合 UL 94	V-0
CTI	≥ 200	触点材料	Cu-Leg
插针镀层	镀锡	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-30 °C
最大安装温度范围	100 °C		

额定数据 （DIN IEC)

额定电流 最小回路数 （环境温度=20°C）	17 A	额定电流 最大回路数 （环境温度=20°C）	12 A
额定电流 最小回路数 （环境温度=40°C）	14.5 A	额定电流 最大回路数 （环境温度=40°C）	10 A
额定电压值 （过电压等级II/污染等级2）	320 V	额定电压值 （过电压等级III/污染等级2）	160 V
额定电压值 （过电压等级III/污染等级3）	160 V	额定冲击电压 （过压等级 II/污染等级2）	2.5 kV
额定冲击电压 （过压等级III/污染等级2）	2.5 kV	额定冲击电压 （过压等级III/污染等级3）	2.5 kV
瞬时耐电流	3 x 1s， 100 A		

额定数据 （CSA)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	10 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A	导线最小压接面积，AWG,	AWG 28
导线最大压接面积，AWG	AWG 14		

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

额定数据 (UL 1059)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	10 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A	导线最小压接面积，AWG	AWG 28
导线最大压接面积，AWG	AWG 14		

分类

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-04	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02		

说明

提示

- Additional colours on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

认证

认证

ROHS	一致

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸



BL 3.50/../180 - SL-SMT 3.50/../90



BL 3.50/../180 - SLD 3.50/../90



BL 3.50/../180 - SLD 3.50V/../180



BL 3.50/../180 - SL 3.50/../90



OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件（受限插拔）

SL-SMT 3.5/90F Box

耐高温插座, 间距3.50mm。

- **拔插方向与印刷电路板平行(90°)、 呈直线180°或成角度(135°)**
- **外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)**
- **尤其适合表面贴装（SMT）。**
- **焊针长3.2mm，所有焊接方法适用。**
- **焊针长1.5mm， 最适于回流焊法。**
- **用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装**
- **可对插座进行编码**

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 3.50/12/90F 3.2SN BK BX	1842180000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248353538	50 个	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SLD 3.50/90F



用于波峰焊工艺的双层插座，间距为 3.50 毫米。提供开口型、闭口型和法兰型。提供标记和编码空间。纸箱包装。

- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 10.5 A (IEC) / 8 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD 3.50/24/90F 3.2SN OR BX	1633910000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 24, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190258368	10 个	IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件（受限插拔）

SLD 3.50V/90F

双层插座，间距为 3.50 毫米，适用于波峰焊工艺。提供闭合和法兰型。提供标记和编码空间。
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 10.5 A (IEC) / 8 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD 3.50 V/24/90F 3.2 SN OR BX	1642420000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 24, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190280949	10 个	IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	盒装

SL-SMT 3.5/180LF Box

耐高温插座, 间距3.50mm。

- **拔插方向与印刷电路板平行(90°)、 呈直线180°或成角度(135°)**
- **外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)**
- **尤其适合表面贴装（SMT）。**
- **焊针长3.2mm，所有焊接方法适用。**
- **焊针长1.5mm， 最适于回流焊法。**
- **用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装**
- **可对插座进行编码**

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 3.50/12/180LF 1.5SN BK BX	1804800000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248268580	50 个	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SL-SMT 3.50/12/180LF 3.2SN BK BX	1842640000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248354009	50 个	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件（受限插拔）

SL-SMT 3.5/90LF Box

耐高温插座, 间距3.50mm。

- **拔插方向与印刷电路板平行(90°)、 呈直线180°或成角度(135°)**
- **外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)**
- **尤其适合表面贴装（SMT）。**
- **焊针长3.2mm，所有焊接方法适用。**
- **焊针长1.5mm， 最适于回流焊法。**
- **用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装**
- **可对插座进行编码**

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 3.50/12/90LF 1.5SN BK BX	1805040000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248268948	50 个	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SL-SMT 3.50/12/90LF 3.2SN BK BX	1804340000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248288533	50 个	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SL 3.50/180F



插座 间距3.50mm，适于波峰焊

- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒（BX）包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)
17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 3.50/12/180F 3.2SN OR BX	1607600000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190164935	50 个	IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件（受限插拔）

SLD 3.50V/180F



双层插座，间距为 3.50 毫米，适用于波峰焊工艺。提供闭合和法兰型。提供标记和编码空间。
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 10.5 A (IEC) / 8 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD 3.50 V/24/180F 3.2 SN OR BX	1641290000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 24, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190279691	10 个	IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	盒装

SL 3.50/135F



插座 间距3.50mm，适于波峰焊

- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒（BX）包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)
17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 3.50/12/135F 3.2SN OR BX	1643430000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 12, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190282196	50 个	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件（受限插拔）

SL 3.50/90F



插座 间距3.50mm，适于波峰焊

- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒（BX）包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)
17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 3.50/12/90F 3.2SN OR BX	1607140000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190092375	50 个	IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SL-SMT 3.5/180F Box



耐高温插座, 间距3.50mm。

- **拔插方向与印刷电路板平行(90°)、 呈直线180°或成角度(135°)**
- **外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)**
- **尤其适合表面贴装（SMT）。**
- **焊针长3.2mm， 所有焊接方法适用。**
- **焊针长1.5mm， 最适于回流焊法。**
- **用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装**
- **可对插座进行编码**

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 3.50/12/180F 3.2SN BK BX	1842870000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248354337	50 个	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件（受限插拔）

SL-SMT 3.5/180G Box

耐高温插座, 间距3.50mm。

- **拔插方向与印刷电路板平行(90°)、 呈直线180°或成角度(135°)**
- **外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)**
- **尤其适合表面贴装（SMT）。**
- **焊针长3.2mm，所有焊接方法适用。**
- **焊针长1.5mm， 最适于回流焊法。**
- **用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装**
- **可对插座进行编码**

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 3.50/12/180G 3.2SN BK BX	1842410000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248353767	50 个	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SL-SMT 3.50/12/180G 1.5SN BK BX	1753082001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248130986	50 个	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件（完全可插拔）

SL 3.50/90G



插座 间距3.50mm，适于波峰焊

- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒（BX）包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)
17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 3.50/12/90G 3.2SN OR BX	1605170000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190096342	50 个	IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SLD 3.50V/90G



双层插座，间距为 3.50 毫米，适用于波峰焊工艺。提供闭合和法兰型。提供标记和编码空间。
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 10.5 A (IEC) / 8 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD 3.50V/24/90G 3.2SN OR BX	1642290000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 24, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190280819	10 个	IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 3.50/90



插座 间距3.50mm，适于波峰焊

- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒（BX）包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)
17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 3.50/12/90 3.2SN OR BX	1597310000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190018283	50 个	IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SL-THR 3.5/135F

耐高温插座, 间距3.50mm。

- **拔插方向与印刷电路板平行(90°)、 呈直线180°或成角度(135°)**
- **外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)**
- **尤其适合表面贴装（SMT）。**
- **焊针长3.2mm， 所有焊接方法适用。**
- **焊针长1.5mm， 最适于回流焊法。**
- **用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装**
- **可对插座进行编码**

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 3.50/12/135F 3.2SN BK BX	1003620000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 12, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248700240	50 个	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SLD 3.50/90G



用于波峰焊工艺的双层插座，间距为 3.50 毫米。提供开口型、闭口型和法兰型。提供标记和编码空间。纸箱包装。
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 10.5 A (IEC) / 8 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD 3.50/24/90G 3.2SN OR BX	1633680000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 24, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190258139	10 个	IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	盒装

SL-SMT 3.5/90G Box

耐高温插座, 间距3.50mm。

- **拔插方向与印刷电路板平行(90°)、 呈直线180°或成角度(135°)**
- **外壳样式: 闭口型(G)、螺母法兰型(F)、焊接法兰型(LF)或卡夹式焊接法兰型(RF)**
- **尤其适合表面贴装 (SMT) 。**
- **焊针长3.2mm, 所有焊接方法适用。**
- **焊针长1.5mm, 最适于回流焊法。**
- **用纸板盒(BX)或卷带(RL)包装**
- **可对插座进行编码**

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 3.50/12/90G 3.2SN BK BX	1841730000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248353088	50 个	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SL-SMT 3.50/12/90G 1.5SN BK BX	1761642001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 12, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248132232	50 个	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 3.50/180



插座 间距3.50mm，适于波峰焊

- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒（BX）包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)
17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 3.50/12/180 3.2SN OR BX	1604870000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊接, 3.50 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190111427	50 个	IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SLD 3.50V/180G



双层插座，间距为 3.50 毫米，适用于波峰焊工艺。提供闭合和法兰型。提供标记和编码空间。
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 10.5 A (IEC) / 8 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD 3.50V/24/180G 3.2SN OR BX	1641160000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 24, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190279561	10 个	IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
BL 3.50/12/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件（完全可插拔）

SL 3.50/180G



插座 间距3.50mm，适于波峰焊

- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒（BX）包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)
17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 3.50/12/180G 3.2SN OR BX	1604570000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 12, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190031572	50 个	IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SLD 3.50/90



用于波峰焊工艺的双层插座，间距为 3.50 毫米。提供开口型、闭口型和法兰型。提供标记和编码空间。纸箱包装。
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 10.5 A (IEC) / 8 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD 3.50/24/90 3.2SN OR BX	1633450000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 24, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190257903	10 个	IEC: 200 V / 10.5 A UL: 300 V / 8 A	盒装