

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.


TITRE RIM MALE BNC FEMELLE		TITRE RIM MALE BNC FEMALE		R191 303 Série ADAPTATEUR
-------------------------------	--	------------------------------	--	--------------------------------------

NORMALISATION		SPECIFICATIONS	
IEC		MIL	
CECC			

CABLES	CABLES
--------	--------

CARACTERISTIQUES	PROPERTIES	
Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp.	Catégorie climatique : - 65° + 125° C Climatic range	
Fréq. d'utilisat. : 0 à 4 GHz : Freq. range		
R.O.S. max : 1,05 + 0,05 F GHz V.S.W.R.		
Tension tenue : < 5 000 : Proof. voltage	Tenue : { cont. cent. : { ☐ Axiale avant ☒ Axiale 2 sens ☐ Rotation ☐ Immobil. totale	In. cont. motion

CONSTRUCTION	CONSTRUCTION
Revêtement c. masse : NICKEL	Masse plating : NICKEL
Revêtement corps : OR NICKEL	Body plating : GOLD NICKEL
Revêt. cont. cent. : OR	Inner contact : OR
Partie métallique : UBe 2 + LAITON	metalic parts : UBe 2 + BRASS
Partie métal. élast. : UBe 2	metalic resilient parts : UBe 2
Isolant : PTFE	Insulator : PTFE
Joint : SILICONE	Gasket : SILICONE RUBBER



Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
	NOM	VIGNARD						
	DATE	15/7/87						
	VISA	RF						